

Vis à tête fraisée DIN 7991



FHCss

Inox A2


- Matière : inox 302/304 - A2
- 6 Pans creux
- Conditionnées par lot

Utilisation

- Environnement difficile

Info.


- La cote B est indicative et peut varier en fonction des livraisons



Fraises

Mémo du dessinateur

Filetage ØM	ØF (H13)		T ≈
	nom.	maxi.	
M3	6.60	6.82	1.60
M4	9.80	10.02	2.65
M5	10.90	11.17	2.70
M6	13.20	13.47	3.30
M8	18.10	18.43	4.55
M10	21.00	21.33	5.00
M12	25.20	25.53	5.85



REMISES

Nb. Lots	1+	6+	10+
Rem.	Prix -5% Sur demande		

Références	Filetage		Longueur totale L	B	DK	K	S	Qté par lot	Stock ⁺	Prix Uni. par lot
	ØM	Pas								
FHC3-8/SS/B	M3	0,50	8	-	6	1,6	2,0	500	✓	22,72 €
FHC3-12/SS/B	M3	0,50	12	-	6	1,6	2,0	500	✓	26,46 €
FHC3-16/SS/B	M3	0,50	16	-	6	1,6	2,0	500	✓	27,94 €
FHC3-20/SS/B	M3	0,50	20	-	6	1,6	2,0	500	✓	32,41 €

*Dans la limite du disponible

Références	Filetage ØM	Pas	Longueur totale L	B	DK	K	S	Qté par lot	Stock [†]	Prix Uni. par lot
FHC4-10/SS/B	M4	0,70	10	-	8	2,3	2,5	500	✓	23,44 €
FHC4-12/SS/B	M4	0,70	12	-	8	2,3	2,5	500	✓	28,26 €
FHC4-16/SS/B	M4	0,70	16	-	8	2,3	2,5	500	✓	26,07 €
FHC4-20/SS/B	M4	0,70	20	-	8	2,3	2,5	500	✓	29,81 €
FHC4-25/SS/B	M4	0,70	25	-	8	2,3	2,5	500	✓	32,41 €
FHC4-30/SS/B	M4	0,70	30	20	8	2,3	2,5	200	✓	18,28 €
FHC5-10/SS/B	M5	0,80	10	-	10	2,8	3,0	500	✓	26,07 €
FHC5-12/SS/B	M5	0,80	12	-	10	2,8	3,0	500	✓	26,82 €
FHC5-16/SS/B	M5	0,80	16	-	10	2,8	3,0	500	✓	29,81 €
FHC5-18/SS/B	M5	0,80	18	-	10	2,8	3,0	500	-	55,02 €
FHC5-20/SS/B	M5	0,80	20	-	10	2,8	3,0	500	✓	32,41 €
FHC5-25/SS/B	M5	0,80	25	-	10	2,8	3,0	500	✓	49,67 €
FHC5-30/SS/B	M5	0,80	30	-	10	2,8	3,0	200	✓	16,37 €
FHC5-35/SS/B	M5	0,80	35	22	10	2,8	3,0	200	✓	26,28 €
FHC5-45/SS/B	M5	0,80	45	22	10	2,8	3,0	200	-	42,05 €
FHC6-10/SS/B	M6	1,00	10	-	12	3,3	4,0	500	✓	30,90 €
FHC6-12/SS/B	M6	1,00	12	-	12	3,3	4,0	500	✓	44,17 €
FHC6-16/SS/B	M6	1,00	16	-	12	3,3	4,0	500	✓	51,95 €
FHC6-20/SS/B	M6	1,00	20	-	12	3,3	4,0	200	✓	20,79 €
FHC6-25/SS/B	M6	1,00	25	-	12	3,3	4,0	200	✓	27,50 €
FHC6-30/SS/B	M6	1,00	30	-	12	3,3	4,0	200	✓	18,93 €
FHC6-35/SS/B	M6	1,00	35	-	12	3,3	4	200	✓	27,21 €
FHC6-40/SS/B	M6	1,00	40	-	12	3,3	4	200	✓	31,40 €
FHC6-45/SS/B	M6	1,00	45	-	12	3,3	4	100	-	14,95 €
FHC6-60/SS/B	M6	1,00	60	20	12	3,3	4	100	-	35,93 €
FHC6-70/SS/B	M6	1,00	70	20	12	3,3	4	100	-	56,45 €
FHC8-16/SS/B	M8	1,25	16	-	16	4,4	5	200	✓	36,51 €
FHC8-20/SS/B	M8	1,25	20	-	16	4,4	5	200	✓	42,30 €
FHC8-25/SS/B	M8	1,25	25	-	16	4,4	5	100	✓	27,19 €
FHC8-30/SS/B	M8	1,25	30	-	16	4,4	5	100	✓	29,31 €
FHC8-40/SS/B	M8	1,25	40	-	16	4,4	5	100	✓	20,30 €
FHC8-50/SS/B	M8	1,25	50	-	16	4,4	5	100	✓	32,97 €
FHC10-35/SS/B	M10	1,50	35	-	20	5,5	6	100	✓	54,40 €
FHC10-40/SS/B	M10	1,50	40	-	20	5,5	6	100	✓	54,03 €
FHC10-50/SS/B	M10	1,50	50	32	20	5,5	6	100	-	49,01 €
FHC12-30/SS/B	M12	1,75	30	-	24	6,5	8	50	✓	39,83 €
FHC12-40/SS/B	M12	1,75	40	36	24	6,5	8	50	-	29,45 €
FHC12-50/SS/B	M12	1,75	50	36	24	6,5	8	50	-	34,84 €
FHC12-60/SS/B	M12	1,75	60	36	24	6,5	8	50	-	41,27 €
FHC12-70/SS/B	M12	1,75	70	36	24	6,5	8	50	-	52,84 €
FHC12-80/SS/B	M12	1,75	80	36	24	6,5	8	50	-	70,86 €

[†]Dans la limite du disponible