




# Amortisseur rotatif



## FRTD Couple d'amortissement de 5 à 15Ncm FRND

- Livré avec un engrenage droit
- T° d'utilisation de : 0°C à +50°C
- Vitesse maxi. : 50t/min
- Le couple d'amortissement varie en fonction de la vitesse de rotation et de la température : voir tableau ci-contre
- Données basées sur une durée de vie de 50000 cycles
- Matières :  
Boîtier : polycarbonate  
Engrenage : polyacétal  
Fluide d'amortissement : silicone



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Nb. de dents	Module	Ø Primitif (mm)	Couple d'amortissement (Ncm)	Stock	Prix Uni. 1 à 5
<b>Bi-directionnel</b>						
FRTD2501G1	12	1	12	5 <sup>s1</sup>	-	65,42 €
FRTD2102G1	12	1	12	10 <sup>s2</sup>	-	65,42 €
FRTD2152G1	12	1	12	15 <sup>s3</sup>	✓	65,42 €
<b>Uni-directionnel (sens horaire)</b>						
FRND2R501G1	12	1	12	5 <sup>s1</sup>	-	74,66 €
FRND2R102G1	12	1	12	10 <sup>s2</sup>	-	74,66 €
FRND2R152G1	12	1	12	15 <sup>s3</sup>	✓	74,66 €
<b>Uni-directionnel (sens anti-horaire)</b>						
FRND2L501G1	12	1	12	5 <sup>s1</sup>	-	74,66 €
FRND2L102G1	12	1	12	10 <sup>s2</sup>	-	74,66 €
FRND2L152G1	12	1	12	15 <sup>s3</sup>	✓	74,66 €

\*Dans la limite du disponible