

MODULE

Inox 303


0,25

- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Matière : inox (303) Z10CNF18.09
- Vitesse linéaire 300m/min



FABRICATION

pour délai accéléré
nous contacter



Indication de couple et de puissance Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	34C10 Z10CNF18.09	34C10 trempé	laiton	fibre
Nm	0,050	0,230	0,024	0,019
kW	0,005	0,024	0,002	0,002

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix -12% -25% -33% -37% Sur demande					

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						G	PG	G	PG
G0,25-20	20	5,00	5,50	5,50	2	0,0004	0,0003	17,39 €	Sur demande
G0,25-21	21	5,25	5,75	5,75	2	0,0004	0,0004	17,55 €	
G0,25-22	22	5,50	6,00	6,00	2	0,0005	0,0004	17,65 €	
G0,25-23	23	5,75	6,25	6,25	2	0,0005	0,0004	22,02 €	
G0,25-24	24	6,00	6,50	6,50	2	0,0005	0,0005	17,99 €	
G0,25-25	25	6,25	6,75	6,75	2	0,0006	0,0005	22,44 €	
G0,25-26	26	6,50	7,00	7,00	2	0,0006	0,0006	18,26 €	
G0,25-27	27	6,75	7,25	7,25	2	0,0007	0,0006	22,75 €	
G0,25-28	28	7,00	7,50	7,50	2	0,0007	0,0007	22,88 €	
G0,25-29	29	7,25	7,75	7,75	2	0,0008	0,0007	23,12 €	
G0,25-30	30	7,50	8,00	8,00	3	0,0008	0,0007	23,33 €	
G0,25-31	31	7,75	8,25	8,00	3	0,0009	0,0008	23,48 €	
G0,25-32	32	8,00	8,50	8,00	3	0,0010	0,0008	23,67 €	
G0,25-33	33	8,25	8,75	8,00	3	0,0010	0,0009	23,89 €	
G0,25-34	34	8,50	9,00	8,00	3	0,0011	0,0010	24,07 €	
G0,25-35	35	8,75	9,25	8,00	3	0,0012	0,0010	24,31 €	
G0,25-36	36	9,00	9,50	8,00	3	0,0012	0,0011	24,54 €	
G0,25-37	37	9,25	9,75	8,00	3	0,0013	0,0012	24,71 €	
G0,25-38	38	9,50	10,00	8,00	3	0,0014	0,0012	20,16 €	
G0,25-39	39	9,75	10,25	8,00	3	0,0014	0,0013	20,29 €	
G0,25-40	40	10,00	10,50	8,00	3	0,0015	0,0014	20,44 €	
G0,25-41	41	10,25	10,75	8,00	3	0,0016	0,0014	25,44 €	
G0,25-42	42	10,50	11,00	8,00	3	0,0017	0,0015	25,66 €	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						G	PG	G	PG
G0,25-43	43	10,75	11,25	8,00	3	0,0017	0,0016	25,82 €	
G0,25-44	44	11,00	11,50	8,00	3	0,0018	0,0017	25,99 €	
G0,25-45	45	11,25	11,75	8,00	3	0,0019	0,0018	26,16 €	
G0,25-46	46	11,50	12,00	8,00	3	0,0020	0,0019	26,37 €	
G0,25-47	47	11,75	12,25	8,00	3	0,0021	0,0019	26,58 €	
G0,25-48	48	12,00	12,50	10,00	3	0,0022	0,0020	26,74 €	
G0,25-49	49	12,25	12,75	10,00	3	0,0023	0,0021	26,92 €	
G0,25-50	50	12,50	13,00	10,00	3	0,0023	0,0022	27,10 €	
G0,25-52	52	13,00	13,50	10,00	3	0,0025	0,0024	27,24 €	
G0,25-54	54	13,50	14,00	10,00	3	0,0027	0,0026	sur demande	
G0,25-55	55	13,75	14,25	10,00	3	0,0028	0,0027	22,52 €	
G0,25-58	58	14,50	15,00	10,00	3	0,0032	0,0030	sur demande	
G0,25-60	60	15,00	15,50	12,00	4	0,0034	0,0031	28,40 €	
G0,25-62	62	15,50	16,00	12,00	4	0,0036	0,0034	28,58 €	
G0,25-63	63	15,75	16,25	12,00	4	0,0037	0,0035	28,75 €	
G0,25-64	64	16,00	16,50	12,00	4	0,0038	0,0036	29,03 €	
G0,25-65	65	16,25	16,75	12,00	4	0,0040	0,0037	29,34 €	
G0,25-68	68	17,00	17,50	12,00	4	0,0043	0,0041	23,93 €	
G0,25-70	70	17,50	18,00	12,00	4	0,0046	0,0044	24,07 €	
G0,25-72	72	18,00	18,50	12,00	4	0,0049	0,0046	30,07 €	
G0,25-75	75	18,75	19,25	12,00	4	0,0053	0,0050	30,29 €	
G0,25-76	76	19,00	19,50	12,00	4	0,0054	0,0052	30,60 €	
G0,25-80	80	20,00	20,50	12,00	4	0,0060	0,0058	30,90 €	
G0,25-84	84	21,00	21,50	12,00	4	0,0066	0,0064	25,11 €	
G0,25-86	86	21,50	22,00	12,00	4	0,0069	0,0067	25,20 €	
G0,25-88	88	22,00	22,50	12,00	4	0,0073	0,0070	31,30 €	
G0,25-90	90	22,50	23,00	12,00	4	0,0076	0,0074	31,41 €	
G0,25-93	93	23,25	23,75	12,00	4	0,0081	0,0079	31,57 €	
G0,25-95	95	23,75	24,25	12,00	4	0,0085	0,0082	31,86 €	
G0,25-96	96	24,00	24,50	12,00	4	0,0087	0,0084	31,97 €	
G0,25-97	97	24,25	24,75	12,00	4	0,0088	0,0086	32,12 €	
G0,25-99	99	24,75	25,25	12,00	4	0,0092	0,0090	32,25 €	
G0,25-100	100	25,00	25,50	12,00	4	0,0094	0,0092	32,42 €	
G0,25-108	108	27,00	27,50	12,00	4	0,0110	0,0107	32,68 €	
G0,25-110	110	27,50	28,00	12,00	4	0,0114	0,0111	32,87 €	
G0,25-115	115	28,75	29,25	12,00	4	0,0124	0,0122	33,19 €	
G0,25-120	120	30,00	30,50	12,00	4	0,0135	0,0133	33,77 €	
G0,25-124	124	31,00	31,50	12,00	4	0,0144	0,0142	34,24 €	
G0,25-127	127	31,75	32,25	12,00	4	0,0151	0,0149	34,68 €	
G0,25-130	130	32,50	33,00	12,00	4	0,0159	0,0156	35,23 €	
G0,25-132	132	33,00	33,50	12,00	4	0,0164	0,0161	35,88 €	
G0,25-136	136	34,00	34,50	12,00	4	0,0174	0,0171	37,50 €	
G0,25-140	140	35,00	35,50	12,00	4	0,0184	0,0182	39,04 €	
G0,25-148	148	37,00	37,50	12,00	4	0,0206	0,0203	41,64 €	
G0,25-150	150	37,50	38,00	12,00	4	0,0211	0,0209	45,43 €	
G0,25-156	156	39,00	39,50	12,00	4	0,0229	0,0226	48,64 €	
G0,25-180	180	45,00	45,50	12,00	4	0,0304	0,0302	42,08 €	
G0,25-200	200	50,00	50,50	12,00	4	0,0376	0,0373	61,02 €	
G0,25-250	250	62,50	63,00	20,00	6	0,0587	0,0585	53,24 €	

Sur demande



Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille



G0,25-740 740 185,00 185,50 Dimensions : contactez-nous sur demande