

Engrenage droit acier



MODULE

Acier 34C10


0,75



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Option

- Nombre de dents différent :
- voir gamme complète en PDF sur www.hpceurope.com



FABRICATION
pour délai accéléré
nous contacter

Indication de couple et de puissance			
Pour 50 dents à 1000 t/min.			
	34C10 Z10CNF18.09	34C10 trempé	laiton fibre
Nm	0,990	4,570	0,480
kW	0,104	0,477	0,037



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix -12% -25% -33% -37% Sur demande					

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						G	PG	G	PG
G0.75-10	10	8,25	9,75	9,75	4	0,006	0,002	15,19 €	Sur demande
G0.75-11	11	9,00	10,50	10,50	4	0,007	0,002	15,55 €	
G0.75-13	13	9,75	11,25	11,25	5	0,008	0,003	15,89 €	
G0.75-14	14	10,50	12,00	12,00	5	0,009	0,003	16,24 €	
G0.75-15	15	11,25	12,75	12,00	5	0,009	0,004	16,66 €	
G0.75-17	17	12,75	14,25	12,00	5	0,011	0,005	17,56 €	
G0.75-18	18	13,50	15,00	12,00	5	0,011	0,006	17,90 €	
G0.75-20	20	15,00	16,50	12,00	5	0,013	0,007	18,26 €	
G0.75-22	22	16,50	18,00	12,00	5	0,015	0,009	18,63 €	
G0.75-24	24	18,00	19,50	12,00	5	0,017	0,011	18,98 €	
G0.75-25	25	18,75	20,25	12,00	5	0,017	0,012	19,19 €	
G0.75-28	28	21,00	22,50	12,00	5	0,021	0,015	19,58 €	
G0.75-30	30	22,50	24,00	12,00	5	0,023	0,017	19,75 €	
G0.75-40	40	30,00	31,50	16,00	6	0,042	0,031	20,16 €	
G0.75-45	45	33,75	35,25	16,00	6	0,050	0,040	20,50 €	
G0.75-60	60	45,00	46,50	16,00	6	0,082	0,072	21,97 €	
G0.75-70	70	52,50	54,00	16,00	8	0,106	0,097	23,05 €	
G0.75-72	72	54,00	55,50	16,00	8	0,112	0,103	23,70 €	
G0.75-100	100	75,00	76,50	16,00	8	0,210	0,201	38,96 €	
G0.75-150	150	112,50	114,00	20,00	10	0,470	0,454	63,72 €	
G0.75-180	180	135,00	136,50	30,00	12	0,671	0,655	86,77 €	



Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille



G0.75-245 245 183,75 185,25 Dimensions : contactez-nous sur demande