

Engrenage droit acier




MODULE

Acier 34C10

1,25



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min



Indication de couple et de puissance Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	34C10 Z10CNF18.09	34C10 trempé	laiton	fibre
Nm	3,80	18	1,90	1,52
kW	0,40	1,89	0,19	0,16



FABRICATION
pour délai accéléré
nous contacter



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix -12% -25% -33% -37% Sur demande					

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg) G	PG	Stock	Prix Uni. 1 à 5	
									G	PG
G1,25-9	9	12,50	15,00	15,00	6	0,019	0,006	-	18,70	€
G1,25-10	10	13,75	16,25	16,25	6	0,024	0,007	✓	18,70	€
G1,25-11	11	15,00	17,50	17,50	6	0,029	0,009	-	18,70	€
G1,25-12	12	15,00	17,50	17,50	6	0,029	0,009	✓	18,70	€
G1,25-13	13	16,25	18,75	18,25	6	0,032	0,011	-	19,58	€
G1,25-14	14	17,50	20,00	20,00	6	0,039	0,013	✓	19,94	€
G1,25-15	15	18,75	21,25	12,00	6	0,023	0,015	✓	20,29	€
G1,25-16	16	20,00	22,50	12,00	8	0,022	0,016	✓	20,98	€
G1,25-17	17	21,25	23,75	12,00	8	0,024	0,019	✓	21,51	€
G1,25-18	18	22,50	25,00	15,00	8	0,033	0,021	✓	22,04	€
G1,25-19	19	23,75	26,25	15,00	8	0,036	0,024	-	22,91	€
G1,25-20	20	25,00	27,50	15,00	8	0,039	0,027	✓	23,23	€
G1,25-21	21	26,25	28,75	15,00	8	0,042	0,030	-	23,56	€
G1,25-22	22	27,50	30,00	15,00	8	0,045	0,033	✓	23,77	€
G1,25-23	23	28,75	31,25	15,00	8	0,048	0,037	-	24,07	€
G1,25-24	24	30,00	32,50	15,00	8	0,052	0,040	✓	24,49	€
G1,25-25	25	31,25	33,75	15,00	8	0,055	0,044	-	25,01	€
G1,25-26	26	32,50	35,00	15,00	8	0,059	0,048	✓	25,29	€
G1,25-27	27	33,75	36,25	15,00	8	0,063	0,052	-	25,87	€
G1,25-28	28	35,00	37,50	15,00	8	0,067	0,056	✓	27,00	€
G1,25-29	29	36,25	38,75	15,00	8	0,072	0,060	✓	27,70	€
G1,25-30	30	37,50	40,00	20,00	8	0,089	0,065	-	28,60	€
G1,25-31	31	38,75	41,25	20,00	8	0,093	0,069	-	29,20	€
G1,25-32	32	40,00	42,50	20,00	8	0,098	0,074	✓	29,80	€
G1,25-33	33	41,25	43,75	20,00	8	0,103	0,079	-	30,36	€

Sur demande

*Dans la limite du disponible

Références	Z Dents	OP Primitif	OD Extérieur	OM Moyeu	OA Alésage	Poids (kg) G	PG	Stock	Prix Uni. 1 à 5 G
G1,25-34	34	42,50	45,00	20,00	8	0,108	0,084	✓	30,75 €
G1,25-35	35	43,75	46,25	20,00	8	0,113	0,089	-	31,44 €
G1,25-36	36	45,00	47,50	20,00	8	0,119	0,094	✓	31,84 €
G1,25-37	37	46,25	48,75	20,00	8	0,124	0,100	-	32,14 €
G1,25-38	38	47,50	50,00	20,00	8	0,130	0,105	-	32,50 €
G1,25-39	39	48,75	51,25	20,00	8	0,135	0,111	-	32,92 €
G1,25-40	40	50,00	52,50	30,00	10	0,173	0,115	✓	33,15 €
G1,25-41	41	51,25	53,75	30,00	10	0,179	0,121	✓	33,30 €
G1,25-42	42	52,50	55,00	30,00	10	0,185	0,128	-	33,43 €
G1,25-43	43	53,75	56,25	30,00	10	0,192	0,134	-	33,66 €
G1,25-44	44	55,00	57,50	30,00	10	0,198	0,141	-	33,79 €
G1,25-45	45	56,25	58,75	30,00	10	0,205	0,147	✓	33,93 €
G1,25-46	46	57,50	60,00	30,00	10	0,212	0,154	-	34,03 €
G1,25-47	47	58,75	61,25	30,00	10	0,219	0,161	-	34,26 €
G1,25-48	48	60,00	62,50	30,00	10	0,226	0,168	-	34,37 €
G1,25-49	49	61,25	63,75	30,00	10	0,233	0,176	-	35,11 €
G1,25-50	50	62,50	65,00	30,00	10	0,241	0,183	✓	35,40 €
G1,25-51	51	63,75	66,25	30,00	10	0,248	0,191	-	35,75 €
G1,25-52	52	65,00	67,50	30,00	10	0,256	0,198	-	36,10 €
G1,25-53	53	66,25	68,75	30,00	10	0,264	0,206	✓	36,44 €
G1,25-54	54	67,50	70,00	30,00	10	0,272	0,214	-	36,68 €
G1,25-55	55	68,75	71,25	30,00	10	0,280	0,222	-	36,94 €
G1,25-56	56	70,00	72,50	30,00	10	0,288	0,231	-	38,56 €
G1,25-57	57	71,25	73,75	30,00	10	0,297	0,239	-	40,35 €
G1,25-58	58	72,50	75,00	30,00	10	0,306	0,248	-	40,87 €
G1,25-59	59	73,75	76,25	30,00	10	0,314	0,257	-	41,78 €
G1,25-60	60	75,00	77,50	30,00	10	0,323	0,266	✓	42,70 €
G1,25-61	61	76,25	78,75	30,00	10	0,332	0,275	-	43,08 €
G1,25-62	62	77,50	80,00	30,00	10	0,342	0,284	-	43,72 €
G1,25-63	63	78,75	81,25	30,00	10	0,351	0,293	-	44,15 €
G1,25-64	64	80,00	82,50	30,00	10	0,361	0,303	-	44,65 €
G1,25-65	65	81,25	83,75	30,00	10	0,370	0,313	-	45,26 €
G1,25-66	66	82,50	85,00	30,00	10	0,380	0,322	-	45,90 €
G1,25-68	68	85,00	87,50	30,00	10	0,400	0,343	-	46,95 €
G1,25-70	70	87,50	90,00	30,00	10	0,421	0,363	✓	47,82 €
G1,25-72	72	90,00	92,50	30,00	10	0,442	0,385	-	48,05 €
G1,25-73	73	91,25	93,75	30,00	10	0,453	0,396	-	48,29 €
G1,25-74	74	92,50	95,00	30,00	10	0,464	0,407	-	48,56 €
G1,25-76	76	95,00	97,50	30,00	10	0,487	0,429	-	49,41 €
G1,25-78	78	97,50	100,00	30,00	10	0,510	0,452	-	51,14 €
G1,25-80	80	100,00	102,50	30,00	10	0,534	0,476	-	54,53 €
G1,25-84	84	105,00	107,50	30,00	10	0,583	0,525	-	55,01 €
G1,25-88	88	110,00	112,50	30,00	10	0,635	0,577	-	60,45 €
G1,25-90	90	112,50	115,00	30,00	10	0,661	0,604	✓	60,99 €
G1,25-96	96	120,00	122,50	30,00	12	0,745	0,688	-	70,18 €
G1,25-100	100	125,00	127,50	30,00	12	0,804	0,746	-	71,31 €
G1,25-112	112	140,00	142,50	30,00	12	0,995	0,938	-	78,89 €
G1,25-120	120	150,00	152,50	40,00	15	1,135	1,077	-	84,39 €
G1,25-130	130	162,50	165,00	40,00	15	1,323	1,265	-	94,05 €
G1,25-140	140	175,00	177,50	40,00	15	1,525	1,468	-	101,63 €

Sur demande



Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille



G1,25-475 475 593,75 596,25 Dimensions : contactez-nous sur demande

Fax: **082588 6000**

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome **4** 2011

4 241