

## MODULE

## Acier 34C10

# 1,5




- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

### Indication de couple et de puissance

Pour 50 dents à 1000 t/min.

	34C10 Z10CNF18.09	34C10 trempé	laiton	fibre
Nm	<b>8,88</b>	41,50	4,44	3,55
kW	<b>0,93</b>	4,23	0,46	0,37



**en STOCK\***  
sinon contactez-nous

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix -12%	-25%	-33%	-37%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyen	ØA Alésage	Stock*	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5 PG
							G	PG	
G1.5-9	9	15,00	18,00	18	8	✓	0,032	0,012	18,72 €
G1.5-10	10	16,50	19,50	18	8	✓	0,035	0,015	18,72 €
G1.5-11	11	18,00	21,00	18	8	-	0,039	0,019	18,72 €
G1.5-12	12	18,00	21,00	14	8	✓	0,029	0,019	9,20 €
G1.5-13	13	19,50	22,50	15	8	✓	0,035	0,023	18,40 €
G1.5-14	14	21,00	24,00	15	8	✓	0,040	0,027	18,86 €
G1.5-15	15	22,50	25,50	18	8	✓	0,052	0,032	9,98 €
G1.5-16	16	24,00	27,00	20	10	✓	0,058	0,034	10,25 €
G1.5-17	17	25,50	28,50	20	10	✓	0,063	0,040	20,44 €
G1.5-18	18	27,00	30,00	20	10	✓	0,069	0,045	16,78 €
G1.5-19	19	28,50	31,50	20	10	✓	0,075	0,051	21,86 €
G1.5-20	20	30,00	33,00	20	10	✓	0,081	0,058	11,87 €
G1.5-21	21	31,50	34,50	20	10	-	0,088	0,064	23,23 €
G1.5-22	22	33,00	36,00	20	10	✓	0,095	0,071	12,12 €
G1.5-23	23	34,50	37,50	20	10	✓	0,102	0,079	23,82 €
G1.5-24	24	36,00	39,00	25	10	✓	0,127	0,086	12,45 €
G1.5-25	25	37,50	40,50	25	10	✓	0,135	0,094	25,35 €
G1.5-26	26	39,00	42,00	25	10	-	0,144	0,102	26,54 €
G1.5-27	27	40,50	43,50	25	10	✓	0,152	0,111	27,36 €
G1.5-28	28	42,00	45,00	25	10	✓	0,161	0,120	28,17 €
G1.5-29	29	43,50	46,50	25	10	-	0,170	0,129	28,63 €
G1.5-30	30	45,00	48,00	25	10	✓	0,180	0,139	15,25 €
G1.5-31	31	46,50	49,50	25	10	-	0,190	0,149	29,94 €
G1.5-32	32	48,00	51,00	25	10	✓	0,200	0,159	15,76 €
G1.5-33	33	49,50	52,50	25	10	✓	0,211	0,170	30,75 €
G1.5-34	34	51,00	54,00	25	10	✓	0,221	0,180	31,05 €

**Sur demande**

\*Dans la limite du disponible

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Stock*	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu	Alésage		G	PG	G	PG
G1,5-35	35	52,50	55,50	30	15	-	0,235	0,183	31,41	€
G1,5-36	36	54,00	57,00	30	15	✓	0,247	0,194	17,06	€
G1,5-37	37	55,50	58,50	30	15	✓	0,259	0,206	33,73	€
G1,5-38	38	57,00	60,00	30	15	✓	0,271	0,218	34,45	€
G1,5-39	39	58,50	61,50	30	15	✓	0,283	0,231	35,19	€
G1,5-40	40	60,00	63,00	40	15	✓	0,351	0,243	35,93	€
G1,5-41	41	61,50	64,50	40	15	-	0,364	0,257	35,93	€
G1,5-42	42	63,00	66,00	40	15	✓	0,377	0,270	35,97	€
G1,5-43	43	64,50	67,50	40	15	-	0,391	0,284	36,03	€
G1,5-44	44	66,00	69,00	40	15	✓	0,405	0,298	36,03	€
G1,5-45	45	67,50	70,50	40	15	-	0,420	0,312	36,75	€
G1,5-46	46	69,00	72,00	40	15	✓	0,435	0,327	37,57	€
G1,5-47	47	70,50	73,50	40	15	-	0,450	0,342	38,46	€
G1,5-48	48	72,00	75,00	40	15	✓	0,465	0,358	39,27	€
G1,5-49	49	73,50	76,50	40	15	-	0,481	0,373	41,01	€
G1,5-50	50	75,00	78,00	40	15	✓	0,497	0,389	43,89	€
G1,5-51	51	76,50	79,50	40	15	✓	0,513	0,406	45,22	€
G1,5-52	52	78,00	81,00	40	15	✓	0,530	0,423	46,15	€
G1,5-53	53	79,50	82,50	40	15	-	0,547	0,440	46,87	€
G1,5-54	54	81,00	84,00	40	15	✓	0,564	0,457	47,05	€
G1,5-55	55	82,50	85,50	40	15	-	0,582	0,475	47,25	€
G1,5-56	56	84,00	87,00	40	15	✓	0,600	0,493	47,65	€
G1,5-57	57	85,50	88,50	40	15	-	0,618	0,511	48,07	€
G1,5-58	58	87,00	90,00	40	15	-	0,637	0,530	48,34	€
G1,5-59	59	88,50	91,50	40	15	-	0,656	0,549	48,56	€
G1,5-60	60	90,00	93,00	40	15	✓	0,675	0,568	48,84	€
G1,5-62	62	93,00	96,00	40	15	-	0,715	0,608	49,78	€
G1,5-64	64	96,00	99,00	40	15	-	0,756	0,648	50,40	€
G1,5-65	65	97,50	100,50	40	15	-	0,777	0,669	51,64	€
G1,5-66	66	99,00	102,00	40	15	-	0,798	0,691	53,52	€
G1,5-68	68	102,00	105,00	40	15	-	0,842	0,734	54,74	€
G1,5-70	70	105,00	108,00	40	15	-	0,886	0,779	56,69	€
G1,5-71	71	106,50	109,50	50	15	-	0,980	0,802	58,26	€
G1,5-72	72	108,00	111,00	50	15	-	1,003	0,825	59,96	€
G1,5-73	73	109,50	112,50	50	15	-	1,026	0,849	61,39	€
G1,5-74	74	111,00	114,00	50	15	-	1,050	0,872	63,50	€
G1,5-75	75	112,50	115,50	50	15	-	1,074	0,897	63,87	€
G1,5-76	76	114,00	117,00	50	15	-	1,099	0,921	64,14	€
G1,5-78	78	117,00	120,00	50	15	-	1,149	0,971	67,38	€
G1,5-80	80	120,00	123,00	50	15	✓	1,200	1,022	69,84	€
G1,5-86	86	129,00	132,00	50	15	-	1,362	1,184	75,04	€
G1,5-90	90	135,00	138,00	50	15	✓	1,476	1,298	80,39	€
G1,5-96	96	144,00	147,00	50	15	-	1,657	1,479	85,70	€
G1,5-98	98	147,00	150,00	50	15	-	1,720	1,542	91,02	€
G1,5-100	100	150,00	153,00	50	15	✓	1,784	1,606	96,97	€
G1,5-105	105	157,50	160,50	50	15	-	1,951	1,773	103,31	€
G1,5-110	110	165,00	168,00	50	15	-	2,125	1,947	111,47	€
G1,5-115	115	172,50	175,50	50	15	-	2,308	2,130	124,14	€
G1,5-120	120	180,00	183,00	50	15	-	2,498	2,320	138,76	€

Sur demande



**Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille**



G1,5-390 390 585,00 588,00

Dimensions : contactez-nous

sur demande

\*Dans la limite du disponible

Fax: **082588 6000**

cial2@hpceurope.com

**HPC**

Tome ④ 2011 ④ 247