

# Engrenage droit acier



## MODULE


## Acier 34C10

# 1,75



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Indication de couple et de puissance Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	34C10 Z10CNF18.09	34C10 trempé	laiton	fibre
Nm	16	75	8	6,40
kW	1,72	7,83	0,86	0,67



**FABRICATION**

pour délai accéléré  
nous contacter



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix -12%-25%-33%-37% Sur demande					

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						G	PG	G	PG
G1.75-9	9	17,50	21,00	21,00	10	0,047	0,022	19,60 €	
G1.75-10	10	19,25	22,75	22,75	10	0,059	0,029	19,60 €	
G1.75-11	11	21,00	24,50	24,50	10	0,073	0,037	19,60 €	
G1.75-12	12	21,00	24,50	24,50	10	0,073	0,037	19,60 €	
G1.75-13	13	22,75	26,25	25,00	10	0,083	0,045	20,12 €	
G1.75-14	14	24,50	28,00	25,00	10	0,092	0,054	21,21 €	
G1.75-15	15	26,25	29,75	25,00	10	0,102	0,064	22,18 €	
G1.75-16	16	28,00	31,50	25,00	12	0,104	0,069	22,58 €	
G1.75-17	17	29,75	33,25	25,00	12	0,115	0,080	23,17 €	
G1.75-18	18	31,50	35,00	25,00	12	0,126	0,092	24,16 €	
G1.75-19	19	33,25	36,75	25,00	12	0,139	0,104	25,15 €	
G1.75-20	20	35,00	38,50	30,00	12	0,171	0,117	26,85 €	
G1.75-21	21	36,75	40,25	30,00	12	0,185	0,131	27,47 €	
G1.75-22	22	38,50	42,00	30,00	12	0,199	0,145	27,90 €	
G1.75-23	23	40,25	43,75	30,00	12	0,214	0,160	29,34 €	
G1.75-24	24	42,00	45,50	30,00	12	0,230	0,175	30,63 €	
G1.75-25	25	43,75	47,25	30,00	12	0,246	0,191	30,85 €	
G1.75-26	26	45,50	49,00	30,00	12	0,263	0,208	31,05 €	
G1.75-27	27	47,25	50,75	30,00	12	0,280	0,226	31,58 €	
G1.75-28	28	49,00	52,50	40,00	15	0,335	0,235	31,68 €	
G1.75-29	29	50,75	54,25	40,00	15	0,353	0,254	32,03 €	
G1.75-30	30	52,50	56,00	40,00	15	0,373	0,274	32,92 €	
G1.75-31	31	54,25	57,75	40,00	15	0,393	0,294	33,64 €	
G1.75-32	32	56,00	59,50	40,00	15	0,414	0,315	33,96 €	
G1.75-33	33	57,75	61,25	40,00	15	0,436	0,336	34,14 €	

**Sur demande**

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						G	PG	G	PG
G1,75-34	34	59,50	63,00	40,00	15	0,458	0,359	34,69 €	
G1,75-35	35	61,25	64,75	40,00	15	0,481	0,382	34,77 €	
G1,75-36	36	63,00	66,50	50,00	15	0,569	0,405	35,93 €	
G1,75-37	37	64,75	68,25	50,00	15	0,593	0,429	37,57 €	
G1,75-38	38	66,50	70,00	50,00	15	0,618	0,454	38,42 €	
G1,75-39	39	68,25	71,75	50,00	15	0,644	0,480	39,52 €	
G1,75-40	40	70,00	73,50	50,00	15	0,670	0,506	40,38 €	
G1,75-41	41	71,75	75,25	50,00	15	0,697	0,533	40,96 €	
G1,75-42	42	73,50	77,00	50,00	15	0,724	0,560	41,86 €	
G1,75-43	43	75,25	78,75	50,00	15	0,752	0,588	43,45 €	
G1,75-44	44	77,00	80,50	50,00	15	0,781	0,617	44,04 €	
G1,75-45	45	78,75	82,25	60,00	20	0,858	0,628	44,67 €	
G1,75-46	46	80,50	84,00	60,00	20	0,889	0,658	45,55 €	
G1,75-47	47	82,25	85,75	60,00	20	0,919	0,689	46,38 €	
G1,75-48	48	84,00	87,50	60,00	20	0,951	0,720	47,59 €	
G1,75-49	49	85,75	89,25	60,00	20	0,983	0,752	49,37 €	
G1,75-50	50	87,50	91,00	60,00	20	1,016	0,785	49,94 €	
G1,75-51	51	89,25	92,75	60,00	20	1,049	0,818	51,19 €	
G1,75-52	52	91,00	94,50	60,00	20	1,083	0,853	52,46 €	
G1,75-53	53	92,75	96,25	60,00	20	1,118	0,887	53,79 €	
G1,75-54	54	94,50	98,00	80,00	20	1,356	0,923	58,07 €	
G1,75-55	55	96,25	99,75	80,00	20	1,392	0,959	59,79 €	
G1,75-56	56	98,00	101,50	80,00	20	1,428	0,996	62,34 €	
G1,75-57	57	99,75	103,25	80,00	20	1,466	1,033	64,34 €	
G1,75-58	58	101,50	105,00	80,00	20	1,504	1,071	66,33 €	
G1,75-59	59	103,25	106,75	80,00	20	1,543	1,110	68,46 €	
G1,75-60	60	105,00	108,50	80,00	20	1,582	1,149	71,22 €	
G1,75-62	62	108,50	112,00	80,00	20	1,663	0,230	72,98 €	
G1,75-64	64	112,00	115,50	80,00	20	1,746	1,314	75,13 €	
G1,75-65	65	113,75	117,25	80,00	20	1,789	1,356	77,47 €	
G1,75-66	66	115,50	119,00	80,00	20	1,833	1,400	79,85 €	
G1,75-68	68	119,00	122,50	80,00	20	1,921	1,489	82,18 €	
G1,75-70	70	122,50	126,00	100,00	20	2,272	1,580	84,44 €	
G1,75-71	71	124,25	127,75	100,00	20	2,319	1,627	85,63 €	
G1,75-72	72	126,00	129,50	100,00	20	2,367	1,674	87,22 €	
G1,75-73	73	127,75	131,25	100,00	20	2,415	1,722	88,50 €	
G1,75-74	74	129,50	133,00	100,00	20	2,463	1,771	89,85 €	
G1,75-75	75	131,25	134,75	100,00	20	2,513	1,820	91,16 €	
G1,75-76	76	133,00	136,50	100,00	20	2,563	1,870	92,49 €	
G1,75-78	78	136,50	140,00	100,00	20	2,665	1,972	99,71 €	
G1,75-80	80	140,00	143,50	100,00	20	2,769	2,077	105,58 €	
G1,75-86	86	150,50	154,00	100,00	20	3,099	2,407	118,72 €	
G1,75-90	90	157,50	161,00	100,00	20	3,333	2,640	129,97 €	
G1,75-96	96	168,00	171,50	100,00	20	3,702	3,010	143,80 €	
G1,75-98	98	171,50	175,00	100,00	20	3,831	3,139	149,60 €	
G1,75-100	100	175,00	178,50	100,00	20	3,962	3,270	156,19 €	
G1,75-105	105	183,75	187,25	100,00	20	4,302	3,609	164,29 €	
G1,75-110	110	192,50	196,00	100,00	20	4,658	3,965	171,43 €	
G1,75-115	115	201,25	204,75	100,00	20	5,031	4,338	181,50 €	
G1,75-120	120	210,00	213,50	100,00	20	5,420	4,727	191,22 €	

Sur demande



**Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille**



G1,75-335 335 586,25 589,75 Dimensions : contactez-nous sur demande