

Engrenage droit acier




MODULE

Acier 34C10

1,0

- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min



Indication de couple et de puissance				
Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	34C10 Z10CNF18.09	34C10 trempé	laiton	fibre
Nm	2,600	12	1,25	1
kW	0,254	1,261	0,134	0,104



en STOCK*
sinon contactez-nous

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-12%	-25%	-33%	-37%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Stock*	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5
							G	PG	
G1-9	9	10,00	12,00	12	6	✓	0,011	0,003	14,48 €
G1-10	10	11,00	13,00	13	6	✓	0,014	0,004	14,48 €
G1-11	11	12,00	14,00	14	6	-	0,017	0,005	14,48 €
G1-12	12	12,00	14,00	14	6	✓	0,017	0,005	7,48 €
G1-13	13	13,00	15,00	15	6	✓	0,020	0,006	14,68 €
G1-14	14	14,00	16,00	15	6	✓	0,021	0,008	14,96 €
G1-15	15	15,00	17,00	12	8	✓	0,014	0,008	7,86 €
G1-16	16	16,00	18,00	12	8	✓	0,015	0,009	7,97 €
G1-17	17	17,00	19,00	12	8	✓	0,017	0,011	15,76 €
G1-18	18	18,00	20,00	15	8	✓	0,024	0,013	8,32 €
G1-19	19	19,00	21,00	15	8	-	0,026	0,014	16,35 €
G1-20	20	20,00	22,00	15	8	✓	0,028	0,016	8,68 €
G1-21	21	21,00	23,00	15	8	✓	0,030	0,018	17,00 €
G1-22	22	22,00	24,00	15	8	✓	0,032	0,020	13,57 €
G1-23	23	23,00	25,00	15	8	✓	0,034	0,022	17,31 €
G1-24	24	24,00	26,00	15	8	✓	0,036	0,025	9,02 €
G1-25	25	25,00	27,00	15	8	✓	0,039	0,027	9,37 €
G1-26	26	26,00	28,00	15	8	✓	0,041	0,029	17,31 €
G1-27	27	27,00	29,00	15	8	✓	0,044	0,032	19,16 €
G1-28	28	28,00	30,00	15	8	✓	0,046	0,035	23,94 €
G1-29	29	29,00	31,00	15	8	✓	0,049	0,037	20,12 €
G1-30	30	30,00	32,00	20	8	✓	0,064	0,040	10,55 €
G1-31	31	31,00	33,00	20	8	-	0,067	0,043	20,71 €
G1-32	32	32,00	34,00	20	8	✓	0,070	0,046	10,84 €
G1-33	33	33,00	35,00	20	8	-	0,074	0,049	21,17 €
G1-34	34	34,00	36,00	20	8	✓	0,077	0,053	21,48 €

Sur demande

*Dans la limite du disponible

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Stock*	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu	Alésage		G	PG	G	PG
G1-35	35	35,00	37,00	20	8	-	0,080	0,056	21,71	€
G1-36	36	36,00	38,00	20	8	✓	0,083	0,059	11,31	€
G1-37	37	37,00	39,00	20	8	✓	0,087	0,063	22,21	€
G1-38	38	38,00	40,00	20	8	-	0,091	0,066	22,58	€
G1-39	39	39,00	41,00	20	8	-	0,094	0,070	23,00	€
G1-40	40	40,00	42,00	20	8	✓	0,098	0,074	12,10	€
G1-41	41	41,00	43,00	20	8	-	0,102	0,078	23,45	€
G1-42	42	42,00	44,00	20	8	✓	0,106	0,082	23,56	€
G1-43	43	43,00	45,00	20	8	-	0,110	0,086	23,70	€
G1-44	44	44,00	46,00	20	8	✓	0,114	0,090	12,30	€
G1-45	45	45,00	47,00	20	8	✓	0,119	0,094	23,86	€
G1-46	46	46,00	48,00	20	8	✓	0,123	0,099	23,95	€
G1-47	47	47,00	49,00	20	8	-	0,127	0,103	24,03	€
G1-48	48	48,00	50,00	20	8	✓	0,132	0,108	24,07	€
G1-49	49	49,00	51,00	20	8	-	0,137	0,112	25,35	€
G1-50	50	50,00	52,00	30	10	✓	0,173	0,115	13,73	€
G1-51	51	51,00	53,00	30	10	-	0,178	0,120	26,97	€
G1-52	52	52,00	54,00	30	10	✓	0,183	0,125	27,36	€
G1-53	53	53,00	55,00	30	10	-	0,188	0,130	27,70	€
G1-54	54	54,00	56,00	30	10	✓	0,193	0,135	28,07	€
G1-55	55	55,00	57,00	30	10	✓	0,198	0,141	28,52	€
G1-56	56	56,00	58,00	30	10	✓	0,204	0,146	28,54	€
G1-57	57	57,00	59,00	30	10	-	0,209	0,151	29,02	€
G1-58	58	58,00	60,00	30	10	-	0,215	0,157	29,38	€
G1-59	59	59,00	61,00	30	10	-	0,220	0,163	29,70	€
G1-60	60	60,00	62,00	30	10	✓	0,226	0,168	15,38	€
G1-61	61	61,00	63,00	30	10	-	0,232	0,174	30,49	€
G1-62	62	62,00	64,00	30	10	-	0,238	0,180	31,05	€
G1-63	63	63,00	65,00	30	10	✓	0,244	0,186	31,90	€
G1-64	64	64,00	66,00	30	10	✓	0,250	0,192	32,53	€
G1-65	65	65,00	67,00	30	10	✓	0,256	0,198	33,27	€
G1-66	66	66,00	68,00	30	10	-	0,262	0,205	33,96	€
G1-68	68	68,00	70,00	30	10	✓	0,275	0,218	35,25	€
G1-70	70	70,00	72,00	30	10	✓	0,288	0,231	35,72	€
G1-72	72	72,00	74,00	30	10	✓	0,302	0,244	36,45	€
G1-73	73	73,00	75,00	30	10	-	0,309	0,251	37,44	€
G1-74	74	74,00	76,00	30	10	-	0,316	0,258	38,42	€
G1-76	76	76,00	78,00	30	10	✓	0,331	0,273	38,89	€
G1-78	78	78,00	80,00	30	10	✓	0,345	0,288	39,52	€
G1-80	80	80,00	82,00	30	10	✓	0,361	0,303	40,31	€
G1-84	84	84,00	86,00	30	10	-	0,392	0,334	40,87	€
G1-88	88	88,00	90,00	30	10	-	0,425	0,368	41,78	€
G1-90	90	90,00	92,00	30	10	✓	0,442	0,385	43,06	€
G1-96	96	96,00	98,00	30	10	✓	0,496	0,438	47,68	€
G1-100	100	100,00	102,00	30	10	✓	0,534	0,476	48,34	€
G1-112	112	112,00	114,00	30	10	-	0,656	0,598	60,49	€
G1-120	120	120,00	122,00	30	12	✓	0,745	0,688	68,39	€
G1-130	130	130,00	132,00	30	12	-	0,865	0,808	77,58	€
G1-150	150	150,00	152,00	40	15	✓	1,135	1,077	91,02	€

Sur demande



Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille



G1-590 590 590,00 592,00

Dimensions : contactez-nous

sur demande

*Dans la limite du disponible

Fax: **082588 6000**

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome **4** 2011

4 229