

GA6 GA8

Force fixe de 50 à 400N

- Ressort à gaz
- Fonctionne en compression
- Amortissement au gaz (azote) et huile

- Matières :

Tige : acier chromé

Corps : acier

Embout : nylon

A utiliser avec la tige vers le bas

- Taille 6 : de 50N à 400N


- Taille 8 : de 100N à 540N



Livré avec embout à oeil

Utilisation

- Ouverture de capot
- Aide à l'effort



**NOUVELLES
REMISES**

REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+	20+
Rem. Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Course (mm)	L (mm)	L1 (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	ØT (mm)	ØN (mm)	P (mm)	E (mm)	Zone d'amortissement avec huile (mm)	Force (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
------------	-------------	--------	---------	----------	----------	---------	---------	--------	--------	--------------------------------------	-----------	--------	-----------------

Taille 6

GA6060050	60	160	100	15	6	M5	6	17	8	20	50	✓	97,78 €
GA6100080	100	240	140	15	6	M5	6	17	8	20	80	✓	98,35 €
GA6150100	150	340	190	15	6	M5	6	17	8	20	100	✓	98,35 €
GA6200200	200	440	240	15	6	M5	6	17	8	20	200	-	100,78 €

Taille 8

GA8100100	100	264	164	18	8	M6	8	21	10	30	100	✓	107,02 €
GA8150200	150	364	214	18	8	M6	8	21	10	30	200	✓	108,60 €
GA8200300	200	464	264	18	8	M6	8	21	10	30	300	✓	110,51 €
GA8250400	250	564	314	18	8	M6	8	21	10	30	400	✓	112,13 €

*Dans la limite du disponible