


- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°

Indication de couple et de puissance		
Pour 50 dents à 1000 t/min.		
	34C10	Laiton
Nm	2,600	1,250
kW	0,254	0,134



en STOCK*
sinon contactez-nous



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix -12%	-25%	-33%	-37%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyen	ØA Alésage	Stock	Prix Uni. 1 à 5
GB1-12	12	12,00	14,00	14	6	✓	12,82 €
GB1-15	15	15,00	17,00	12	8	✓	13,32 €
GB1-18	18	18,00	20,00	15	8	-	14,26 €
GB1-20	20	20,00	22,00	15	8	✓	14,73 €
GB1-22	22	22,00	24,00	15	8	-	16,17 €
GB1-25	25	25,00	27,00	15	8	✓	17,58 €
GB1-28	28	28,00	30,00	15	8	-	19,02 €
GB1-30	30	30,00	32,00	20	8	✓	20,93 €
GB1-32	32	32,00	34,00	20	8	-	22,33 €
GB1-36	36	36,00	38,00	20	8	-	23,77 €
GB1-40	40	40,00	42,00	20	8	✓	24,97 €
GB1-44	44	44,00	46,00	20	8	-	27,09 €
GB1-48	48	48,00	50,00	20	8	-	33,29 €
GB1-50	50	50,00	52,00	30	10	✓	34,72 €
GB1-54	54	54,00	56,00	30	10	-	40,89 €
GB1-56	56	56,00	58,00	30	10	-	42,33 €
GB1-60	60	60,00	62,00	30	10	✓	43,98 €
GB1-64	64	64,00	66,00	30	10	-	46,62 €
GB1-66	66	66,00	68,00	30	10	-	47,55 €
GB1-70	70	70,00	72,00	30	10	-	52,31 €
GB1-80	80	80,00	82,00	30	10	-	92,74 €
GB1-90	90	90,00	92,00	30	10	-	118,90 €
GB1-100	100	100,00	102,00	30	10	-	180,73 €

↓ **Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille** ↓

GB1-590	590	590,00	592,00	Dimensions : contactez-nous		sur demande
---------	-----	--------	--------	-----------------------------	--	-------------

*Dans la limite du disponible