


- DIN 648, série E, ISO 6124/1
- Matière : acier

### Info.

- Requier une maintenance sauf pour les références GE-E

**Economique**



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-10%	-15%	-20%	-30%	Sur demande	

Références	Ød	ØD	ØD1	S	C	δ	Capacité de charge			Stock	Prix Uni. 1 à 5
							statique (N)	dynamique (N)	Masse (g)		
GE6E	6 <sup>+0,008</sup>	14 <sup>+0,008</sup>	10,0	6 <sup>+0,12</sup>	4 <sup>+0,24</sup>	13°	17000	3400	-de10	✓	2,59 €
GE8E	8 <sup>+0,008</sup>	16 <sup>+0,008</sup>	13,0	8 <sup>+0,12</sup>	5 <sup>+0,24</sup>	15°	27500	5500	-de10	✓	2,59 €
GE10E	10 <sup>+0,008</sup>	19 <sup>+0,009</sup>	16,0	9 <sup>+0,12</sup>	6 <sup>+0,24</sup>	12°	40500	8150	10	✓	2,59 €
GE12E	12 <sup>+0,008</sup>	22 <sup>+0,009</sup>	18,0	10 <sup>+0,12</sup>	7 <sup>+0,24</sup>	11°	54000	10800	10	✓	2,59 €
GE15ES	15 <sup>+0,008</sup>	26 <sup>+0,009</sup>	22,0	12 <sup>+0,12</sup>	9 <sup>+0,24</sup>	8°	85000	17000	20	✓	2,59 €
GE17ES	17 <sup>+0,008</sup>	30 <sup>+0,009</sup>	25,0	14 <sup>+0,12</sup>	10 <sup>+0,24</sup>	10°	106000	21200	40	✓	2,80 €
GE20ES	20 <sup>+0,010</sup>	35 <sup>+0,011</sup>	29,0	16 <sup>+0,12</sup>	12 <sup>+0,24</sup>	9°	146000	30000	60	✓	2,80 €
GE25ES	25 <sup>+0,010</sup>	42 <sup>+0,011</sup>	35,5	20 <sup>+0,12</sup>	16 <sup>+0,24</sup>	7°	240000	48000	110	✓	3,24 €
GE30ES	30 <sup>+0,010</sup>	47 <sup>+0,011</sup>	40,7	22 <sup>+0,12</sup>	18 <sup>+0,24</sup>	6°	310000	62000	140	✓	4,10 €
GE35ES	35 <sup>+0,012</sup>	55 <sup>+0,013</sup>	47,0	25 <sup>+0,12</sup>	20 <sup>+0,30</sup>	6°	400000	80000	220	-	5,61 €
GE40ES	40 <sup>+0,012</sup>	62 <sup>+0,013</sup>	53,0	28 <sup>+0,12</sup>	22 <sup>+0,30</sup>	7°	500000	100000	300	✓	7,35 €
GE45ES	45 <sup>+0,012</sup>	68 <sup>+0,013</sup>	60,0	32 <sup>+0,12</sup>	25 <sup>+0,30</sup>	7°	640000	127000	400	-	8,21 €
GE50ES	50 <sup>+0,012</sup>	75 <sup>+0,013</sup>	66,0	35 <sup>+0,12</sup>	28 <sup>+0,30</sup>	6°	780000	156000	540	✓	10,37 €
GE60ES	60 <sup>+0,015</sup>	90 <sup>+0,015</sup>	80,0	44 <sup>+0,15</sup>	36 <sup>+0,40</sup>	6°	1220000	245000	1000	✓	18,17 €
GE70ES	70 <sup>+0,015</sup>	105 <sup>+0,015</sup>	92,0	49 <sup>+0,15</sup>	40 <sup>+0,40</sup>	6°	1560000	315000	1500	-	22,93 €
GE80ES	80 <sup>+0,015</sup>	120 <sup>+0,015</sup>	105,0	55 <sup>+0,15</sup>	45 <sup>+0,40</sup>	6°	2000000	400000	2200	-	34,19 €
GE90ES	90 <sup>+0,020</sup>	130 <sup>+0,018</sup>	115,0	60 <sup>+0,20</sup>	50 <sup>+0,50</sup>	5°	2450000	490000	2700	-	55,83 €
GE100ES	100 <sup>+0,020</sup>	150 <sup>+0,018</sup>	130,0	70 <sup>+0,20</sup>	55 <sup>+0,50</sup>	7°	3050000	610000	4300	-	77,47 €
GE110ES	110 <sup>+0,020</sup>	160 <sup>+0,025</sup>	140,0	70 <sup>+0,20</sup>	55 <sup>+0,50</sup>	6°	3250000	655000	4700	-	116,42 €

\*Dans la limite du disponible