


Contact chrome dur/PTFE
avec joints d'étanchéité

GEET2RS

- DIN 648, série E, ISO 6124/1
- Matière : acier

Avantage

- Pas de maintenance



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Remi.	Prix -10% -15% -20% -30%					Sur demande

Références	Ød	ØD	ØD1	S	C	δ	Capacité de charge			Stock	Prix Uni. 1 à 5
							statique (N)	dynamique (N)	Masse (g)		
GE17ET-2RS	17 ^{+0,008}	30 ^{+0,009}	25,0	14 ^{+0,12}	10 ^{+0,24}	10°	56000	22400	30	-	8,86 €
GE20ET-2RS	20 ^{+0,010}	35 ^{+0,011}	29,0	16 ^{+0,12}	12 ^{+0,24}	9°	78000	31500	60	✓	9,08 €
GE25ET-2RS	25 ^{+0,010}	42 ^{+0,011}	35,5	20 ^{+0,12}	16 ^{+0,24}	7°	127000	51000	110	-	11,25 €
GE30ET-2RS	30 ^{+0,010}	47 ^{+0,011}	40,7	22 ^{+0,12}	18 ^{+0,24}	6°	166000	65500	140	-	12,11 €
GE35ET-2RS	35 ^{+0,012}	55 ^{+0,013}	47,0	25 ^{+0,12}	20 ^{+0,30}	6°	224000	112000	220	-	14,28 €
GE40ET-2RS	40 ^{+0,012}	62 ^{+0,013}	53,0	28 ^{+0,12}	22 ^{+0,20}	7°	280000	140000	300	-	16,44 €
GE45ET-2RS	45 ^{+0,012}	68 ^{+0,013}	60,0	32 ^{+0,12}	25 ^{+0,30}	7°	360000	180000	400	-	19,48 €
GE50ET-2RS	50 ^{+0,012}	75 ^{+0,013}	66,0	35 ^{+0,12}	28 ^{+0,30}	6°	440000	220000	540	-	23,80 €
GE60ET-2RS	60 ^{+0,015}	90 ^{+0,015}	80,0	44 ^{+0,15}	36 ^{+0,40}	6°	695000	345000	1000	-	38,51 €
GE70ET-2RS	70 ^{+0,015}	105 ^{+0,015}	92,0	49 ^{+0,15}	40 ^{+0,40}	6°	880000	440000	1500	-	51,50 €
GE80ET-2RS	80 ^{+0,015}	120 ^{+0,015}	105,0	55 ^{+0,15}	45 ^{+0,40}	6°	1140000	570000	2200	-	75,75 €
GE90ET-2RS	90 ^{+0,020}	130 ^{+0,018}	115,0	60 ^{+0,20}	50 ^{+0,50}	5°	1370000	695000	2700	-	98,67 €
GE100ET-2RS	100 ^{+0,020}	150 ^{+0,018}	130,0	70 ^{+0,20}	55 ^{+0,50}	7°	1730000	865000	4300	-	198,23 €
GE110ET-2RS	110 ^{+0,020}	160 ^{+0,025}	140,0	70 ^{+0,20}	55 ^{+0,50}	6°	1860000	930000	4700	-	248,88 €

*Dans la limite du disponible