


## MODULE

## Acier traité

# 1,5



- Engrenage droit denture rectifiée JIS B1702 grade 3
- Angle de pression 20°
- Matières : acier S45C  
Denture trempée par induction
- Surface de référence de la pièce alésage ØA
- Dureté en surface 48-53HRC



### REMISES

Qté	1+	6+	11+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Jeu (mm)	Poids (kg)	Prix Uni. 1 à 5
GG1,5-14	14	21,0	24,0	17	10	0,08-0,16	0,06	84,65 €
GG1,5-15	15	22,5	25,5	18	10	0,08-0,16	0,07	85,96 €
GG1,5-16	16	24,0	27,0	20	10	0,08-0,16	0,08	90,50 €
GG1,5-17	17	25,5	28,5	21	10	0,08-0,16	0,08	92,42 €
GG1,5-18	18	27,0	30,0	22	10	0,08-0,16	0,10	94,69 €
GG1,5-19	19	28,5	31,5	23	10	0,08-0,16	0,10	100,79 €
GG1,5-20	20	30,0	33,0	24	10	0,08-0,16	0,13	105,67 €
GG1,5-21	21	31,5	34,5	25	10	0,08-0,16	0,13	108,59 €
GG1,5-22	22	33,0	36,0	26	12	0,08-0,16	0,15	110,50 €
GG1,5-23	23	34,5	37,5	27	12	0,08-0,16	0,15	114,06 €

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Jeu (mm)	Poids (kg)	Prix Uni. 1 à 5
GG1,5-24	24	36,0	39,0	28	12	0,08-0,16	0,18	117,96 €
GG1,5-25	25	37,5	40,5	30	12	0,08-0,16	0,20	124,73 €
GG1,5-26	26	39,0	42,0	32	12	0,08-0,16	0,20	126,09 €
GG1,5-27	27	40,5	43,5	34	15	0,08-0,16	0,21	128,65 €
GG1,5-28	28	42,0	45,0	36	15	0,08-0,16	0,25	129,56 €
GG1,5-29	29	43,5	46,5	37	15	0,08-0,16	0,25	130,55 €
GG1,5-30	30	45,0	48,0	38	15	0,08-0,16	0,29	132,19 €
GG1,5-32	32	48,0	51,0	40	15	0,08-0,16	0,33	140,90 €
GG1,5-34	34	51,0	54,0	42	15	0,08-0,18	0,35	147,72 €
GG1,5-35	35	52,5	55,5	42	15	0,08-0,18	0,39	149,00 €
GG1,5-36	36	54,0	57,0	45	15	0,08-0,18	0,43	150,62 €
GG1,5-38	38	57,0	60,0	45	15	0,08-0,18	0,44	154,52 €
GG1,5-40	40	60,0	63,0	50	15	0,08-0,18	0,53	160,64 €
GG1,5-42	42	63,0	66,0	50	15	0,08-0,18	0,54	169,35 €
GG1,5-44	44	66,0	69,0	50	15	0,08-0,18	0,58	176,81 €
GG1,5-45	45	67,5	70,5	50	18	0,10-0,18	0,61	180,68 €
GG1,5-48	48	72,0	75,0	50	18	0,10-0,18	0,67	192,65 €
GG1,5-50	50	75,0	78,0	60	18	0,10-0,18	0,80	198,12 €
GG1,5-55	55	82,5	85,5	60	18	0,10-0,18	0,92	217,83 €
GG1,5-56	56	84,0	87,0	60	18	0,10-0,18	0,92	221,42 €
GG1,5-60	60	90,0	93,0	60	20	0,10-0,18	1,00	240,48 €
GG1,5-64	64	96,0	99,0	60	20	0,10-0,18	1,10	263,42 €
GG1,5-70	70	105,0	108,0	60	20	0,12-0,20	1,30	281,83 €
GG1,5-75	75	112,5	115,5	60	20	0,12-0,20	1,40	307,39 €
GG1,5-80	80	120,0	123,0	70	20	0,12-0,20	1,70	331,00 €
GG1,5-90	90	135,0	138,0	70	20	0,12-0,20	2,00	383,05 €
GG1,5-100	100	150,0	153,0	70	20	0,12-0,20	2,40	455,81 €