


## MODULE

## Acier traité

# 1,0



- Engrenage droit denture rectifiée JIS B1702 grade 3
- Angle de pression 20°
- Matières : acier S45C  
Denture trempée par induction
- Surface de référence de la pièce alésage  $\varnothing A$
- Dureté en surface 48-53HRC



### REMISES

Qté	1+	6+	11+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Jeu (mm)	Poids (kg)	Prix Uni. 1 à 5
GG1-15	15	15	17	12	6	0,08-0,16	0,02	80,14 €
GG1-16	16	16	18	13	6	0,08-0,16	0,02	82,71 €
GG1-17	17	17	19	14	6	0,08-0,16	0,02	85,30 €
GG1-18	18	18	20	15	6	0,08-0,16	0,03	87,26 €
GG1-19	19	19	21	16	6	0,08-0,16	0,03	90,50 €
GG1-20	20	20	22	17	6	0,08-0,16	0,03	91,43 €
GG1-21	21	21	23	18	8	0,08-0,16	0,04	94,03 €
GG1-22	22	22	24	18	8	0,08-0,16	0,04	95,69 €
GG1-23	23	23	25	20	8	0,08-0,16	0,04	99,21 €
GG1-24	24	24	26	20	8	0,08-0,16	0,05	102,15 €



Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Jeu (mm)	Poids (kg)	Prix Uni. 1 à 5
GG1-25	25	25	27	20	8	0,08-0,16	0,05	104,37 €
GG1-26	26	26	28	20	8	0,08-0,16	0,05	106,93 €
GG1-27	27	27	29	20	8	0,08-0,16	0,05	109,22 €
GG1-28	28	28	30	20	8	0,08-0,16	0,06	111,50 €
GG1-29	29	29	31	25	8	0,08-0,16	0,07	116,37 €
GG1-30	30	30	32	25	10	0,08-0,16	0,07	117,96 €
GG1-32	32	32	34	25	10	0,08-0,16	0,08	119,86 €
GG1-34	34	34	36	25	10	0,08-0,16	0,08	124,73 €
GG1-35	35	35	37	25	10	0,08-0,16	0,09	127,30 €
GG1-36	36	36	38	25	10	0,08-0,16	0,09	129,90 €
GG1-38	38	38	40	30	10	0,08-0,16	0,12	134,45 €
GG1-40	40	40	42	30	10	0,08-0,16	0,12	137,34 €
GG1-42	42	42	44	30	10	0,08-0,16	0,13	139,62 €
GG1-44	44	44	46	30	10	0,08-0,16	0,14	144,47 €
GG1-45	45	45	47	30	10	0,08-0,16	0,15	148,05 €
GG1-48	48	48	50	30	10	0,08-0,16	0,16	158,98 €
GG1-50	50	50	52	35	12	0,08-0,16	0,18	164,53 €
GG1-55	55	55	57	35	12	0,10-0,18	0,21	179,41 €
GG1-56	56	56	58	35	12	0,10-0,18	0,22	181,63 €
GG1-60	60	60	62	40	12	0,10-0,18	0,26	194,22 €
GG1-64	64	64	66	40	12	0,10-0,18	0,29	208,48 €
GG1-70	70	70	72	40	12	0,10-0,18	0,32	224,98 €
GG1-75	75	75	77	40	12	0,10-0,18	0,36	240,48 €
GG1-80	80	80	82	50	15	0,10-0,18	0,45	257,60 €
GG1-90	90	90	92	50	15	0,10-0,18	0,53	288,99 €
GG1-100	100	100	102	50	15	0,10-0,18	0,63	340,02 €
GG1-120	120	120	122	50	15	0,12-0,20	0,84	415,06 €