


MODULE

Acier traité

2,5



- Engrenage droit denture rectifiée JIS B1702 grade 3
- Angle de pression 20°
- Matières : acier S45C
Denture trempée par induction
- Surface de référence de la pièce alésage ØA
- Dureté en surface 48-53HRC



REMISES

Qté	1+	6+	11+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Jeu (mm)	Poids (kg)	Prix Uni. 1 à 5
GG2,5-14	14	35,0	40,0	28	15	0,10-0,20	0,28	109,92 €
GG2,5-15	15	37,5	42,5	30	15	0,10-0,20	0,33	114,75 €
GG2,5-16	16	40,0	45,0	32	15	0,10-0,20	0,38	123,12 €
GG2,5-17	17	42,5	47,5	35	15	0,10-0,20	0,36	127,00 €
GG2,5-18	18	45,0	50,0	38	15	0,10-0,20	0,50	134,12 €
GG2,5-19	19	47,5	52,5	39	15	0,10-0,20	0,46	139,92 €
GG2,5-20	20	50,0	55,0	40	18	0,10-0,20	0,55	149,96 €
GG2,5-21	21	52,5	57,5	42	18	0,12-0,22	0,54	153,52 €
GG2,5-22	22	55,0	60,0	44	18	0,12-0,22	0,60	161,91 €
GG2,5-23	23	57,5	62,5	46	18	0,12-0,22	0,66	166,43 €

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Jeu (mm)	Poids (kg)	Prix Uni. 1 à 5
GG2,5-24	24	60,0	65,0	48	18	0,12-0,22	0,81	174,84 €
GG2,5-25	25	62,5	67,5	50	20	0,12-0,22	0,93	180,68 €
GG2,5-26	26	65,0	70,0	54	20	0,12-0,22	0,87	190,75 €
GG2,5-27	27	67,5	72,5	56	20	0,12-0,22	0,94	194,92 €
GG2,5-28	28	70,0	75,0	60	20	0,12-0,22	1,20	203,65 €
GG2,5-29	29	72,5	77,5	60	20	0,12-0,22	1,10	209,45 €
GG2,5-30	30	75,0	80,0	65	20	0,12-0,22	1,30	219,46 €
GG2,5-32	32	80,0	85,0	70	20	0,12-0,22	1,50	232,44 €
GG2,5-34	34	85,0	90,0	70	20	0,12-0,22	1,60	248,25 €
GG2,5-35	35	87,5	92,5	70	20	0,12-0,22	1,70	252,14 €
GG2,5-36	36	90,0	95,0	70	20	0,12-0,22	1,80	266,66 €
GG2,5-38	38	95,0	100,0	70	20	0,12-0,22	1,80	284,76 €
GG2,5-40	40	100,0	105,0	70	25	0,14-0,24	2,10	296,72 €
GG2,5-42	42	105,0	110,0	75	25	0,14-0,24	2,20	316,80 €
GG2,5-44	44	110,0	115,0	75	25	0,14-0,24	2,30	326,78 €
GG2,5-45	45	112,5	117,5	75	25	0,14-0,24	2,60	332,30 €
GG2,5-48	48	120,0	125,0	75	25	0,14-0,24	2,80	357,83 €
GG2,5-50	50	125,0	130,0	80	25	0,14-0,24	3,10	379,51 €
GG2,5-55	55	137,5	142,5	80	25	0,14-0,24	3,50	416,69 €
GG2,5-56	56	140,0	145,0	80	25	0,14-0,24	3,60	427,00 €
GG2,5-60	60	150,0	155,0	80	25	0,14-0,24	4,20	470,32 €
GG2,5-70	70	175,0	180,0	80	25	0,14-0,24	5,30	587,71 €
GG2,5-75	75	187,5	192,5	90	25	0,14-0,24	6,20	646,56 €
GG2,5-80	80	200,0	205,0	90	25	0,14-0,24	6,90	722,47 €