

Recommandé en cas d'absence de joint

GP22
GP23



- Tolérances de positionnement élargie
- Très bonne souplesse d'utilisation
- Matière : acier zingué bichromaté ou inox 303

Montage

- Cote approximative avec le crochet
AC122 X=87 mm pour une tension de 350 N

Info

- Vendu par multiple, contactez-nous



REMISES

Qté	1+	51+	101+	250+	400+	500+
Rem. Prix	-10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande	

Références	Øfil	Epaisseur levier	Epaisseur patte de fixation	Tension maxi (N)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 50
Modèle acier							
GP22-ZB	1,7	20/10è	25/10è	450	75	✓	6,18 €
GP23-ZB	2,5	20/10è	25/10è	450	75	✓	6,37 €
Modèle inox							
GP22-SS	2,7	20/10è	25/10è	450	75	✓	12,72 €
GP23-SS	3,5	20/10è	25/10è	450	75	✓	13,11 €

*Dans la limite du disponible