


- Ressort à gaz inox
- Matières :  
Corps et tige : inox  
Embout : inox
- Fonctionnement en compression
- Fluide de remplissage : azote-huile
- T° d'utilisation : -20°C à 80°C
- Longueur d'amortissement (avec huile) :  
Taille 6 : 10mm environ  
Taille 10 : 20mm environ
- Tolérance de remplissage : -20N à +40N



**Important :** à utiliser la tige vers le bas



**Livraison rapide**

### Options

- A partir de 5 pièces,  
Force pré-réglée selon vos spécifications  
Taille 6 : 10N à 400N  
Taille 10 : 80N à 1300N

### Applications

- Aide à l'ouverture et à la fermeture de capot
- Aide à l'effort



**NOUVELLES REMISES**

### REMISES

Qté	1+	3+	6+	10+
Rem. Prix	-10%	-15%	Sur demande	

Références	Course	L	ØD1	ØD2	ØN	A	P	E	Force (N)	Prix Uni. 1 à 2
<b>Taille 6</b>										
GSI-15-060-50	060	149	15	6	6,1	10	16	6	050	214,09 €
GSI-15-100-80	100	229	15	6	6,1	10	16	6	080	225,23 €
GSI-15-150-100	150	329	15	6	6,1	10	16	6	100	244,33 €
<b>Taille 10</b>										
GSI-22-50-80	050	164	22	10	8,1	14	20	10	080	262,95 €
GSI-22-100-100	100	264	22	10	8,1	14	20	10	100	276,89 €
GSI-22-150-200	150	364	22	10	8,1	14	20	10	200	292,32 €
GSI-22-200-300	200	464	22	10	8,1	14	20	10	300	309,04 €
GSI-22-250-400	250	564	22	10	8,1	14	20	10	400	318,67 €