

Acier ou Delrin usiné

MODULE 0,8

INDICATION DE COUPLE ET DE PUISSANCE

Pour 50 dents à 1000 t/min.

	34C10 Z10CNF18.09	34C10 trempé	delrin
Nm	0,395	2,596	0,10
kW	0,041	0,272	-





FABRICATION

pour délai accéléré nous contacter

- Renvoi d'angle à 90°
- Inclinaison de denture à 45° à droite (RH)
- Angle de pression 20°
- Matière : acier 34C10 ou plastique delrin

Info.

Important : un hélicoïdal à 45° incliné dans un sens s'engrène avec un hélicoïdal incliné dans le même sens.



*cotes pour les engrenages en plastique (ZH)

REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-12%	-25%	-33%	-37%	Sur demande	

REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+	100+	400+
Rem. Prix	-22%	-44%	-47%	Sur demande	

Références		Z	ØP	ØD	ØM	Moyeu	ØA	Alésage	Prix Uni, 1 à 5	
ACIER	DELTRIN	Dents	Primitif	Extérieur	H	ZH	H	ZH	H	ZH
H0,8-9	-	9	11,31	12,91	9	-	5	-	16,68 €	-
H0,8-10	-	10	11,31	12,91	9	-	5	-	17,42 €	-
H0,8-15	ZH0,8-15	15	16,97	18,57	12	14	5	4	19,59 €	9,65 €
H0,8-16	ZH0,8-16	16	18,10	19,70	12	14	5	4	19,81 €	9,65 €
H0,8-20	ZH0,8-20	20	22,63	24,23	12	14	5	4	20,82 €	10,09 €
H0,8-25	ZH0,8-25	25	28,28	29,88	16	16	6	5	21,23 €	10,57 €
H0,8-26	ZH0,8-26	26	29,42	31,02	16	16	6	5	21,27 €	10,57 €
H0,8-30	ZH0,8-30	30	33,94	35,44	16	16	6	5	21,61 €	11,90 €
H0,8-35	ZH0,8-35	35	39,60	41,20	16	16	6	5	22,03 €	12,13 €
H0,8-36	ZH0,8-36	36	40,73	42,33	16	16	6	5	22,20 €	12,20 €
H0,8-40	ZH0,8-40	40	45,25	46,85	16	16	6	5	22,74 €	14,12 €
H0,8-45	ZH0,8-45	45	50,91	52,51	16	16	6	5	23,42 €	17,49 €
H0,8-50	ZH0,8-50	50	56,57	58,17	16	16	6	5	25,22 €	17,86 €
H0,8-56	ZH0,8-56	56	63,36	64,96	16	16	6	5	27,69 €	21,74 €
H0,8-60	ZH0,8-60	60	67,88	69,48	20	18	8	6	28,73 €	22,04 €
H0,8-66	ZH0,8-66	66	74,67	76,27	20	18	8	6	30,88 €	23,30 €
H0,8-70	ZH0,8-70	70	79,20	80,80	20	18	8	8	32,28 €	25,90 €
H0,8-76	ZH0,8-76	76	75,24	76,64	20	18	8	8	34,52 €	36,55 €
H0,8-80	ZH0,8-80	80	90,51	92,11	20	18	8	8	39,30 €	40,19 €
H0,8-86	ZH0,8-86	86	97,30	98,90	20	18	8	6	47,18 €	31,37 €
H0,8-90	ZH0,8-90	90	101,82	103,42	20	20	10	10	48,69 €	53,41 €
H0,8-100	ZH0,8-100	100	113,14	114,74	20	20	10	10	59,46 €	53,41 €
H0,8-112	-	112	126,71	128,31	30	-	12	-	75,54 €	-
H0,8-120	-	120	135,76	137,36	30	-	12	-	75,54 €	-
H0,8-128	-	128	144,82	146,42	30	-	12	-	84,75 €	-

Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille

H0,8-165	ZH0,8-165	165	Dimensions : contactez-nous				sur demande	sur demande
----------	-----------	-----	-----------------------------	--	--	--	-------------	-------------