



# Roue libre acier combinée à aiguilles

Entraîne dans un sens,  
rotation libre dans l'autre

HFL

- Transmet un couple dans un sens, libre en rotation dans l'autre sens
- Roue libre combinée avec des paliers lisses ou des cages à rouleaux
- Supporte les efforts radiaux
- T° d'utilisation : -30°C à +120°C
- Matières :  
Bague, aiguilles et ressorts : acier  
Cage : plastique





## Montage

- Alésage récepteur N6
- Arbre récepteur h5 traité rectifié 57-63 HRC

## Info.

- <sup>(1)</sup> Utilisation avec de la graisse ou avec de l'huile
- <sup>(2)</sup>  $n_{gw}$  : arbre tournant
- <sup>(3)</sup>  $n_{ga}$  : alésage tournant
- KF\*\* : ressorts en plastique
- (T° d'utilisation : -10°C à +70°C, alésage N7 et arbre h8)



## REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØA	ØD	C	r	Couple admissible		Charge de base dynamique statique				Prix Uni. 1 à 5
					(Nm)	Vitesse maxi. <sup>(1)</sup>	C (kN)	Co (kN)	Stock*		
			-0,3	mini.	$n_{gw}$ <sup>(2)</sup>	$n_{ga}$ <sup>(3)</sup>					
HFL0822KF**	8	12	22	0,3	3,15	17 000	12 000	4,05	4,15	-	14,47 €
HFL1022	10	14	22	0,3	5,30	14 000	11 000	4,30	4,65	✓	14,71 €
HFL1226	12	18	26	0,3	12,20	11 000	8 000	6,30	6,50	✓	15,03 €
HFL1426	14	20	26	0,3	17,30	9 500	8 000	7,10	7,70	✓	15,83 €
HFL1626	16	22	26	0,3	20,50	8 500	7 500	7,70	9,00	✓	16,17 €
HFL1826	18	24	26	0,3	24,10	7 500	7 500	8,30	10,30	✓	16,51 €
HFL2026	20	26	26	0,3	28,50	7 000	6 500	8,90	11,50	✓	16,81 €
HFL2530	25	32	30	0,3	66,00	5 500	5 500	10,90	14,10	✓	24,46 €
HFL3030	30	37	30	0,3	90,00	4 500	4 500	12,60	17,60	✓	24,98 €
HFL3530	35	42	30	0,3	121,00	3 900	3 900	13,00	19,30	✓	25,48 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél

0 825 88 5000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ③ 2021

③ 107