


- Volant seul
- Matière : aluminium
- Finition : bordure usinée et polie
- Version avec rainure de clavette selon DIN 6885-1

### Avantages



- Léger

### Options

- Existe également avec poignée tournante : HLU T



Rainure de clavette



### REMISES

Qté	1+	6+	15+	20+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		ØD1	ØD2 (H7)	ØD3	L1	L3	B3 (P9)	T	Stock*		Prix Uni. 1 à 5	
Avec rainure de clavette	Sans rainure de clavette								Avec rainure de clavette	Sans rainure de clavette	Avec rainure de clavette	Sans rainure de clavette
<b>Avec 3 bras</b>												
HLU80-10K	HLU80-10	80	10	24	16	29	3	11,4	-	-	15,99 €	13,64 €
HLU100-10K	HLU100-10	100	10	26	17	33	3	11,4	✓	-	17,51 €	14,91 €
HLU125-12K	HLU125-12	125	12	28	18	36	4	13,8	✓	✓	21,50 €	18,69 €
HLU140-14K	HLU140-14	140	14	30	19	39	5	16,3	✓	-	25,16 €	22,32 €
HLU160-14K	HLU160-14	160	14	32	20	40	5	16,3	-	-	29,46 €	26,45 €
HLU180-16K	HLU180-16	180	16	35	22	43	5	18,3	-	-	34,97 €	31,92 €
HLU200-18K	HLU200-18	200	18	38	24	45	6	20,8	✓	-	42,75 €	39,50 €
<b>Avec 5 bras</b>												
HLU250-22K	HLU250-22	250	22	45	28	50	6	24,8	-	✓	69,08 €	64,85 €
HLU315-26K	HLU315-26	315	26	53	33	56	8	29,3	-	-	108,14 €	103,98 €
HLU400-30K	HLU400-30	400	30	65	38	63	8	33,3	-	-	198,13 €	191,91 €
HLU500-34K	HLU500-34	500	34	78	45	72	10	37,3	-	-	331,21 €	323,46 €

\*Dans la limite du disponible