

# Volant à bras avec poignée tournante **Alu**

## HLUT

## Aluminium


- Volant avec poignée tournante
- Matière :  
Volant : aluminium  
Poignée : aluminium avec axe acier
- Finition : bordure usinée et polie
- Version avec rainure de clavette selon DIN 6885-1

### Avantages


- Léger

### Options

- Volant seul : HLU



Rainure de clavette



### REMISES

Qté	1+	6+	15+	20+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Poignée tournante	ØD1	ØD2 (H7)	ØD3	L1	L3	B3 (P9)	T	Stock*		Prix Uni. 1 à 5	
Avec rainure de clavette	Sans rainure de clavette									Avec rainure de clavette	Sans rainure de clavette	Avec rainure de clavette	Sans rainure de clavette
HLUT80-10K	HLUT80-10	Ø16xM6x54,5	80	10	24	16	29	3	11,4	✓	-	33,06 €	30,60 €
HLUT100-10K	HLUT100-10	Ø16xM6x54,5	100	10	26	17	33	3	11,4	✓	-	35,25 €	31,80 €
HLUT125-12K	HLUT125-12	Ø20xM8x67,0	125	12	28	18	36	4	13,8	✓	-	42,46 €	38,63 €
HLUT140-14K	HLUT140-14	Ø20xM8x67,0	140	14	30	19	39	5	16,3	✓	-	47,36 €	43,32 €
HLUT160-14K	HLUT160-14	Ø25xM10x83,0	160	14	32	20	40	5	16,3	-	✓	55,46 €	52,58 €
HLUT180-16K	HLUT180-16	Ø25xM10x83,0	180	16	35	22	43	5	18,3	✓	✓	63,97 €	61,02 €
HLUT200-18K	HLUT200-18	Ø25xM10x83,0	200	18	38	24	45	6	20,8	✓	✓	71,76 €	68,26 €
<b>Avec 3 bras</b>													
HLUT250-22K	HLUT250-22	Ø32xM12x105,5	250	22	45	28	50	6	24,8	-	✓	107,70 €	103,70 €
HLUT315-26K	HLUT315-26	Ø32xM12x105,5	315	26	53	33	56	8	29,3	-	-	146,95 €	142,84 €
HLUT400-30K	HLUT400-30	Ø36xM16x117,0	400	30	65	38	63	8	33,3	-	-	243,00 €	238,33 €
HLUT500-34K	HLUT500-34	Ø36xM16x117,0	500	34	78	45	72	10	37,3	-	-	379,19 €	369,90 €

\*Dans la limite du disponible