



# Douille à billes inox de précision fermée

## Forte capacité de charge

**NB** **KBSuu**  
NIPPON BEARING Co. **KBSuUG**


- Douille à bague extérieure massive en inox
- Pour guidage linéaire
- Douille fermée
- Ne permet pas de réglage du jeu radial
- Mise en œuvre facile
- Très bonne précision du guidage
- Avec joints d'étanchéité incorporés
- T° d'utilisation :  
inox/polyamide : -20°C +80°C  
inox/inox : -20°C à +140°C
- Matières : Inox  
Billes : inox  
Chemin de roulement : polyamide



### Info.

- Doit être utilisée avec un arbre traité et rectifié Z-B

Pour milieux agressifs



### REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix	-6%	-12%	Sur demande	

Références	dr	ØD	L	B	W	D1	Charges			Stock	Prix Uni. 1 à 4
							Dynamique C (N)	Statique Co (N)			
<b>Avec chemin de billes en inox</b>											
KBS-12-UU	12 <sup>0/+0,008</sup>	22 <sup>0/+0,009</sup>	32 <sup>0/+0,2</sup>	22,9 <sup>0/+0,2</sup>	1,30	21,00	510	784	-	63,71 €	
KBS-16-UU	16 <sup>-0,001/+0,009</sup>	26 <sup>0/+0,009</sup>	36 <sup>0/+0,2</sup>	24,9 <sup>0/+0,2</sup>	1,30	24,90	578	892	-	77,06 €	
KBS-20-UU	20 <sup>-0,001/+0,009</sup>	32 <sup>0/+0,011</sup>	45 <sup>0/+0,2</sup>	31,5 <sup>0/+0,2</sup>	1,60	30,30	862	1370	-	87,34 €	
KBS-25-UU	25 <sup>-0,001/+0,011</sup>	40 <sup>0/+0,011</sup>	58 <sup>0/+0,3</sup>	44,1 <sup>0/+0,3</sup>	1,85	37,50	980	1570	-	123,30 €	
KBS-30-UU	30 <sup>-0,001/+0,011</sup>	47 <sup>0/+0,011</sup>	68 <sup>0/+0,3</sup>	52,1 <sup>0/+0,3</sup>	1,85	44,50	1570	2740	-	159,27 €	
KBS-40-UU	40 <sup>-0,002/+0,013</sup>	62 <sup>0/+0,013</sup>	80 <sup>0/+0,3</sup>	60,6 <sup>0/+0,3</sup>	2,15	59,00	2160	4020	-	256,93 €	
KBS-50-UU	50 <sup>-0,002/+0,013</sup>	75 <sup>0/+0,013</sup>	100 <sup>0/+0,3</sup>	77,6 <sup>0/+0,3</sup>	2,65	72,00	3820	7940	-	359,70 €	
<b>Avec chemin de billes en polyamide</b>											
KBS-12-UUG	12 <sup>0/+0,008</sup>	22 <sup>0/+0,009</sup>	32 <sup>0/+0,2</sup>	22,9 <sup>0/+0,2</sup>	1,30	21,00	510	784	✓	43,17 €	
KBS-16-UUG	16 <sup>-0,001/+0,009</sup>	26 <sup>0/+0,009</sup>	36 <sup>0/+0,2</sup>	24,9 <sup>0/+0,2</sup>	1,30	24,90	578	892	✓	51,37 €	
KBS-20-UUG	20 <sup>-0,001/+0,009</sup>	32 <sup>0/+0,011</sup>	45 <sup>0/+0,2</sup>	31,5 <sup>0/+0,2</sup>	1,60	30,30	862	1370	✓	66,77 €	
KBS-25-UUG	25 <sup>-0,001/+0,011</sup>	40 <sup>0/+0,011</sup>	58 <sup>0/+0,3</sup>	44,1 <sup>0/+0,3</sup>	1,85	37,50	980	1570	✓	90,43 €	
KBS-30-UUG	30 <sup>-0,001/+0,011</sup>	47 <sup>0/+0,011</sup>	68 <sup>0/+0,3</sup>	52,1 <sup>0/+0,3</sup>	1,85	44,50	1570	2740	-	123,30 €	
KBS-40-UUG	40 <sup>-0,002/+0,013</sup>	62 <sup>0/+0,013</sup>	80 <sup>0/+0,3</sup>	60,6 <sup>0/+0,3</sup>	2,15	59,00	2160	4020	-	190,12 €	
KBS-50-UUG	50 <sup>-0,002/+0,013</sup>	75 <sup>0/+0,013</sup>	100 <sup>0/+0,3</sup>	77,6 <sup>0/+0,3</sup>	2,65	72,00	3820	7940	-	277,47 €	

\*Dans la limite du disponible