

## Série économique


**KBww**  
**KBSww**

- Douille à bague extérieure massive
- Pour guidage linéaire
- Douille fermée
- Ne permet pas de réglage du jeu radial
- Mise en œuvre facile
- Très bonne précision du guidage
- Avec joints d'étanchéité incorporés
- T° d'utilisation : -20°C à +80°C
- Matière :  
Acier ou inox  
Chemin de roulement polyamide



### info.

- Doit être utilisée avec un arbre traité et rectifié Z-A ou Z-B



**Série économique**

### REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix		-6%	-30%	Sur demande

Références	dr	ØD	L	B	W	D1	Charges		Stock*	Prix Uni. 1 à 4
							Dynamique C (N)	Statique Co (N)		
<b>Acier avec chemin de billes en polyamide</b>										
KB-8-WW	8 <sup>0/-0,008</sup>	16 <sup>0/-0,008</sup>	25 <sup>0/-0,2</sup>	16,5 <sup>0/-0,2</sup>	1,10	15,2	265	402	✓	9,73 €
KB-12-WW	12 <sup>0/-0,008</sup>	22 <sup>0/-0,009</sup>	32 <sup>0/-0,2</sup>	22,9 <sup>0/-0,2</sup>	1,30	21,0	510	784	✓	11,60 €
KB-16-WW	16 <sup>-0,001/+0,003</sup>	26 <sup>0/-0,009</sup>	36 <sup>0/-0,2</sup>	24,9 <sup>0/-0,2</sup>	1,30	24,9	578	892	✓	12,98 €
KB-20-WW	20 <sup>-0,001/+0,003</sup>	32 <sup>0/-0,011</sup>	45 <sup>0/-0,2</sup>	31,5 <sup>0/-0,2</sup>	1,60	30,3	862	1370	✓	15,05 €
KB-25-WW	25 <sup>-0,001/+0,01</sup>	40 <sup>0/-0,011</sup>	58 <sup>0/-0,3</sup>	44,1 <sup>0/-0,3</sup>	1,85	37,5	980	1570	✓	21,16 €
KB-30-WW	30 <sup>-0,001/+0,01</sup>	47 <sup>0/-0,011</sup>	68 <sup>0/-0,3</sup>	52,1 <sup>0/-0,3</sup>	1,85	44,5	1570	2740	✓	30,08 €
KB-40-WW	40 <sup>-0,002/+0,01</sup>	62 <sup>0/-0,013</sup>	80 <sup>0/-0,3</sup>	60,6 <sup>0/-0,3</sup>	2,15	59,0	2160	4020	✓	53,45 €
<b>Inox avec chemin de billes en polyamide</b>										
KBS-12-WW	12 <sup>0/-0,008</sup>	22 <sup>0/-0,009</sup>	32 <sup>0/-0,2</sup>	22,9 <sup>0/-0,2</sup>	1,30	21,00	510	784	-	25,68 €
KBS-16-WW	16 <sup>-0,001/+0,003</sup>	26 <sup>0/-0,009</sup>	36 <sup>0/-0,2</sup>	24,9 <sup>0/-0,2</sup>	1,30	24,90	578	892	-	35,95 €
KBS-20-WW	20 <sup>-0,001/+0,003</sup>	32 <sup>0/-0,011</sup>	45 <sup>0/-0,2</sup>	31,5 <sup>0/-0,2</sup>	1,60	30,30	862	1370	-	42,13 €
KBS-25-WW	25 <sup>-0,001/+0,01</sup>	40 <sup>0/-0,011</sup>	58 <sup>0/-0,3</sup>	44,1 <sup>0/-0,3</sup>	1,85	37,50	980	1570	-	61,65 €
KBS-30-WW	30 <sup>-0,001/+0,01</sup>	47 <sup>0/-0,011</sup>	68 <sup>0/-0,3</sup>	52,1 <sup>0/-0,3</sup>	1,85	44,50	1570	2740	-	82,21 €
KBS-40-WW	40 <sup>-0,002/+0,01</sup>	62 <sup>0/-0,013</sup>	80 <sup>0/-0,3</sup>	60,6 <sup>0/-0,3</sup>	2,15	59,00	2160	4020	-	133,58 €

\*Dans la limite du disponible