

- Vis à billes roulée
- En acier Cf 53 ou Cf60 trempé par induction 60±2 HRC et poli
- Classe de précision 7 (50µm/300mm)



Options

- Usinages des embouts selon vos spécifications
- Vis à longueur
- Autre diamètre : jusqu'à 80mm

Accessoires


- Voir écrou **GBS-F**, **GBS-Z**, **GBM-F**, **GBM-Z**



Écrou GBS

Extension de gamme :
nouveaux diamètres

Vis KGS



REMISES

Qté	1+	2+	6+	11+
Rem.	Prix	-7%	-13%	Sur demande

Références	Pour Avance		Vis non usinée		L (mm)	L max. (mm)	Masse/m (kg)	Stock*	Prix Uni. €
	vis Ød0 (mm)	par tour (mm)	Ød1	Ød2					
KGS1605-1000TR7	16	5	15,5	12,9	1000	3000	1,26	✓	84,49 €
KGS2005-1000TR7	20	5	19,5	16,9	1000	6000	1,26	✓	113,35 €
KGS2020-1000TR7	20	20	19,5	16,9	1000	6000	3,04	-	124,98 €
KGS2050-1000TR7	20	50	19,1	16,5	1000	6000	2,07	-	133,18 €
KGS2505-1000TR7	25	5	24,5	21,9	1000	6000	3,33	✓	152,18 €
KGS3205-1000TR7	32	5	31,5	28,9	1000	6000	5,61	✓	213,17 €
KGS3210-1000TR7	32	10	31,5	28,9	1000	6000	5,61	-	214,05 €
KGS3220-1000TR7	32	20	31,4	28,7	1000	6000	5,61	-	224,73 €
KGS3240-1000TR7	32	40	32,6	28,9	1000	6000	5,61	-	229,04 €
KGS4005-1000TR7	40	5	39,5	36,9	1000	6000	9,03	✓	300,86 €
KGS4010-1000TR7	40	10	39,5	34,1	1000	6000	8,33	-	282,76 €
KGS5010-1000TR7	50	10	49,2	44	1000	6000	13,48	-	387,31 €
KGS5020-1000TR7	50	20	49,4	44	1000	6000	13,48	-	431,55 €
KGS6310-1000TR7	63	10	62,2	57	1000	6000	22,04	-	612,27 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


- **Écrou pour vis à billes**
- Jeu axial : 0,05mm pour un pas 5mm
0,1mm pour un pas 10mm
- Matière :
16 MnCr5 ou 100Cr6

Accessoires


- Voir vis **KGS** (le pas et le diamètre de la vis doivent correspondre à celui de l'écrou)

Écrou GBS

Extension de gamme : nouveaux diamètres



vis KGS



REMISES

Qté	1+	2+	6+	11+
Rem.	Prix -7%	-13%	Sur demande	

Références	ØD1g6	ØD2 h13	ØD3	ØD4	L1	L2	L3	L4	L5	G
GBS-F-1605-RH	28	48	38	5,5	44	12	8	6	8	M6
GBS-F-2005-RH	32	55	45	7,0	44	12	8	6	8	M6
GBS-F-2505-RH	38	62	50	7,0	46	14	8	7	8	M6
GBS-F-3205-RH	45	70	58	7,0	59	16	10	8	8	M6
GBS-F-3210-RH	53	80	68	7,0	73	16	10	8	8	M8 x 1
GBS-F-4005-RH	53	80	68	7,0	59	16	10	8	8	M6
GBS-F-4010-RH	63	95	78	9,0	73	16	10	8	8	M8 x 1
GBS-F-5010-RH	72	110	90	11,0	97	18	10	9	8	M8 x 1
GBS-F-6310-RH	85	125	105	11,0	99	20	10	10	8	M8 x 1

Références	Charge					Stock*	Prix Uni.
	Pour vis Ø	Avance par tour (mm)	dynamique C (kN)	statique Co (kN)	Masse (kg)		
GBS-F-1605-RH	16	5	7,0	12,7	0,20	✓	200,75 €
GBS-F-2005-RH	20	5	7,0	17,0	0,25	✓	204,71 €
GBS-F-2505-RH	25	5	9,5	22,4	0,35	✓	249,68 €
GBS-F-3205-RH	32	5	17,0	49,0	0,55	✓	329,06 €
GBS-F-3210-RH	32	10	25,7	56,0	0,90	-	342,93 €
GBS-F-4005-RH	40	5	19,0	63,5	0,80	✓	332,42 €
GBS-F-4010-RH	40	10	30,0	70,0	1,20	-	393,12 €
GBS-F-5010-RH	50	10	55,0	153,0	2,00	-	550,87 €
GBS-F-6310-RH	63	10	60,0	200,0	2,60	-	906,75 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm