

## Nylon 6

# RAPPORT 2:1 3:1

- Module 1,5 à 3
- Pièces moulées
- Matière : nylon 6 renforcé 30% fibre de verre

### Options

- Pas de modification possible par nos soins
- Pour des réalisations spéciales, voir ZDB..., ZTB..




*ØA : Préalésage à modifier impérativement*

### Info.


- Pour un couple, il faut commander 2 pignons
- 2 Pignons doivent être impérativement complémentaires

**Série économique**

Rapport 2:1



Rapport 3:1



### REMISES

Qté	1+	10+	50+	100+	1000+
Rem.	Prix	-10%	-25%	-35%	Sur demande

Références	Dents										Prix Uni. 1 à 9	
	Z	Module	ØDe	ØDp	B	F	ØDn	ØA	dm	L		Lm
<b>RAPPORT 2:1</b>												
MDB1,5-16	16	1,5	26,7	24	18,5	8	18	8	34,9	17,0	10,3	6,25 €
MDB1,5-32	32	1,5	49,3	48	20,0	8	32	12	27,5	17,5	10,0	11,58 €
MDB2-16	16	2,0	35,6	32	23,0	10	24	10	45,4	21,0	12,2	7,69 €
MDB2-32	32	2,0	65,8	64	25,0	10	40	12	35,2	22,0	10,0	17,15 €
MDB2,5-16	16	2,5	44,4	40	27,5	12	30	12	56,0	25,0	14,4	9,62 €
MDB2,5-32	32	2,5	82,2	80	30,0	12	50	15	43,5	26,5	10,0	21,94 €
MDB3-16	16	3,0	53,4	48	28,0	15	40	14	61,6	25,0	11,6	15,34 €
MDB3-32	32	3,0	98,7	96	33,0	15	60	15	50,4	30,5	15,0	36,35 €
<b>RAPPORT 3:1</b>												
MTB1,5-16	16	1,5	26,9	24	22,0	12	20	8	46,3	21,0	9,7	7,69 €
MTB1,5-48	48	1,5	72,9	72	21,0	12	42	15	29,2	19,0	12,0	16,47 €
MTB2,5-16	16	2,5	44,7	40	28,0	18	34	14	70,4	26,0	9,2	12,61 €
MTB2,5-48	48	2,5	121,6	120	32,0	18	60	20	44,6	27,0	16,0	24,76 €
MTB3-16	16	3,0	53,7	48	30,0	18	35	10	84,2	28,0	11,2	19,63 €
MTB3-48	48	3,0	145,9	144	38,0	18	50	20	54,1	32,0	19,0	36,35 €