



Manille lyre **inox** à piton à œil


Diamètre d'axe de 5mm à 20mm

MLYss

- Anneau d'attache pour accastillage
- Matière : inox 316
- Aucun marquage sur le produit

Info.

- CMU : Charge Maximale Utile
La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.



REMISES

Qté	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Axe ØD	A	L	H	CMU (kg)	Poids (kg)	Prix Uni. 1 à 19
MLY1-05/SS	5	10,0	20,0	30	190	0,015	3,70 €
MLY1-06/SS	6	13,0	26,0	38	360	0,030	4,69 €
MLY1-08/SS	8	17,0	34,0	50	540	0,080	7,53 €
MLY1-10/SS	10	19,0	45,0	65	720	0,130	7,65 €
MLY1-12/SS	12	24,6	54,0	72	1080	0,245	14,21 €
MLY1-14/SS	13	28,0	65,0	91	1260	0,375	17,94 €
MLY1-16/SS	16	33,0	71,0	105	1680	0,450	26,93 €
MLY1-20/SS	19	40,0	92,5	133	2400	0,860	52,44 €