


Crémaillère section métrique



MODULE 1,0-6,0


Acier

- Crémaillères rabotables
- Angle de pression 20°
- MR = section carrée
- MMR = section rectangulaire



Options

- Pour des quantités supérieures à 10 pièces, possibilité de longueurs différentes



REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+	30+	40+
Rem.	Prix -10%	-20%	-30%	-40%	Sur demande	

Références	Module	W (mm)	H (mm)	Ligne primitive P (mm)	Longueur L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
MR1-1000	1	10	10	9,00	999	✓	41,38 €
MR1,25-1000	1,25	15	15	13,75	1001	✓	33,30 €
MR1,25-2000	1,25	15	15	13,75	1997	✓	78,46 €
MR1,5-1000	1,5	15	15	13,50	997	✓	33,30 €
MR1,5-2000	1,5	15	15	13,50	1997	✓	78,46 €
MR1,75-2000	1,75	15	15	13,25	2002	-	78,46 €
MR2-1000	2	20	20	18,00	999	✓	28,25 €
MR2-2000	2	20	20	18,00	1997	✓	60,19 €
MR2,5-1000	2,5	25	25	22,50	997	✓	40,37 €
MR2,5-2000	2,5	25	25	22,50	2002	✓	83,93 €
MR3-1000	3	30	30	27,00	999	✓	51,97 €
MR3-2000	3	30	30	27,00	1997	✓	109,49 €
MMR4-1000	4	40	25	21,00	1005	✓	85,81 €
MMR4-2000	4	40	25	21,00	2002	✓	201,65 €
MMR5-1000	5	50	30	25,00	1005	✓	141,37 €
MMR5-2000	5	50	30	25,00	2010	✓	268,27 €
MMR6-1000	6	60	40	34,00	999	-	214,63 €
MMR6-2000	6	60	40	34,00	1997	-	407,45 €

*Dans la limite du disponible