

## NSO

## Pour douille KB-OP, et TK-OP



- Pour guidage linéaire
- Palier ouvert pour douille ouverte
- Livré sans douille
- Matière : aluminium
- Montage avec circlips (sauf NSO12, serrage avec vis de pression)

### Options

- N'oubliez pas la douille voir **KB-OP, TK-OP**

### Avantages

- Idéal pour une utilisation sur des arbres longs soutenus par des supports afin d'en limiter la flexion



### REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-6%	-12%	Sur demande

Pour										
Références	arbre Ød	ØD	H	h	A	L	E1	E2	N1	
NSO12	12	22	28	18	43	39	23	32	11	
NSO16	16	26	35	22	53	43	26	40	13	
NSO20	20	32	42	25	60	54	32	45	18	
NSO25	25	40	51	30	78	67	40	60	22	
NSO30	30	47	60	35	87	79	45	68	22	
NSO40	40	62	77	45	108	91	58	86	26	

Références	N2	N3	Ød1	Ød2	ØM	W	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
NSO12	23,5	8	4,2	8	M5	7,0	110	✓	58,38 €
NSO16	30,0	12	5,2	10	M6	9,4	170	✓	60,45 €
NSO20	34,0	13	6,8	11	M8	10,2	300	✓	66,72 €
NSO25	40,0	15	8,6	15	M10	12,5	570	✓	80,26 €
NSO30	48,0	16	8,6	15	M10	13,9	860	✓	94,89 €
NSO40	60,0	20	10,3	18	M12	18,0	1600	✓	159,57 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm