

Pied articulé à embase tôle à fixer Ø100

PAMF100

Charge maxi : 15 000N
Semelle EPDM bleu

- Pied articulé oscillant

- Oscillation +/-10° par rapport à l'axe
- Avec semelle antidérapante en EPDM bleu
- Finition brillante inox
- Matières :

Embasse : tôle inox 304 brillante

Tige : inox 304 livrée sans écrou

Semelle : EPDM bleu

Options

- Autres dimensions de tige sur demande
- Inox 316 sur demande


Avantages

- Semelle spéciale contraintes nettoyage
- Environnement agroalimentaire, pharmaceutique et chimique

Alimentaire

Trou pour cheville

Entraxe important permettant l'usage d'un perforateur



REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+	20+
Rem.	Prix -5%	Prix -10%	Prix -15%	Sur demande	Sur demande

Références	Filetage		B	A	A/F	G	H	Charge statique(N)	Prix Uni. 1 à 5
PAMF100-16-100/EB	100	M16	100	39,5	13	30	139,5	15000	53,37€
PAMF100-16-150/EB	100	M16	150	39,5	13	30	189,5	15000	54,99€
PAMF100-16-200/EB	100	M16	200	39,5	13	30	239,5	15000	58,69€
PAMF100-20-100/EB	100	M20	100	43,0	17	30	143,0	15000	56,55€
PAMF100-20-150/EB	100	M20	150	43,0	17	30	193,0	15000	59,76€
PAMF100-20-200/EB	100	M20	200	43,0	17	30	243,0	15000	63,46€

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15€/min + prix appel