

- Pied de mise à niveau
- Semelle antidérapante en caoutchouc NBR 70 shore
- Base en polyamide noir renforcé de fibres de verre
- Tige rotulée en acier zingué ou en inox 304
- Livré sans écrou

AVEC SEMELLE ANTIDÉRAPANTE


Tige acier ou inox

Avantages

- La tige à rotule permet un auto-alignement sur le sol
- La semelle donne souplesse et adhérence

Info.

- En cas de vibrations, les charges statiques indiquées seront plus faibles



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	Filetage ØF	B	A	A/F	G	H	H1	Charge statique (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
Tige acier											
PR125-16-75	123	M16	75	57	20	37	132	133	35000	✓	16,79 €
PR125-16-150	123	M16	150	57	20	37	207	208	35000	✓	19,75 €
PR125-16-225	123	M16	225	57	20	37	282	285	35000	✓	23,07 €
PR125-20-125	123	M20	125	57	20	37	182	185	35000	✓	16,71 €
PR125-20-200	123	M20	200	57	20	37	257	260	35000	✓	19,47 €
PR125-20-250	123	M20	250	57	20	37	307	310	35000	✓	22,89 €
PR125-24-125	123	M24	125	57	20	37	182	185	35000	✓	16,71 €
PR125-24-200	123	M24	200	57	20	37	257	260	35000	✓	19,47 €
PR125-24-250	123	M24	250	57	20	37	307	310	35000	✓	22,89 €
PR125-30-125	123	M30	125	58	26	37	183	186	35000	-	17,93 €
PR125-30-200	123	M30	200	58	26	37	258	261	35000	✓	21,44 €
PR125-30-250	123	M30	250	58	26	37	308	311	35000	-	23,83 €

Tige inox

PR125-16-75/SS	123	M16	75	57	20	37	132	135	35000	-	28,90 €
PR125-16-150/SS	123	M16	150	57	20	37	207	210	35000	✓	37,11 €
PR125-16-225/SS	123	M16	225	57	20	37	282	285	35000	-	46,83 €
PR125-20-125/SS	123	M20	125	57	20	37	182	185	35000	✓	34,37 €
PR125-20-200/SS	123	M20	200	57	20	37	257	260	35000	✓	43,91 €
PR125-20-250/SS	123	M20	250	57	20	37	307	310	35000	-	50,46 €
PR125-24-125/SS	123	M24	125	57	20	37	182	185	35000	-	34,37 €
PR125-24-200/SS	123	M24	200	57	20	37	257	260	35000	-	43,91 €
PR125-24-250/SS	123	M24	250	57	20	37	307	310	35000	-	50,46 €
PR125-30-125/SS	123	M30	125	58	26	37	183	186	35000	-	39,01 €
PR125-30-200/SS	123	M30	200	58	26	37	258	261	35000	-	49,78 €
PR125-30-250/SS	123	M30	250	58	26	37	308	311	35000	-	56,72 €

*Dans la limite du disponible