


Pied massif à rotule tout inox Ø100

PRS100 Charge maxi. jusqu'à 55 000N

- Pied de mise à niveau
- Avec semelle antidérapante
- Matières :
 - Base : inox AISI 304
 - Tige : inox AISI 304 livrée sans écrou
 - Semelle : caoutchouc NBR dureté 70° shore

Avantages

- La tige à rotule permet un auto-alignement sur le sol
- La semelle donne souplesse et adhérence



**NOUVELLES
REMISES**

REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	ØM	A	B	ØD	A/F	G	H	H1	Charge statique (N)	Prix Uni. 1 à 5
PRS100-16-75	M16	43	75	100	20	20	118	121	35000	91,41 €
PRS100-16-100	M16	43	100	100	20	20	143	146	35000	94,75 €
PRS100-16-125	M16	43	125	100	20	20	168	171	35000	97,32 €
PRS100-16-150	M16	43	150	100	20	20	193	196	35000	100,22 €
PRS100-16-175	M16	43	175	100	20	20	218	221	35000	102,08 €
PRS100-16-200	M16	43	200	100	20	20	243	246	35000	107,56 €
PRS100-20-75	M20	43	75	100	20	20	118	121	45000	91,41 €
PRS100-20-100	M20	43	100	100	20	20	143	146	45000	88,47 €
PRS100-20-125	M20	43	125	100	20	20	168	171	45000	97,32 €
PRS100-20-150	M20	43	150	100	20	20	193	196	45000	100,22 €
PRS100-20-175	M20	43	175	100	20	20	218	221	45000	102,08 €
PRS100-20-200	M20	43	200	100	20	20	243	246	45000	107,56 €
PRS100-20-225	M20	43	225	100	20	20	268	271	45000	110,70 €
PRS100-20-250	M20	43	250	100	20	20	293	296	45000	114,62 €
PRS100-24-75	M24	44	75	100	20	20	119	122	55000	91,41 €
PRS100-24-100	M24	44	100	100	20	20	144	147	55000	94,75 €
PRS100-24-125	M24	44	125	100	20	20	169	172	55000	97,32 €
PRS100-24-150	M24	44	150	100	20	20	199	202	55000	100,22 €
PRS100-24-175	M24	44	175	100	20	20	219	222	55000	102,08 €
PRS100-24-200	M24	44	200	100	20	20	244	247	55000	107,56 €
PRS100-24-225	M24	44	225	100	20	20	269	272	55000	110,70 €
PRS100-24-250	M24	44	250	100	20	20	294	297	55000	114,62 €