


- Pied de mise à niveau
- Avec semelle antidérapante
- Matières :
  - Base : inox AISI 304
  - Tige : inox AISI 304 livrée sans écrou
  - Semelle : caoutchouc NBR dureté 70° shore

### Avantages

- La tige à rotule permet un auto-alignement sur le sol
- La semelle donne souplesse et adhérence



**NOUVELLES  
REMISES**

### REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	ØM	A	B	ØD	A/F	G	H	H1	Charge statique (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
PRS80-16-50	M16	36	50	80	13	19,5	86	89	30000	✓	69,54 €
PRS80-16-75	M16	36	75	80	13	19,5	111	114	30000	-	70,29 €
PRS80-16-100	M16	36	100	80	13	19,5	136	139	30000	✓	71,12 €
PRS80-16-125	M16	36	125	80	13	19,5	159	164	30000	-	71,84 €
PRS80-16-150	M16	36	150	80	13	19,5	186	189	30000	-	72,69 €
PRS80-16-175	M16	36	175	80	13	19,5	211	214	30000	✓	73,44 €
PRS80-16-200	M16	36	200	80	13	19,5	236	239	30000	✓	74,28 €
PRS80-20-75	M20	36	75	80	13	19,5	111	114	30000	-	71,50 €
PRS80-20-100	M20	36	100	80	13	19,5	136	139	30000	-	72,31 €
PRS80-20-125	M20	36	125	80	13	19,5	161	164	30000	-	73,07 €
PRS80-20-150	M20	36	150	80	13	19,5	186	189	30000	-	73,88 €
PRS80-20-175	M20	36	175	80	13	19,5	211	214	30000	✓	74,64 €
PRS80-20-200	M20	36	200	80	13	19,5	236	239	30000	-	75,46 €
PRS80-20-225	M20	36	225	80	13	19,5	261	264	30000	-	76,25 €

\*Dans la limite du disponible