



- Matière :

Inox 301



Exemple de montage



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-10%	-10%	-15%	-20%	-30%	Sur demande

Références	S $\pm 0,01$	Ød1	Ød2	Convient aux roulements avec		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
				Ø Alésage	Ø Extérieur		
PS3x4,5x10	0,10	3,30	4,40	3,00	-	✓	3,11 €
PS3x4,5x12	0,12	3,30	4,40	3,00	-	✓	3,11 €
PS4x6x10	0,10	4,30	5,85	4,00	6	-	Sur demande
PS4x6x15	0,15	4,30	5,85	4,00	6	✓	3,11 €
PS5x7x10	0,10	5,30	6,85	5,00	7	-	Sur demande
PS5x7x15	0,15	5,30	6,85	5,00	7	-	3,11 €
PS6x8x12	0,12	6,30	7,85	6,00	8	✓	Sur demande
PS6x8x18	0,18	6,30	7,85	6,00	8	✓	3,11 €
PS8x10x18	0,18	8,30	9,80	8,00	10	-	3,11 €
PS8x10x20	0,20	8,30	9,80	8,00	10	✓	3,11 €
PS10x12x20	0,20	10,30	11,80	10,00	12	-	3,11 €
PS10x12x22	0,22	10,30	11,80	10,00	12	-	3,11 €

Dimensions en mm