

Poignée de sécurité

Thermoplastique

PSEC

Poignée de préhension pour pousser et tirer


- Poignée borgne, sans passage des doigts
- Fixation par vis (non fournies)
- T° d'utilisation -20°C à +110°C
- Matières:
 - Thermoplastique PP noir renforcé
 - fibres de verre
 - Couvercle orange RAL2004

Avantages

- La forme de la poignée empêche le passage complet des doigts et les protège ainsi d'un effet cisaille



Evite les pincements



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+	100+	250+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Référence	B	A	E	F	C	H	ØD	Masse (g)	Prix Uni.
PSEC110-6	110 ^{+/-1}	128	25	44	24	85	6,5	62	1 à 5 6,24 €

Dimensions en mm