

MODULE 0,5 Engrenage droit

Acier prétraité ou acier cémenté trempé

0,5



- **Qualité grade 7e DIN 58405 (AGMA Q10)**
- Matière :
 - acier 35NCD6 prétraité 28HRC
 - acier 20NCD2 cémenté trempé 58HRC
- Denture taillée selon DIN 867
- Epaisseur de dent selon DIN 58405
- Rendement proche de 98%



Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (J59)
- Trou taraudé
- Trou de goupille

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min
- Le grade et les tolérances de taillage sont établis avant traitement thermique


Qualité grade 7e

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Standard	Trempé	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Standard	Trempé	(kg)	Standard	Trempé
PSG0.5-20	PSG0.5-20H	20	10,0	11,0	4	8	0,076 - 0,037	0,36	1,11	0,006	25,59 €	42,21 €
PSG0.5-21	PSG0.5-21H	21	10,5	11,5	4	8	0,077 - 0,036	0,37	1,16	0,006	25,83 €	42,63 €
PSG0.5-22	PSG0.5-22H	22	11,0	12,0	4	8	0,077 - 0,036	0,39	1,22	0,006	26,17 €	43,21 €
PSG0.5-23	PSG0.5-23H	23	11,5	12,5	4	8	0,077 - 0,036	0,41	1,27	0,006	26,48 €	43,73 €
PSG0.5-24	PSG0.5-24H	24	12,0	13,0	5	10	0,077 - 0,036	0,43	1,33	0,008	26,80 €	44,23 €
PSG0.5-25	PSG0.5-25H	25	12,5	13,5	5	10	0,087 - 0,042	0,44	1,38	0,009	27,06 €	44,68 €
PSG0.5-26	PSG0.5-26H	26	13,0	14,0	5	10	0,087 - 0,042	0,54	1,44	0,009	27,46 €	45,33 €
PSG0.5-27	PSG0.5-27H	27	13,5	14,5	5	10	0,087 - 0,042	0,57	1,50	0,009	27,74 €	45,80 €
PSG0.5-28	PSG0.5-28H	28	14,0	15,0	5	10	0,087 - 0,042	0,59	1,55	0,010	28,04 €	46,31 €
PSG0.5-29	PSG0.5-29H	29	14,5	15,5	6	13	0,087 - 0,042	0,61	1,61	0,013	28,21 €	46,57 €
PSG0.5-30	PSG0.5-30H	30	15,0	16,0	6	13	0,087 - 0,042	0,69	1,65	0,014	28,30 €	46,75 €
PSG0.5-32	PSG0.5-32H	32	16,0	17,0	6	13	0,087 - 0,042	0,74	1,76	0,015	29,00 €	47,85 €
PSG0.5-35	PSG0.5-35H	35	17,5	18,5	6	13	0,087 - 0,042	0,81	1,93	0,016	29,98 €	49,48 €
PSG0.5-38	PSG0.5-38H	38	19,0	20,0	6	17	0,089 - 0,041	0,87	2,09	0,026	30,87 €	51,00 €
PSG0.5-40	PSG0.5-40H	40	20,0	21,0	6	17	0,089 - 0,041	1,18	2,45	0,027	31,57 €	52,10 €
PSG0.5-42	PSG0.5-42H	42	21,0	22,0	6	17	0,089 - 0,041	1,24	2,57	0,028	32,13 €	53,05 €
PSG0.5-45	PSG0.5-45H	45	22,5	23,5	6	17	0,089 - 0,041	1,32	2,75	0,030	33,13 €	54,65 €
PSG0.5-48	PSG0.5-48H	48	24,0	25,0	6	17	0,089 - 0,041	1,41	2,94	0,032	34,44 €	56,81 €
PSG0.5-50	PSG0.5-50H	50	25,0	26,0	6	17	0,089 - 0,041	1,74	3,32	0,034	34,81 €	57,40 €
PSG0.5-52	PSG0.5-52H	52	26,0	27,0	6	17	0,097 - 0,046	1,81	3,45	0,035	35,33 €	58,24 €
PSG0.5-55	PSG0.5-55H	55	27,5	28,5	6	17	0,097 - 0,046	1,92	3,65	0,038	36,02 €	59,48 €
PSG0.5-58	PSG0.5-58H	58	29,0	30,0	6	17	0,097 - 0,046	2,02	3,85	0,040	36,75 €	60,69 €
PSG0.5-60	PSG0.5-60H	60	30,0	31,0	6	17	0,097 - 0,046	2,49	4,15	0,042	37,17 €	61,32 €

MODULE 0,5



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	ØP	ØD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Standard	Trempé	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Standard	Trempé	(kg)	Standard	Trempé
PSGO.5-62	PSGO.5-62H	62	31,0	32,0	8	20	0,098 - 0,044	2,57	4,29	0,048	37,61 €	62,08 €
PSGO.5-65	PSGO.5-65H	65	32,5	33,5	8	20	0,098 - 0,044	2,70	4,50	0,051	38,43 €	63,44 €
PSGO.5-68	PSGO.5-68H	68	34,0	35,0	8	20	0,098 - 0,044	2,82	4,70	0,054	38,69 €	63,84 €
PSGO.5-70	PSGO.5-70H	70	35,0	36,0	8	20	0,098 - 0,044	2,91	4,84	0,056	39,11 €	64,58 €
PSGO.5-72	PSGO.5-72H	72	36,0	37,0	8	20	0,098 - 0,044	2,99	4,98	0,058	39,50 €	65,15 €
PSGO.5-75	PSGO.5-75H	75	37,5	38,5	8	20	0,098 - 0,044	3,11	5,19	0,062	43,49 €	65,68 €
PSGO.5-78	PSGO.5-78H	78	39,0	40,0	8	20	0,098 - 0,044	3,24	5,40	0,065	40,39 €	66,62 €
PSGO.5-80	PSGO.5-80H	80	40,0	41,0	8	25	0,098 - 0,044	3,71	5,80	0,082	40,66 €	59,48 €
PSGO.5-82	PSGO.5-82H	82	41,0	42,0	8	25	0,098 - 0,044	3,81	5,95	0,084	41,11 €	67,83 €
PSGO.5-85	PSGO.5-85H	85	42,5	43,5	8	25	0,098 - 0,044	3,95	6,16	0,088	41,53 €	68,53 €
PSGO.5-90	PSGO.5-90H	90	45,0	46,0	8	25	0,098 - 0,044	4,18	6,53	0,095	42,21 €	69,67 €
PSGO.5-100	PSGO.5-100H	100	50,0	51,0	10	30	0,098 - 0,044	4,75	7,42	0,123	42,86 €	70,69 €
PSGO.5-120	PSGO.5-120H	120	60,0	61,0	10	35	0,111 - 0,049	5,70	8,90	0,177	51,92 €	85,65 €
PSGO.5-130	PSGO.5-130H	130	65,0	66,0	10	35	0,111 - 0,049	6,17	9,65	0,196	59,54 €	98,25 €
PSGO.5-140	PSGO.5-140H	140	70,0	71,0	10	35	0,111 - 0,049	6,65	10,39	0,217	62,06 €	102,34 €
PSGO.5-150	PSGO.5-150H	150	75,0	76,0	10	40	0,111 - 0,049	7,28	11,37	0,262	67,54 €	111,43 €
PSGO.5-200	PSGO.5-200H	200	100,0	101,0	14	50	0,113 - 0,047	9,80	15,32	0,444	83,23 €	137,34 €
PSGO.5-250	PSGO.5-250H	250	125,0	126,0	16	60	0,136 - 0,062	12,25	19,15	0,679	99,86 €	164,77 €