

MODULE Engrenage droit

Inox 303 ou inox 316

0,5



- **Qualité grade 7e DIN 58405 (AGMA Q10)**

- Matière :

inox 303

inox 316

- Denture taillée selon DIN 867

- Epaisseur de dent selon DIN 58405

- Rendement proche de 98%

Options

- Changement d'alésage (H7)

- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (J59)

- Trou taraudé

- Trou de goupille

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.


Qualité grade 7e

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Inox 303	Inox 316	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Inox 303	Inox 316	Inox 303 (kg)	Inox 303	Inox 316
PSG0.5-20S	PSG0.5-20SL	20	10,0	11,0	4	8	0,076 - 0,037	0,21	0,17	0,006	34,55 €	39,66 €
PSG0.5-21S	PSG0.5-21SL	21	10,5	11,5	4	8	0,077 - 0,036	0,22	0,17	0,006	34,88 €	40,06 €
PSG0.5-22S	PSG0.5-22SL	22	11,0	12,0	4	8	0,077 - 0,036	0,23	0,18	0,006	35,33 €	40,58 €
PSG0.5-23S	PSG0.5-23SL	23	11,5	12,5	4	8	0,077 - 0,036	0,25	0,19	0,007	35,77 €	41,06 €
PSG0.5-24S	PSG0.5-24SL	24	12,0	13,0	5	10	0,077 - 0,036	0,26	0,20	0,008	36,17 €	41,53 €
PSG0.5-25S	PSG0.5-25SL	25	12,5	13,5	5	10	0,087 - 0,042	0,27	0,21	0,009	36,56 €	42,00 €
PSG0.5-26S	PSG0.5-26SL	26	13,0	14,0	5	10	0,087 - 0,042	0,33	0,25	0,009	37,09 €	42,60 €
PSG0.5-27S	PSG0.5-27SL	27	13,5	14,5	5	10	0,087 - 0,042	0,34	0,26	0,010	37,49 €	43,02 €
PSG0.5-28S	PSG0.5-28SL	28	14,0	15,0	5	10	0,087 - 0,042	0,35	0,27	0,010	37,85 €	43,47 €
PSG0.5-29S	PSG0.5-29SL	29	14,5	15,5	6	13	0,087 - 0,042	0,36	0,28	0,014	38,08 €	43,75 €
PSG0.5-30S	PSG0.5-30SL	30	15,0	16,0	6	13	0,087 - 0,042	0,41	0,32	0,014	38,24 €	43,91 €
PSG0.5-32S	PSG0.5-32SL	32	16,0	17,0	6	13	0,087 - 0,042	0,44	0,34	0,015	39,17 €	44,96 €
PSG0.5-35S	PSG0.5-35SL	35	17,5	18,5	6	13	0,087 - 0,042	0,48	0,38	0,017	40,48 €	46,48 €
PSG0.5-38S	PSG0.5-38SL	38	19,0	20,0	6	17	0,089 - 0,041	0,52	0,41	0,026	41,71 €	47,88 €
PSG0.5-40S	PSG0.5-40SL	40	20,0	21,0	6	17	0,089 - 0,041	0,71	0,55	0,027	42,63 €	48,95 €
PSG0.5-42S	PSG0.5-42SL	42	21,0	22,0	6	17	0,089 - 0,041	0,74	0,58	0,028	43,39 €	49,82 €
PSG0.5-45S	PSG0.5-45SL	45	22,5	23,5	6	17	0,089 - 0,041	0,79	0,62	0,031	44,73 €	51,37 €
PSG0.5-48S	PSG0.5-48SL	48	24,0	25,0	6	17	0,089 - 0,041	0,85	0,66	0,033	46,48 €	53,34 €
PSG0.5-50S	PSG0.5-50SL	50	25,0	26,0	6	17	0,089 - 0,041	1,05	0,81	0,034	46,96 €	53,94 €
PSG0.5-52S	PSG0.5-52SL	52	26,0	27,0	6	17	0,097 - 0,046	1,09	0,85	0,036	47,67 €	54,76 €
PSG0.5-55S	PSG0.5-55SL	55	27,5	28,5	6	17	0,097 - 0,046	1,15	0,90	0,038	48,64 €	55,86 €
PSG0.5-58S	PSG0.5-58SL	58	29,0	30,0	6	17	0,097 - 0,046	1,21	0,94	0,041	49,67 €	56,98 €
PSG0.5-60S	PSG0.5-60SL	60	30,0	31,0	6	17	0,097 - 0,046	1,49	1,16	0,043	50,19 €	57,59 €

MODULE 0,5



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	ØP	ØD	ØA	ØM	Jeu	Masse			Prix Uni. 1 à 5	
Inox 303	Inox 316	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Inox 303	Inox 316	(kg)	Inox 303	Inox 316
PSGO.5-62S	PSGO.5-62SL	62	31,0	32,0	8	20	0,098 - 0,044	1,54	1,20	0,049	50,79 €	58,33 €
PSGO.5-65S	PSGO.5-65SL	65	32,5	33,5	8	20	0,098 - 0,044	1,62	1,26	0,052	51,89 €	59,59 €
PSGO.5-68S	PSGO.5-68SL	68	34,0	35,0	8	20	0,098 - 0,044	1,69	1,32	0,055	52,24 €	59,98 €
PSGO.5-70S	PSGO.5-70SL	70	35,0	36,0	8	20	0,098 - 0,044	1,74	1,36	0,057	52,78 €	60,64 €
PSGO.5-72S	PSGO.5-72SL	72	36,0	37,0	8	20	0,098 - 0,044	1,79	1,39	0,060	53,31 €	61,22 €
PSGO.5-75S	PSGO.5-75SL	75	37,5	38,5	8	20	0,098 - 0,044	1,87	1,45	0,063	53,71 €	61,69 €
PSGO.5-78S	PSGO.5-78SL	78	39,0	40,0	8	20	0,098 - 0,044	1,94	1,51	0,067	54,50 €	62,58 €
PSGO.5-80S	PSGO.5-80SL	80	40,0	41,0	8	25	0,098 - 0,044	2,55	1,98	0,083	54,92 €	63,05 €
PSGO.5-82S	PSGO.5-82SL	82	41,0	42,0	8	25	0,098 - 0,044	2,61	2,03	0,086	55,49 €	63,76 €
PSGO.5-85S	PSGO.5-85SL	85	42,5	43,5	8	25	0,098 - 0,044	2,71	2,11	0,090	56,07 €	64,37 €
PSGO.5-90S	PSGO.5-90SL	90	45,0	46,0	8	25	0,098 - 0,044	2,87	2,23	0,097	56,98 €	65,44 €
PSGO.5-100S	PSGO.5-100SL	100	50,0	51,0	10	30	0,098 - 0,044	3,84	2,99	0,125	57,82 €	66,41 €
PSGO.5-120S	PSGO.5-120SL	120	60,0	61,0	10	35	0,111 - 0,049	4,61	3,59	0,180	70,09 €	80,45 €
PSGO.5-130S	PSGO.5-130SL	130	65,0	66,0	10	35	0,111 - 0,049	5,00	3,89	0,200	80,38 €	92,30 €
PSGO.5-140S	PSGO.5-140SL	140	70,0	71,0	10	35	0,111 - 0,049	5,38	4,19	0,221	83,74 €	96,13 €
PSGO.5-150S	PSGO.5-150SL	150	75,0	76,0	10	40	0,111 - 0,049	7,79	6,06	0,267	91,16 €	104,69 €
PSGO.5-200S	PSGO.5-200SL	200	100,0	101,0	14	50	0,113 - 0,047	11,61	9,03	0,452	112,37 €	129,05 €
PSGO.5-250S	PSGO.5-250SL	250	125,0	126,0	16	60	0,136 - 0,062	14,51	11,29	0,692	134,79 €	154,77 €