

MODULE Engrenage droit

Acier prétraité ou acier cémenté trempé

0,8



- **Qualité grade 7e DIN 58405 (AGMA Q10)**
- Matière :
 - acier 35NCD6 prétraité 28HRC
 - acier 20NCD2 cémenté trempé 58HRC
- Denture taillée selon DIN 867
- Epaisseur de dent selon DIN 58405
- Rendement proche de 98%



Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (J59)
- Trou taraudé
- Trou de goupille

Qualité grade 7e


Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min
- Le grade et les tolérances de taillage sont établis avant traitement thermique

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Standard	Trempé	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Standard	Trempé	(kg)	Standard	Trempé
PSG0.8-18	PSG0.8-18H	18	14,4	16,0	5	11	0,096 - 0,047	0,94	3,46	0,015	25,01 €	41,92 €
PSG0.8-19	PSG0.8-19H	19	15,2	16,8	5	11	0,096 - 0,047	1,00	3,65	0,016	25,41 €	42,58 €
PSG0.8-20	PSG0.8-20H	20	16,0	17,6	5	11	0,096 - 0,047	1,33	4,53	0,017	25,78 €	43,21 €
PSG0.8-21	PSG0.8-21H	21	16,8	18,4	5	12	0,096 - 0,047	1,39	4,76	0,020	26,59 €	43,86 €
PSG0.8-22	PSG0.8-22H	22	17,6	19,2	5	12	0,096 - 0,047	1,46	4,98	0,021	26,95 €	44,52 €
PSG0.8-23	PSG0.8-23H	23	18,4	20,0	5	12	0,097 - 0,046	1,53	5,21	0,023	27,09 €	44,70 €
PSG0.8-24	PSG0.8-24H	24	19,2	20,8	6	14	0,097 - 0,046	1,59	5,44	0,026	27,22 €	44,94 €
PSG0.8-25	PSG0.8-25H	25	20,0	21,6	6	14	0,097 - 0,046	1,66	5,66	0,028	28,37 €	46,83 €
PSG0.8-26	PSG0.8-26H	26	20,8	22,4	6	14	0,097 - 0,046	2,03	5,90	0,029	29,40 €	48,51 €
PSG0.8-27	PSG0.8-27H	27	21,6	23,2	6	14	0,097 - 0,046	2,11	6,13	0,031	29,98 €	49,48 €
PSG0.8-28	PSG0.8-28H	28	22,4	24,0	8	18	0,097 - 0,046	2,18	6,35	0,037	30,66 €	50,61 €
PSG0.8-29	PSG0.8-29H	29	23,2	24,8	8	18	0,097 - 0,046	2,26	6,58	0,039	31,47 €	51,92 €
PSG0.8-30	PSG0.8-30H	30	24,0	25,6	8	18	0,097 - 0,046	2,58	6,76	0,041	31,99 €	52,78 €
PSG0.8-32	PSG0.8-32H	32	25,6	27,2	8	18	0,108 - 0,052	2,75	7,21	0,045	32,81 €	54,18 €
PSG0.8-35	PSG0.8-35H	35	28,0	29,6	10	20	0,108 - 0,052	3,00	7,89	0,052	33,92 €	55,99 €
PSG0.8-38	PSG0.8-38H	38	30,4	32,0	10	20	0,109 - 0,050	3,26	8,57	0,059	35,33 €	58,28 €
PSG0.8-40	PSG0.8-40H	40	32,0	33,6	10	20	0,109 - 0,050	4,39	10,03	0,064	36,61 €	60,43 €
PSG0.8-42	PSG0.8-42H	42	33,6	35,2	10	20	0,109 - 0,050	4,61	10,53	0,069	36,88 €	60,87 €
PSG0.8-45	PSG0.8-45H	45	36,0	37,6	10	20	0,109 - 0,050	4,94	11,28	0,077	37,40 €	61,76 €
PSG0.8-48	PSG0.8-48H	48	38,4	40,0	10	30	0,109 - 0,050	5,26	12,04	0,117	37,72 €	62,27 €
PSG0.8-50	PSG0.8-50H	50	40,0	41,6	10	30	0,109 - 0,050	6,50	13,61	0,123	45,54 €	68,72 €
PSG0.8-52	PSG0.8-52H	52	41,6	43,2	10	30	0,109 - 0,050	6,76	14,15	0,129	42,89 €	70,77 €
PSG0.8-55	PSG0.8-55H	55	44,0	45,6	10	30	0,109 - 0,050	7,15	14,97	0,139	44,65 €	73,71 €
PSG0.8-58	PSG0.8-58H	58	46,4	48,0	10	30	0,109 - 0,050	7,54	15,78	0,150	46,01 €	75,94 €



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Standard	Trempé	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Standard	Trempé	(kg)	Standard	Trempé
PSG0.8-60	PSG0.8-60H	60	48,0	49,6	10	40	0,109 - 0,050	9,29	17,00	0,200	47,09 €	77,70 €
PSG0.8-62	PSG0.8-62H	62	49,6	51,2	10	40	0,109 - 0,050	9,60	17,57	0,208	48,64 €	80,27 €
PSG0.8-65	PSG0.8-65H	65	52,0	53,6	10	40	0,122 - 0,055	10,06	18,42	0,220	52,13 €	86,00 €
PSG0.8-68	PSG0.8-68H	68	54,4	56,0	10	40	0,122 - 0,055	10,52	19,27	0,233	54,78 €	90,43 €
PSG0.8-70	PSG0.8-70H	70	56,0	57,6	10	40	0,122 - 0,055	10,83	19,83	0,241	55,93 €	92,30 €
PSG0.8-72	PSG0.8-72H	72	57,6	59,2	10	40	0,122 - 0,055	11,14	20,40	0,250	57,14 €	94,29 €
PSG0.8-75	PSG0.8-75H	75	60,0	61,6	10	50	0,122 - 0,055	11,61	21,25	0,320	60,95 €	100,61 €
PSG0.8-78	PSG0.8-78H	78	62,4	64,0	10	50	0,122 - 0,055	12,07	22,10	0,334	61,87 €	102,11 €
PSG0.8-80	PSG0.8-80H	80	64,0	65,6	10	50	0,122 - 0,055	15,21	23,77	0,344	63,16 €	104,18 €
PSG0.8-82	PSG0.8-82H	82	65,6	67,2	10	50	0,122 - 0,055	15,59	24,36	0,354	64,02 €	105,68 €
PSG0.8-85	PSG0.8-85H	85	68,0	69,6	10	50	0,122 - 0,055	16,16	25,25	0,370	65,42 €	107,94 €
PSG0.8-90	PSG0.8-90H	90	72,0	73,6	10	65	0,122 - 0,055	17,11	26,74	0,504	67,52 €	111,41 €
PSG0.8-95	PSG0.8-95H	95	76,0	77,6	10	65	0,122 - 0,055	18,06	28,22	0,533	74,73 €	123,34 €
PSG0.8-100	PSG0.8-100H	100	80,0	81,6	14	65	0,122 - 0,055	19,45	30,39	0,553	75,73 €	124,97 €
PSG0.8-110	PSG0.8-110H	110	88,0	89,6	14	70	0,123 - 0,053	20,42	31,91	0,661	94,82 €	156,45 €
PSG0.8-120	PSG0.8-120H	120	96,0	97,6	14	70	0,123 - 0,053	21,40	33,43	0,733	107,23 €	176,89 €