

MODULE Engrenage droit

Acier prétraité ou acier cémenté trempé

1,0

- **Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)**
- Matière :
 - acier 35NCD6 prétraité 28HRC
 - acier 20NCD2 cémenté trempé 58HRC
- Denture taillée selon DIN 867
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%



Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN6885 (js9)
- Trou taraudé
- Trou de goupille

Qualité grade 7e25

Info.


- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min
- Le grade et les tolérances de taillage sont établis avant traitement thermique

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Standard	Trempé	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Standard	Trempé	(kg)	Standard	Trempé
PSG1.0-18	PSG1.0-18H	18	18	20	5	15	0,127 - 0,053	1,76	6,47	0,033	26,53 €	43,79 €
PSG1.0-19	PSG1.0-19H	19	19	21	5	15	0,128 - 0,052	1,86	6,83	0,035	26,93 €	44,44 €
PSG1.0-20	PSG1.0-20H	20	20	22	5	15	0,128 - 0,052	2,48	8,85	0,038	27,79 €	45,91 €
PSG1.0-21	PSG1.0-21H	21	21	23	5	15	0,128 - 0,052	2,60	9,29	0,040	28,00 €	46,17 €
PSG1.0-22	PSG1.0-22H	22	22	24	5	15	0,128 - 0,052	2,73	9,73	0,043	28,37 €	46,85 €
PSG1.0-23	PSG1.0-23H	23	23	25	5	15	0,128 - 0,052	2,85	10,18	0,045	28,53 €	47,04 €
PSG1.0-24	PSG1.0-24H	24	24	26	6	20	0,128 - 0,052	2,97	10,62	0,060	28,67 €	47,32 €
PSG1.0-25	PSG1.0-25H	25	25	27	6	20	0,128 - 0,052	3,10	11,06	0,063	29,87 €	49,30 €
PSG1.0-26	PSG1.0-26H	26	26	28	6	20	0,128 - 0,052	3,79	11,52	0,066	30,92 €	51,08 €
PSG1.0-27	PSG1.0-27H	27	27	29	6	20	0,128 - 0,052	3,94	11,96	0,069	31,57 €	52,10 €
PSG1.0-28	PSG1.0-28H	28	28	30	6	20	0,128 - 0,052	4,08	12,41	0,073	32,29 €	53,29 €
PSG1.0-29	PSG1.0-29H	29	29	31	8	25	0,128 - 0,052	4,23	12,85	0,089	33,13 €	54,65 €
PSG1.0-30	PSG1.0-30H	30	30	32	8	25	0,128 - 0,052	4,81	13,21	0,092	33,67 €	55,60 €
PSG1.0-32	PSG1.0-32H	32	32	34	8	25	0,129 - 0,051	5,13	14,09	0,100	34,55 €	56,98 €
PSG1.0-35	PSG1.0-35H	35	35	37	8	25	0,129 - 0,051	5,61	15,41	0,112	35,72 €	58,96 €
PSG1.0-38	PSG1.0-38H	38	38	40	10	34	0,129 - 0,051	6,09	16,73	0,160	37,17 €	61,34 €
PSG1.0-40	PSG1.0-40H	40	40	42	10	34	0,129 - 0,051	8,19	19,59	0,170	38,54 €	63,63 €
PSG1.0-42	PSG1.0-42H	42	42	44	10	34	0,129 - 0,051	8,60	20,57	0,180	38,82 €	64,10 €
PSG1.0-45	PSG1.0-45H	45	45	47	10	34	0,129 - 0,051	9,22	22,04	0,196	39,38 €	65,00 €
PSG1.0-48	PSG1.0-48H	48	48	50	10	34	0,129 - 0,051	9,83	23,51	0,213	39,71 €	65,52 €
PSG1.0-50	PSG1.0-50H	50	50	52	10	34	0,129 - 0,051	12,15	26,57	0,225	43,84 €	72,31 €

MODULE 1,0



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	ØP	ØD	ØA	ØM	Jeu	Couple (Nm)	Masse	Prix Uni. 1 à 5		
Standard	Trempe	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Standard	Trempe	Standard	Trempe	
PSG1,0-52	PSG1,0-52H	52	52	54	10	40	0,171 - 0,069	12,63	27,64	0,270	45,15 €	74,47 €
PSG1,0-55	PSG1,0-55H	55	55	57	10	40	0,171 - 0,069	13,36	29,23	0,290	47,01 €	77,56 €
PSG1,0-58	PSG1,0-58H	58	58	60	10	40	0,171 - 0,069	14,09	30,82	0,311	48,46 €	79,93 €
PSG1,0-60	PSG1,0-60H	60	60	62	10	40	0,171 - 0,069	17,35	33,20	0,325	49,56 €	81,80 €
PSG1,0-62	PSG1,0-62H	62	62	64	10	40	0,171 - 0,069	17,92	34,31	0,340	51,19 €	84,49 €
PSG1,0-65	PSG1,0-65H	65	65	67	10	50	0,171 - 0,069	18,79	35,97	0,430	54,86 €	90,51 €
PSG1,0-68	PSG1,0-68H	68	68	70	10	50	0,171 - 0,069	19,66	37,63	0,455	57,70 €	95,20 €
PSG1,0-70	PSG1,0-70H	70	70	72	10	50	0,171 - 0,069	20,24	38,73	0,472	58,87 €	97,18 €
PSG1,0-72	PSG1,0-72H	72	72	74	10	50	0,171 - 0,069	20,81	39,84	0,489	60,13 €	99,28 €
PSG1,0-75	PSG1,0-75H	75	75	77	10	50	0,171 - 0,069	21,68	41,50	0,516	64,18 €	105,89 €
PSG1,0-78	PSG1,0-78H	78	78	80	10	60	0,171 - 0,069	22,55	43,16	0,626	65,15 €	107,52 €
PSG1,0-80	PSG1,0-80H	80	80	82	10	60	0,171 - 0,069	29,61	46,42	0,645	66,47 €	109,64 €
PSG1,0-82	PSG1,0-82H	82	82	84	10	60	0,173 - 0,067	30,35	47,58	0,665	67,41 €	111,25 €
PSG1,0-85	PSG1,0-85H	85	85	87	10	60	0,173 - 0,067	31,46	49,32	0,696	68,85 €	113,61 €
PSG1,0-90	PSG1,0-90H	90	90	92	10	60	0,173 - 0,067	33,31	52,22	0,750	71,05 €	117,25 €
PSG1,0-95	PSG1,0-95H	95	95	97	10	60	0,173 - 0,067	35,16	55,12	0,807	78,67 €	129,83 €
PSG1,0-100	PSG1,0-100H	100	100	102	14	70	0,173 - 0,067	37,99	59,36	0,950	79,72 €	131,57 €
PSG1,0-110	PSG1,0-110H	110	110	112	14	70	0,173 - 0,067	41,79	65,30	1,079	99,80 €	164,69 €
PSG1,0-120	PSG1,0-120H	120	120	122	14	70	0,173 - 0,067	45,59	71,24	1,220	112,88 €	186,22 €