

MODULE Engrenage droit

1,25



Acier prétraité ou acier cémenté trempé



- **Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)**
- Matière :
 - acier 35NCD6 prétraité 28HRC
 - acier 20NCD2 cémenté trempé 58HRC
- Denture taillée selon DIN 867
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%

Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN6885 (JS9)
- Trou taraudé
- Trou de gouille

Qualité grade 7e25

Info.


- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min
- Le grade et les tolérances de taillage sont établis avant traitement thermique

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Standard	Trempé	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Standard	Trempé	(kg)	Standard	Trempé
PSG1.25-18	PSG1.25-18H	18	22,50	25,00	6	15	0,097 - 0,046	3,29	12,08	0,050	33,18 €	54,76 €
PSG1.25-19	PSG1.25-19H	19	23,75	26,25	6	15	0,097 - 0,046	3,48	12,75	0,055	33,67 €	55,60 €
PSG1.25-20	PSG1.25-20H	20	25,00	27,50	6	15	0,108 - 0,052	4,63	16,97	0,059	34,20 €	56,44 €
PSG1.25-21	PSG1.25-21H	21	26,25	28,75	8	20	0,108 - 0,052	4,86	17,82	0,073	35,28 €	58,19 €
PSG1.25-22	PSG1.25-22H	22	27,50	30,00	8	20	0,108 - 0,052	5,09	18,67	0,079	35,77 €	59,03 €
PSG1.25-23	PSG1.25-23H	23	28,75	31,25	8	20	0,108 - 0,052	5,32	19,52	0,084	35,93 €	59,29 €
PSG1.25-24	PSG1.25-24H	24	30,00	32,50	8	22	0,108 - 0,052	5,55	20,36	0,096	36,14 €	59,61 €
PSG1.25-25	PSG1.25-25H	25	31,25	33,75	8	22	0,109 - 0,050	5,79	21,21	0,102	37,61 €	62,11 €
PSG1.25-26	PSG1.26-26H	26	32,50	35,00	8	22	0,109 - 0,050	7,08	22,50	0,108	38,98 €	64,31 €
PSG1.25-27	PSG1.25-27H	27	33,75	36,25	8	22	0,109 - 0,050	7,35	23,37	0,114	39,80 €	65,65 €
PSG1.25-28	PSG1.25-28H	28	35,00	37,50	8	25	0,109 - 0,050	7,62	24,23	0,132	40,66 €	67,12 €
PSG1.25-29	PSG1.25-29H	29	36,25	38,75	8	25	0,109 - 0,050	7,90	25,10	0,138	41,74 €	68,88 €
PSG1.25-30	PSG1.25-30H	30	37,50	40,00	8	25	0,109 - 0,050	8,98	25,80	0,145	42,44 €	70,04 €
PSG1.25-32	PSG1.25-32H	32	40,00	42,50	8	25	0,109 - 0,050	9,58	27,52	0,160	43,52 €	71,84 €
PSG1.25-35	PSG1.25-35H	35	43,75	46,25	10	30	0,109 - 0,050	10,48	30,10	0,200	45,01 €	74,29 €
PSG1.25-38	PSG1.25-38H	38	47,50	50,00	10	30	0,109 - 0,050	11,38	32,68	0,226	46,85 €	77,28 €
PSG1.25-40	PSG1.25-40H	40	50,00	52,50	10	30	0,120 - 0,057	15,31	38,26	0,245	48,56 €	80,14 €
PSG1.25-42	PSG1.25-42H	42	52,50	55,00	10	30	0,122 - 0,055	16,07	40,17	0,264	48,93 €	80,71 €
PSG1.25-45	PSG1.25-45H	45	56,25	58,75	10	30	0,122 - 0,055	17,22	43,04	0,296	49,63 €	81,90 €

MODULE 1,25 E



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Standard	Trempé	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Standard	Trempé	(kg)	Standard	Trempé
PSG1,25-48	PSG1,25-48H	48	60,00	62,50	10	40	0,122 - 0,055	18,37	45,91	0,383	50,03 €	82,60 €
PSG1,25-50	PSG1,25-50H	50	62,50	65,00	10	40	0,122 - 0,055	22,69	51,90	0,407	55,25 €	91,16 €
PSG1,25-52	PSG1,25-52H	52	65,00	67,50	10	40	0,122 - 0,055	23,60	53,98	0,431	56,88 €	93,87 €
PSG1,25-55	PSG1,25-55H	55	68,75	71,25	10	40	0,122 - 0,055	24,96	57,09	0,469	59,24 €	97,78 €
PSG1,25-58	PSG1,25-58H	58	72,50	75,00	10	40	0,122 - 0,055	26,32	60,20	0,510	61,03 €	100,72 €
PSG1,25-60	PSG1,25-60H	60	75,00	77,50	10	50	0,122 - 0,055	32,40	64,85	0,608	62,44 €	103,06 €
PSG1,25-62	PSG1,25-62H	62	77,50	80,00	10	50	0,122 - 0,055	33,48	67,01	0,637	64,52 €	106,44 €
PSG1,25-65	PSG1,25-65H	65	81,25	83,75	10	50	0,123 - 0,053	35,10	70,25	0,683	69,11 €	114,08 €
PSG1,25-68	PSG1,25-68H	68	85,00	87,50	10	50	0,123 - 0,053	36,72	73,49	0,731	72,68 €	119,93 €
PSG1,25-70	PSG1,25-70H	70	87,50	90,00	10	50	0,123 - 0,053	37,80	75,65	0,764	74,18 €	122,17 €
PSG1,25-72	PSG1,25-72H	72	90,00	92,50	10	50	0,123 - 0,053	38,88	77,82	0,798	75,81 €	125,08 €
PSG1,25-75	PSG1,25-75H	75	93,75	96,25	10	60	0,123 - 0,053	40,50	81,06	0,935	80,87 €	133,42 €
PSG1,25-78	PSG1,25-78H	78	97,50	100,00	10	60	0,123 - 0,053	42,12	84,30	0,991	82,08 €	135,45 €
PSG1,25-80	PSG1,25-80H	80	100,00	102,50	10	60	0,138 - 0,064	55,30	90,66	1,029	83,74 €	138,20 €
PSG1,25-82	PSG1,25-82H	82	102,50	105,00	10	60	0,138 - 0,064	56,68	92,92	1,067	84,95 €	140,14 €
PSG1,25-85	PSG1,25-85H	85	106,25	108,75	10	60	0,138 - 0,064	58,75	96,32	1,128	86,78 €	143,17 €
PSG1,25-90	PSG1,25-90H	90	112,50	115,00	10	65	0,138 - 0,064	62,21	101,99	1,281	89,57 €	147,79 €
PSG1,25-95	PSG1,25-95H	95	118,75	121,25	10	65	0,138 - 0,064	65,67	107,66	1,392	99,14 €	163,59 €
PSG1,25-100	PSG1,25-100H	100	125,00	127,50	14	65	0,140 - 0,062	74,20	115,95	1,494	100,45 €	165,76 €
PSG1,25-110	PSG1,25-110H	110	137,50	140,00	14	70	0,140 - 0,062	77,92	121,74	1,798	125,76 €	207,53 €
PSG1,25-120	PSG1,25-120H	120	150,00	152,50	14	70	0,140 - 0,062	81,63	127,54	2,075	142,22 €	234,64 €