

Module Engrenage droit

1,25 Delrin ou Peek



- **Qualité grade 8e25 DIN 3961 (AGMA Q9)**

- Matière :

Delrin POM (Blanc)

Peek GF30® (Marron clair)

- Denture taillée selon DIN 867

- Epaisseur de dent selon DIN 3967

- Rendement proche de 98%

Options

- Changement d'alésage (H7)

- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (JS9)

- Trou taraudé

- Trou de goupille

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min



Qualité grade 8e25


REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-5%	-10%	Sur demande

		Références		Z	ØP	ØD	ØA	ØM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni.	1 à 5
Delrin	Peek	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu				Delrin	Peek	(kg)	Delrin	Peek
PSG1.25-18DL	PSG1.25-18PK	18	22,50	25,00	6	15	0,097 - 0,046	1,37	1,55	0,0090		31,32	€	Sur demande
PSG1.25-19DL	PSG1.25-19PK	19	23,75	26,25	6	15	0,097 - 0,046	1,54	1,75	0,0098		31,81	€	
PSG1.25-20DL	PSG1.25-20PK	20	25,00	27,50	6	15	0,108 - 0,052	1,73	1,96	0,011		32,29	€	
PSG1.25-21DL	PSG1.25-21PK	21	26,25	28,75	8	20	0,108 - 0,052	1,92	2,18	0,013		33,32	€	
PSG1.25-22DL	PSG1.25-22PK	22	27,50	30,00	8	20	0,108 - 0,052	2,13	2,41	0,014		33,79	€	
PSG1.25-23DL	PSG1.25-23PK	23	28,75	31,25	8	20	0,108 - 0,052	2,35	2,66	0,015		33,93	€	
PSG1.25-24DL	PSG1.25-24PK	24	30,00	32,50	8	22	0,108 - 0,052	2,59	2,93	0,017		34,12	€	
PSG1.25-25DL	PSG1.25-25PK	25	31,25	33,75	8	22	0,109 - 0,050	2,83	3,21	0,018		35,55	€	
PSG1.25-26DL	PSG1.25-26PK	26	32,50	35,00	8	22	0,109 - 0,050	3,09	3,50	0,019		36,83	€	
PSG1.25-27DL	PSG1.25-27PK	27	33,75	36,25	8	22	0,109 - 0,050	3,37	3,81	0,021		37,56	€	
PSG1.25-28DL	PSG1.25-28PK	28	35,00	37,50	8	25	0,109 - 0,050	3,65	4,13	0,024		38,39	€	
PSG1.25-29DL	PSG1.25-29PK	29	36,25	38,75	8	25	0,109 - 0,050	3,87	4,47	0,025		39,43	€	
PSG1.25-30DL	PSG1.25-30PK	30	37,50	40,00	8	25	0,109 - 0,050	4,05	4,83	0,026		40,08	€	
PSG1.25-32DL	PSG1.25-32PK	32	40,00	42,50	8	25	0,109 - 0,050	4,39	5,59	0,029		41,11	€	
PSG1.25-35DL	PSG1.25-35PK	35	43,75	46,25	10	30	0,109 - 0,050	4,91	6,70	0,036		42,54	€	
PSG1.25-38DL	PSG1.25-38PK	38	47,50	50,00	10	30	0,109 - 0,050	5,45	7,43	0,041		44,27	€	
PSG1.25-40DL	PSG1.25-40PK	40	50,00	52,50	10	30	0,120 - 0,057	5,81	7,93	0,044		45,89	€	
PSG1.25-42DL	PSG1.25-42PK	42	52,50	55,00	10	30	0,122 - 0,055	6,17	8,41	0,048		46,20	€	
PSG1.25-45DL	PSG1.25-45PK	45	56,25	58,75	10	30	0,122 - 0,055	6,71	9,14	0,053		46,90	€	

Dimensions en mm

Module 1,25



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	Sur demande

Références		Z	ØP	ØD	ØA	ØM	Jeu	Couple (Nm)	Masse	Prix Uni.	1 à 5
Delrin	Peek	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Delrin	Peek	Delrin	Peek
PSG1.25-48DL	PSG1.25-48PK	48	60,00	62,50	10	40	0,122 - 0,055	7,26	9,89	0,069	47,27 €
PSG1.25-50DL	PSG1.25-50PK	50	62,50	65,00	10	40	0,122 - 0,055	7,63	10,40	0,073	52,17 €
PSG1.25-52DL	PSG1.25-52PK	52	65,00	67,50	10	40	0,122 - 0,055	7,99	10,89	0,077	53,74 €
PSG1.25-55DL	PSG1.25-55PK	55	68,75	71,25	10	40	0,122 - 0,055	8,54	11,64	0,084	55,99 €
PSG1.25-58DL	PSG1.25-58PK	58	72,50	75,00	10	40	0,122 - 0,055	9,09	12,40	0,092	57,67 €
PSG1.25-60DL	PSG1.25-60PK	60	75,00	77,50	10	50	0,122 - 0,055	9,47	12,91	0,109	59,00 €
PSG1.25-62DL	PSG1.25-62PK	62	77,50	80,00	10	50	0,122 - 0,055	9,82	13,39	0,114	60,95 €
PSG1.25-65DL	PSG1.25-65PK	65	81,25	83,75	10	50	0,123 - 0,053	10,36	14,13	0,123	65,33 €
PSG1.25-68DL	PSG1.25-68PK	68	85,00	87,50	10	50	0,123 - 0,053	10,90	14,87	0,131	68,68 €
PSG1.25-70DL	PSG1.25-70PK	70	87,50	90,00	10	50	0,123 - 0,053	11,27	15,36	0,137	70,09 €
PSG1.25-72DL	PSG1.25-72PK	72	90,00	92,50	10	50	0,123 - 0,053	11,63	15,86	0,143	71,63 €
PSG1.25-75DL	PSG1.25-75PK	75	93,75	96,25	10	60	0,123 - 0,053	12,18	16,61	0,168	76,40 €
PSG1.25-78DL	PSG1.25-78PK	78	97,50	100,00	10	60	0,123 - 0,053	12,74	17,37	0,178	77,56 €
PSG1.25-80DL	PSG1.25-80PK	80	100,00	102,50	10	60	0,138 - 0,064	13,11	17,88	0,185	79,15 €
PSG1.25-82DL	PSG1.25-82PK	82	102,50	105,00	10	60	0,138 - 0,064	13,49	18,40	0,192	80,27 €
PSG1.25-85DL	PSG1.25-85PK	85	106,25	108,75	10	60	0,138 - 0,064	14,04	19,14	0,203	81,98 €
PSG1.25-90DL	PSG1.25-90PK	90	112,50	115,00	10	65	0,138 - 0,064	14,96	20,40	0,230	84,62 €
PSG1.25-95DL	PSG1.25-95PK	95	118,75	121,25	10	65	0,138 - 0,064	15,88	21,66	0,250	93,69 €
PSG1.25-100DL	PSG1.25-100PK	100	125,00	127,50	14	65	0,140 - 0,062	16,79	22,89	0,268	94,92 €
PSG1.25-110DL	PSG1.25-110PK	110	137,50	140,00	14	70	0,140 - 0,062	18,61	25,37	0,323	118,87 €
PSG1.25-120DL	PSG1.25-120PK	120	150,00	152,50	14	70	0,140 - 0,062	20,43	27,85	0,373	134,42 €

Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ④ 2016

4 427

Sur demande