

# MODULE Engrenage droit

# 1,25



Inox 303 ou inox 316



- **Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)**

- Matière :

inox 303

inox 316

- Denture taillée selon DIN 867

- Epaisseur de dent selon DIN 3967

- Rendement proche de 98%

## Options

- Changement d'alésage (H7)

- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (J59)

- Trou taraudé

- Trou de gouille

## Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.


Qualité grade 7e25

## REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Inox 303	Inox 316	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Inox 303	Inox 316	(kg)	Inox 303	Inox 316
PSG1.25-18S	PSG1.25-18SL	18	22,50	25,00	6	15	0,097 - 0,046	1,98	1,54	0,051	44,84 €	51,45 €
PSG1.25-19S	PSG1.25-19SL	19	23,75	26,25	6	15	0,097 - 0,046	2,09	1,62	0,056	45,49 €	52,21 €
PSG1.25-20S	PSG1.25-20SL	20	25,00	27,50	6	15	0,108 - 0,052	2,78	2,16	0,061	46,17 €	52,99 €
PSG1.25-21S	PSG1.25-21SL	21	26,25	28,75	8	20	0,108 - 0,052	2,92	2,27	0,075	47,62 €	54,67 €
PSG1.25-22S	PSG1.25-22SL	22	27,50	30,00	8	20	0,108 - 0,052	3,05	2,38	0,080	48,30 €	55,46 €
PSG1.25-23S	PSG1.25-23SL	23	28,75	31,25	8	20	0,108 - 0,052	3,19	2,48	0,085	48,53 €	55,70 €
PSG1.25-24S	PSG1.25-24SL	24	30,00	32,50	8	22	0,108 - 0,052	3,33	2,59	0,098	48,79 €	56,02 €
PSG1.25-25S	PSG1.25-25SL	25	31,25	33,75	8	22	0,109 - 0,050	3,47	2,70	0,104	50,79 €	58,35 €
PSG1.25-26S	PSG1.25-26SL	26	32,50	35,00	8	22	0,109 - 0,050	4,25	3,30	0,110	52,63 €	60,43 €
PSG1.25-27S	PSG1.25-27SL	27	33,75	36,25	8	22	0,109 - 0,050	4,41	3,43	0,116	53,71 €	61,69 €
PSG1.25-28S	PSG1.25-28SL	28	35,00	37,50	8	25	0,109 - 0,050	4,57	3,56	0,134	54,94 €	63,07 €
PSG1.25-29S	PSG1.25-29SL	29	36,25	38,75	8	25	0,109 - 0,050	4,74	3,68	0,141	56,35 €	64,70 €
PSG1.25-30S	PSG1.25-30SL	30	37,50	40,00	8	25	0,109 - 0,050	5,39	4,19	0,148	57,30 €	65,78 €
PSG1.25-32S	PSG1.25-32SL	32	40,00	42,50	8	25	0,109 - 0,050	5,75	4,47	0,163	58,77 €	67,48 €
PSG1.25-35S	PSG1.25-35SL	35	43,75	46,25	10	30	0,109 - 0,050	6,29	4,89	0,204	60,76 €	69,77 €
PSG1.25-38S	PSG1.25-38SL	38	47,50	50,00	10	30	0,109 - 0,050	6,83	5,31	0,230	63,23 €	72,61 €
PSG1.25-40S	PSG1.25-40SL	40	50,00	52,50	10	30	0,120 - 0,057	9,18	7,14	0,250	65,57 €	75,29 €
PSG1.25-42S	PSG1.25-42SL	42	52,50	55,00	10	30	0,122 - 0,055	9,64	7,50	0,270	66,05 €	75,86 €
PSG1.25-45S	PSG1.25-45SL	45	56,25	58,75	10	30	0,122 - 0,055	10,33	8,04	0,301	67,01 €	76,93 €

# MODULE 1,25 E



## REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)			Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Inox 303	Inox 316	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Inox 303	Inox 316	Inox 303	(kg)	Inox 303	Inox 316
PSG1,25-48S	PSG1,25-48SL	48	60,00	62,50	10	40	0,122 - 0,055	11,02	8,57	0,390		67,57 €	77,56 €
PSG1,25-50S	PSG1,25-50SL	50	62,50	65,00	10	40	0,122 - 0,055	13,61	10,59	0,414		74,57 €	85,63 €
PSG1,25-52S	PSG1,25-52SL	52	65,00	67,50	10	40	0,122 - 0,055	14,16	11,01	0,439		76,78 €	88,17 €
PSG1,25-55S	PSG1,25-55SL	55	68,75	71,25	10	40	0,122 - 0,055	14,97	11,65	0,478		80,01 €	91,84 €
PSG1,25-58S	PSG1,25-58SL	58	72,50	75,00	10	40	0,122 - 0,055	15,79	12,28	0,520		82,43 €	94,63 €
PSG1,25-60S	PSG1,25-60SL	60	75,00	77,50	10	50	0,122 - 0,055	19,44	15,12	0,619		84,32 €	96,81 €
PSG1,25-62S	PSG1,25-62SL	62	77,50	80,00	10	50	0,122 - 0,055	20,09	15,62	0,649		87,10 €	100,01 €
PSG1,25-65S	PSG1,25-65SL	65	81,25	83,75	10	50	0,123 - 0,053	21,06	16,38	0,696		93,31 €	107,15 €
PSG1,25-68S	PSG1,25-68SL	68	85,00	87,50	10	50	0,123 - 0,053	22,03	17,14	0,745		98,12 €	112,69 €
PSG1,25-70S	PSG1,25-70SL	70	87,50	90,00	10	50	0,123 - 0,053	22,68	17,64	0,778		100,17 €	115,00 €
PSG1,25-72S	PSG1,25-72SL	72	90,00	92,50	10	50	0,123 - 0,053	23,33	18,14	0,813		102,32 €	117,50 €
PSG1,25-75S	PSG1,25-75SL	75	93,75	96,25	10	60	0,123 - 0,053	24,30	18,90	0,953		109,17 €	125,34 €
PSG1,25-78S	PSG1,25-78SL	78	97,50	100,00	10	60	0,123 - 0,053	25,27	19,66	1,009		110,80 €	127,23 €
PSG1,25-80S	PSG1,25-80SL	80	100,00	102,50	10	60	0,138 - 0,064	33,18	25,81	1,048		113,05 €	129,83 €
PSG1,25-82S	PSG1,25-82SL	82	102,50	105,00	10	60	0,138 - 0,064	34,01	26,45	1,088		114,68 €	131,64 €
PSG1,25-85S	PSG1,25-85SL	85	106,25	108,75	10	60	0,138 - 0,064	35,25	27,42	1,149		117,15 €	134,47 €
PSG1,25-90S	PSG1,25-90SL	90	112,50	115,00	10	65	0,138 - 0,064	37,33	29,03	1,305		120,88 €	138,83 €
PSG1,25-95S	PSG1,25-95SL	95	118,75	121,25	10	65	0,138 - 0,064	39,40	30,64	1,418		133,84 €	153,67 €
PSG1,25-100S	PSG1,25-100SL	100	125,00	127,50	14	65	0,140 - 0,062	50,00	38,89	1,523		135,61 €	155,72 €
PSG1,25-110S	PSG1,25-110SL	110	137,50	140,00	14	70	0,140 - 0,062	52,51	40,84	1,833		169,79 €	194,93 €
PSG1,25-120S	PSG1,25-120SL	120	150,00	152,50	14	70	0,140 - 0,062	55,01	42,78	2,114		191,99 €	220,45 €