

# MODULE Engrenage droit

Acier prétraité ou acier cémenté trempé

# 1,5

- Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)

- Matière :

acier 35NCD6 prétraité 28HRC

acier 20NCD2 cémenté trempé 58HRC

- Denture taillée selon DIN 867

- Epaisseur de dent selon DIN 3967

- Rendement proche de 98%



## Options

- Changement d'alésage (H7)

- Rainure de clavette normalisée selon DIN6885 (JS9)

- Trou taraudé

- Trou de goupille

## Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min


- Le grade et les tolérances de taillage sont établis avant traitement thermique

Qualité grade 7e25

## REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)	Masse	Prix Uni. 1 à 5		
Standard	Trempé	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Standard	Trempé	Standard	Trempé	
PSG1.5-18	PSG1.5-18H	18	27,0	30,0	6	22	0,128 - 0,052	5,49	20,13	0,105	34,76 €	57,33 €
PSG1.5-19	PSG1.5-19H	19	28,5	31,5	6	22	0,128 - 0,052	5,79	21,24	0,112	36,07 €	59,50 €
PSG1.5-20	PSG1.5-20H	20	30,0	33,0	6	22	0,128 - 0,052	7,71	28,28	0,120	37,87 €	62,53 €
PSG1.5-21	PSG1.5-21H	21	31,5	34,5	8	25	0,129 - 0,051	8,10	29,69	0,137	38,19 €	63,02 €
PSG1.5-22	PSG1.5-22H	22	33,0	36,0	8	25	0,129 - 0,051	8,48	31,10	0,145	38,64 €	63,76 €
PSG1.5-23	PSG1.5-23H	23	34,5	37,5	8	25	0,129 - 0,051	8,87	32,52	0,155	39,32 €	64,91 €
PSG1.5-24	PSG1.5-24H	24	36,0	39,0	8	25	0,129 - 0,051	9,25	33,93	0,164	39,71 €	65,52 €
PSG1.5-25	PSG1.5-25H	25	37,5	40,5	8	25	0,129 - 0,051	9,64	35,34	0,174	41,79 €	68,93 €
PSG1.5-26	PSG1.5-26H	26	39,0	42,0	8	25	0,129 - 0,051	11,79	38,88	0,185	43,75 €	72,21 €
PSG1.5-27	PSG1.5-27H	27	40,5	43,5	8	25	0,129 - 0,051	12,25	40,38	0,196	45,15 €	74,47 €
PSG1.5-28	PSG1.5-28H	28	42,0	45,0	8	25	0,129 - 0,051	12,70	41,87	0,207	46,41 €	76,60 €
PSG1.5-29	PSG1.5-29H	29	43,5	46,5	10	35	0,129 - 0,051	13,15	43,37	0,268	47,15 €	77,81 €
PSG1.5-30	PSG1.5-30H	30	45,0	48,0	10	35	0,129 - 0,051	14,97	44,58	0,280	48,56 €	80,12 €
PSG1.5-32	PSG1.5-32H	32	48,0	51,0	10	35	0,129 - 0,051	15,97	47,55	0,306	50,21 €	82,87 €
PSG1.5-35	PSG1.5-35H	35	52,5	55,5	10	35	0,171 - 0,069	17,46	52,01	0,347	51,82 €	85,47 €
PSG1.5-38	PSG1.5-38H	38	57,0	60,0	12	45	0,171 - 0,069	18,96	56,47	0,458	56,75 €	93,66 €
PSG1.5-40	PSG1.5-40H	40	60,0	63,0	12	45	0,171 - 0,069	25,50	66,12	0,490	59,03 €	97,41 €
PSG1.5-42	PSG1.5-42H	42	63,0	66,0	12	45	0,171 - 0,069	26,78	69,42	0,524	59,29 €	97,88 €
PSG1.5-45	PSG1.5-45H	45	67,5	70,5	12	45	0,171 - 0,069	28,69	74,38	0,578	60,59 €	99,98 €
PSG1.5-48	PSG1.5-48H	48	72,0	75,0	12	45	0,171 - 0,069	30,60	79,34	0,636	64,73 €	106,81 €



## REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Standard	Trempe	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Standard	Trempe	(kg)	Standard	Trempe
PSG1,5-50	PSG1,5-50H	50	75,0	78,0	14	55	0,171 - 0,069	37,80	89,68	0,760	72,35 €	119,39 €
PSG1,5-52	PSG1,5-52H	52	78,0	81,0	14	55	0,171 - 0,069	39,31	93,27	0,802	76,04 €	125,44 €
PSG1,5-55	PSG1,5-55H	55	82,5	85,5	14	55	0,173 - 0,067	41,58	98,65	0,868	77,93 €	128,63 €
PSG1,5-58	PSG1,5-58H	58	87,0	90,0	14	55	0,173 - 0,067	43,85	104,03	0,939	79,72 €	131,57 €
PSG1,5-60	PSG1,5-60H	60	90,0	93,0	14	55	0,173 - 0,067	53,98	112,05	0,987	80,45 €	132,79 €
PSG1,5-62	PSG1,5-62H	62	93,0	96,0	14	55	0,173 - 0,067	55,78	115,79	1,038	82,06 €	135,42 €
PSG1,5-65	PSG1,5-65H	65	97,5	100,5	14	55	0,173 - 0,067	58,48	121,39	1,117	85,16 €	140,51 €
PSG1,5-68	PSG1,5-68H	68	102,0	105,0	16	65	0,173 - 0,067	61,18	127,00	1,300	90,30 €	149,05 €
PSG1,5-70	PSG1,5-70H	70	105,0	108,0	16	65	0,173 - 0,067	62,98	130,73	1,357	93,58 €	154,37 €
PSG1,5-72	PSG1,5-72H	72	108,0	111,0	16	65	0,173 - 0,067	64,78	134,47	1,416	98,91 €	163,17 €
PSG1,5-75	PSG1,5-75H	75	112,5	115,5	16	65	0,173 - 0,067	67,48	140,07	1,507	105,42 €	173,99 €
PSG1,5-78	PSG1,5-78H	78	117,0	120,0	16	65	0,173 - 0,067	70,17	145,67	1,602	111,09 €	183,35 €
PSG1,5-80	PSG1,5-80H	80	120,0	123,0	16	65	0,173 - 0,067	92,13	156,66	1,668	115,24 €	190,12 €
PSG1,5-82	PSG1,5-82H	82	123,0	126,0	16	65	0,175 - 0,065	94,44	160,57	1,735	120,51 €	198,82 €