


MODULE Engrenage droit

Delrin ou Peek

1,5

- **Qualité grade 8e25 DIN 3961 (AGMA Q9)**

- Matière :

Delrin POM (Blanc)

Peek GF30® (Marron clair)

- Denture taillée selon DIN 867

- Epaisseur de dent selon DIN 3967

- Rendement proche de 98%

Options

- Changement d'alésage (H7)

- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (J59)

- Trou taraudé

- Trou de goupille

Qualité grade 8e25


Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Delrin	Peek	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Delrin	Peek	Delrin (kg)	Delrin	Peek
PSG1,5-18DL	PSG1,5-18PK	18	27,0	30,0	6	22	0,128 - 0,052	1,90	2,15	0,019	27,79 €	121,66 €
PSG1,5-19DL	PSG1,5-19PK	19	28,5	31,5	6	22	0,128 - 0,052	2,14	2,43	0,020	28,84 €	126,23 €
PSG1,5-20DL	PSG1,5-20PK	20	30,0	33,0	6	22	0,128 - 0,052	2,40	2,71	0,022	30,29 €	132,64 €
PSG1,5-21DL	PSG1,5-21PK	21	31,5	34,5	8	25	0,129 - 0,051	2,67	3,02	0,025	30,56 €	133,69 €
PSG1,5-22DL	PSG1,5-22PK	22	33,0	36,0	8	25	0,129 - 0,051	2,96	3,35	0,026	30,89 €	135,21 €
PSG1,5-23DL	PSG1,5-23PK	23	34,5	37,5	8	25	0,129 - 0,051	3,27	3,70	0,028	31,47 €	137,71 €
PSG1,5-24DL	PSG1,5-24PK	24	36,0	39,0	8	25	0,129 - 0,051	3,59	4,06	0,030	31,76 €	139,02 €
PSG1,5-25DL	PSG1,5-25PK	25	37,5	40,5	8	25	0,129 - 0,051	3,93	4,45	0,031	33,41 €	146,27 €
PSG1,5-26DL	PSG1,5-26PK	26	39,0	42,0	8	25	0,129 - 0,051	4,30	4,86	0,033	35,02 €	153,20 €
PSG1,5-27DL	PSG1,5-27PK	27	40,5	43,5	8	25	0,129 - 0,051	4,67	5,29	0,035	36,12 €	158,03 €
PSG1,5-28DL	PSG1,5-28PK	28	42,0	45,0	8	25	0,129 - 0,051	5,07	5,74	0,037	37,12 €	162,46 €
PSG1,5-29DL	PSG1,5-29PK	29	43,5	46,5	10	35	0,129 - 0,051	5,49	6,21	0,048	35,35 €	165,06 €
PSG1,5-30DL	PSG1,5-30PK	30	45,0	48,0	10	35	0,129 - 0,051	5,93	6,70	0,050	38,82 €	169,94 €
PSG1,5-32DL	PSG1,5-32PK	32	48,0	51,0	10	35	0,129 - 0,051	6,86	7,76	0,055	40,16 €	175,74 €
PSG1,5-35DL	PSG1,5-35PK	35	52,5	55,5	10	35	0,171 - 0,069	7,98	9,51	0,062	41,44 €	181,36 €
PSG1,5-38DL	PSG1,5-38PK	38	57,0	60,0	12	45	0,171 - 0,069	8,86	11,47	0,082	45,41 €	198,71 €
PSG1,5-40DL	PSG1,5-40PK	40	60,0	63,0	12	45	0,171 - 0,069	9,45	12,89	0,088	47,22 €	206,64 €
PSG1,5-42DL	PSG1,5-42PK	42	63,0	66,0	12	45	0,171 - 0,069	10,03	13,67	0,094	47,43 €	207,64 €
PSG1,5-45DL	PSG1,5-45PK	45	67,5	70,5	12	45	0,171 - 0,069	10,90	14,86	0,104	48,48 €	212,07 €
PSG1,5-48DL	PSG1,5-48PK	48	72,0	75,0	12	45	0,171 - 0,069	11,79	16,08	0,114	51,79 €	226,59 €



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Delrin	Peek	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Delrin	Peek	(kg)	Delrin	Peek
PSG1,5-50DL	PSG1,5-50PK	50	75,0	78,0	14	55	0,171 - 0,069	12,40	16,91	0,136	57,86 €	253,23 €
PSG1,5-52DL	PSG1,5-52PK	52	78,0	81,0	14	55	0,171 - 0,069	12,99	17,71	0,144	60,82 €	266,14 €
PSG1,5-55DL	PSG1,5-55PK	55	82,5	85,5	14	55	0,173 - 0,067	13,88	18,92	0,156	62,34 €	272,84 €
PSG1,5-58DL	PSG1,5-58PK	58	87,0	90,0	14	55	0,173 - 0,067	14,78	20,15	0,169	63,76 €	279,06 €
PSG1,5-60DL	PSG1,5-60PK	60	90,0	93,0	14	55	0,173 - 0,067	15,39	20,98	0,177	64,37 €	281,66 €
PSG1,5-62DL	PSG1,5-62PK	62	93,0	96,0	14	55	0,173 - 0,067	15,97	21,77	0,186	65,65 €	287,28 €
PSG1,5-65DL	PSG1,5-65PK	65	97,5	100,5	14	55	0,173 - 0,067	16,84	22,97	0,201	68,11 €	298,04 €
PSG1,5-68DL	PSG1,5-68PK	68	102,0	105,0	16	65	0,173 - 0,067	17,72	24,17	0,233	72,24 €	316,12 €
PSG1,5-70DL	PSG1,5-70PK	70	105,0	108,0	16	65	0,173 - 0,067	18,31	24,97	0,244	74,87 €	327,52 €
PSG1,5-72DL	PSG1,5-72PK	72	108,0	111,0	16	65	0,173 - 0,067	18,91	25,78	0,254	79,12 €	346,15 €
PSG1,5-75DL	PSG1,5-75PK	75	112,5	115,5	16	65	0,173 - 0,067	19,80	27,00	0,271	84,34 €	369,04 €
PSG1,5-78DL	PSG1,5-78PK	78	117,0	120,0	16	65	0,173 - 0,067	20,71	28,23	0,288	88,88 €	388,89 €
PSG1,5-80DL	PSG1,5-80PK	80	120,0	123,0	16	65	0,173 - 0,067	21,31	29,06	0,300	92,19 €	403,36 €
PSG1,5-82DL	PSG1,5-82PK	82	123,0	126,0	16	65	0,175 - 0,065	21,93	29,91	0,312	96,39 €	421,79 €