

MODULE Engrenage droit

Inox 303 ou inox 316

1,0

- Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)
- Matière :
inox 303
inox 316
- Denture taillée selon DIN 867
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%



Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (JS9)
- Trou taraudé
- Trou de goupille

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.


Qualité grade 7e25

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Inox 303	Inox 316	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Inox 303	Inox 316	(kg)	Inox 303	Inox 316
PSG1.0-18S	PSG1.0-18SL	18	18	20	5	15	0,127 - 0,053	1,06	0,82	0,034	35,83 €	41,16 €
PSG1.0-19S	PSG1.0-19SL	19	19	21	5	15	0,128 - 0,052	1,12	0,87	0,036	36,38 €	41,79 €
PSG1.0-20S	PSG1.0-20SL	20	20	22	5	15	0,128 - 0,052	1,49	1,16	0,038	37,56 €	43,12 €
PSG1.0-21S	PSG1.0-21SL	21	21	23	5	15	0,128 - 0,052	1,56	1,21	0,041	37,80 €	43,39 €
PSG1.0-22S	PSG1.0-22SL	22	22	24	5	15	0,128 - 0,052	1,64	1,27	0,044	38,35 €	44,02 €
PSG1.0-23S	PSG1.0-23SL	23	23	25	5	15	0,128 - 0,052	1,71	1,33	0,046	38,48 €	44,21 €
PSG1.0-24S	PSG1.0-24SL	24	24	26	6	20	0,128 - 0,052	1,78	1,39	0,061	38,71 €	44,47 €
PSG1.0-25S	PSG1.0-25SL	25	25	27	6	20	0,128 - 0,052	1,86	1,45	0,064	40,34 €	46,31 €
PSG1.0-26S	PSG1.0-26SL	26	26	28	6	20	0,128 - 0,052	2,27	1,77	0,067	41,79 €	47,99 €
PSG1.0-27S	PSG1.0-27SL	27	27	29	6	20	0,128 - 0,052	2,36	1,84	0,070	42,63 €	48,95 €
PSG1.0-28S	PSG1.0-28SL	28	28	30	6	20	0,128 - 0,052	2,45	1,90	0,074	43,58 €	50,05 €
PSG1.0-29S	PSG1.0-29SL	29	29	31	8	25	0,128 - 0,052	2,54	1,97	0,091	44,73 €	51,37 €
PSG1.0-30S	PSG1.0-30SL	30	30	32	8	25	0,128 - 0,052	2,89	2,24	0,094	45,47 €	52,21 €
PSG1.0-32S	PSG1.0-32SL	32	32	34	8	25	0,129 - 0,051	3,08	2,39	0,102	46,62 €	53,55 €
PSG1.0-35S	PSG1.0-35SL	35	35	37	8	25	0,129 - 0,051	3,37	2,62	0,114	48,25 €	55,39 €
PSG1.0-38S	PSG1.0-38SL	38	38	40	10	34	0,129 - 0,051	3,66	2,84	0,163	50,21 €	57,61 €
PSG1.0-40S	PSG1.0-40SL	40	40	42	10	34	0,129 - 0,051	4,92	3,82	0,173	52,03 €	59,75 €
PSG1.0-42S	PSG1.0-42SL	42	42	44	10	34	0,129 - 0,051	5,16	4,02	0,183	52,45 €	60,19 €
PSG1.0-45S	PSG1.0-45SL	45	45	47	10	34	0,129 - 0,051	5,53	4,30	0,199	53,18 €	61,08 €
PSG1.0-48S	PSG1.0-48SL	48	48	50	10	34	0,129 - 0,051	5,90	4,59	0,217	53,62 €	61,55 €
PSG1.0-50S	PSG1.0-50SL	50	50	52	10	34	0,129 - 0,051	7,29	5,67	0,229	59,17 €	67,96 €

MODULE 1,0



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	ØP	ØD	ØA	ØM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Inox 303	Inox 316	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Inox 303	Inox 316	(kg)	Inox 303	Inox 316
PSG1,0-52S	PSG1,0-52SL	52	52	54	10	40	0,171 - 0,069	7,58	5,90	0,275	60,92 €	69,95 €
PSG1,0-55S	PSG1,0-55SL	55	55	57	10	40	0,171 - 0,069	8,02	6,24	0,295	63,47 €	72,87 €
PSG1,0-58S	PSG1,0-58SL	58	58	60	10	40	0,171 - 0,069	8,45	6,58	0,317	65,42 €	75,10 €
PSG1,0-60S	PSG1,0-60SL	60	60	62	10	40	0,171 - 0,069	10,41	8,09	0,331	66,91 €	76,86 €
PSG1,0-62S	PSG1,0-62SL	62	62	64	10	40	0,171 - 0,069	10,75	8,36	0,347	69,09 €	79,38 €
PSG1,0-65S	PSG1,0-65SL	65	65	67	10	50	0,171 - 0,069	11,27	8,77	0,438	74,05 €	85,02 €
PSG1,0-68S	PSG1,0-68SL	68	68	70	10	50	0,171 - 0,069	11,79	9,17	0,463	77,88 €	89,43 €
PSG1,0-70S	PSG1,0-70SL	70	70	72	10	50	0,171 - 0,069	12,14	9,44	0,481	79,51 €	91,30 €
PSG1,0-72S	PSG1,0-72SL	72	72	74	10	50	0,171 - 0,069	12,49	9,71	0,498	81,22 €	93,26 €
PSG1,0-75S	PSG1,0-75SL	75	75	77	10	50	0,171 - 0,069	13,01	10,12	0,526	86,63 €	99,49 €
PSG1,0-78S	PSG1,0-78SL	78	78	80	10	60	0,171 - 0,069	13,53	10,52	0,638	87,96 €	101,01 €
PSG1,0-80S	PSG1,0-80SL	80	80	82	10	60	0,171 - 0,069	17,76	13,82	0,658	89,72 €	103,01 €
PSG1,0-82S	PSG1,0-82SL	82	82	84	10	60	0,173 - 0,067	18,21	14,16	0,678	91,04 €	104,53 €
PSG1,0-85S	PSG1,0-85SL	85	85	87	10	60	0,173 - 0,067	18,87	14,68	0,709	93,00 €	106,75 €
PSG1,0-90S	PSG1,0-90SL	90	90	92	10	60	0,173 - 0,067	19,98	15,54	0,764	95,97 €	110,17 €
PSG1,0-95S	PSG1,0-95SL	95	95	97	10	60	0,173 - 0,067	21,09	16,41	0,822	106,23 €	121,96 €
PSG1,0-100S	PSG1,0-100SL	100	100	102	14	70	0,173 - 0,067	23,75	18,76	0,968	107,63 €	123,59 €
PSG1,0-110S	PSG1,0-110SL	110	110	112	14	70	0,173 - 0,067	26,12	20,63	1,099	134,72 €	154,67 €
PSG1,0-120S	PSG1,0-120SL	120	120	122	14	70	0,173 - 0,067	28,49	22,51	1,244	152,38 €	174,93 €