

# MODULE Engrenage droit

Acier prétraité ou acier cémenté trempé

# 2,0



- **Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)**

- Matière :

acier 35NCD6 prétraité 28HRC

acier 20NCD2 cémenté trempé 58HRC

- Denture taillée selon DIN 867

- Epaisseur de dent selon DIN 3967

- Rendement proche de 98%

## Options

- Changement d'alésage (H7)

- Rainure de clavette normalisée selon DIN6885 (js9)

- Trou taraudé

- Trou de goupille

## Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min

- Le grade et les tolérances de taillage sont établis avant traitement thermique

Qualité grade 7e25


## REMISES

| Qté       | 1+  | 6+   | 19+         | 50+ |
|-----------|-----|------|-------------|-----|
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande |     |

| Références |            | Z     | OP       | OD        | OA      | OM    | Jeu           | Couple (Nm) |        | Masse | Prix Uni. 1 à 5 |          |
|------------|------------|-------|----------|-----------|---------|-------|---------------|-------------|--------|-------|-----------------|----------|
| Standard   | Trempé     | Dents | Primitif | Extérieur | Alésage | Moyeu | (mm)          | Standard    | Trempé | (kg)  | Standard        | Trempé   |
| PSG2.0-18  | PSG2.0-18H | 18    | 36       | 40        | 10      | 30    | 0,129 - 0,051 | 12,28       | 45,04  | 0,244 | 52,21 €         | 86,17 €  |
| PSG2.0-19  | PSG2.0-19H | 19    | 38       | 42        | 10      | 30    | 0,129 - 0,051 | 12,97       | 47,54  | 0,262 | 53,39 €         | 88,12 €  |
| PSG2.0-20  | PSG2.0-20H | 20    | 40       | 44        | 10      | 30    | 0,129 - 0,051 | 17,26       | 63,28  | 0,281 | 54,50 €         | 89,93 €  |
| PSG2.0-21  | PSG2.0-21H | 21    | 42       | 46        | 12      | 35    | 0,129 - 0,051 | 18,12       | 66,44  | 0,330 | 55,93 €         | 92,32 €  |
| PSG2.0-22  | PSG2.0-22H | 22    | 44       | 48        | 12      | 35    | 0,129 - 0,051 | 18,98       | 69,60  | 0,351 | 56,81 €         | 93,79 €  |
| PSG2.0-23  | PSG2.0-23H | 23    | 46       | 50        | 12      | 35    | 0,129 - 0,051 | 19,85       | 72,77  | 0,373 | 58,01 €         | 95,73 €  |
| PSG2.0-24  | PSG2.0-24H | 24    | 48       | 52        | 12      | 35    | 0,129 - 0,051 | 20,71       | 75,93  | 0,396 | 59,27 €         | 97,83 €  |
| PSG2.0-25  | PSG2.0-25H | 25    | 50       | 54        | 12      | 35    | 0,129 - 0,051 | 21,57       | 79,09  | 0,420 | 62,60 €         | 103,29 € |
| PSG2.0-26  | PSG2.0-26H | 26    | 52       | 56        | 12      | 35    | 0,171 - 0,069 | 26,39       | 92,17  | 0,445 | 64,60 €         | 106,60 € |
| PSG2.0-27  | PSG2.0-27H | 27    | 54       | 58        | 12      | 35    | 0,171 - 0,069 | 27,41       | 95,71  | 0,471 | 66,89 €         | 110,41 € |
| PSG2.0-28  | PSG2.0-28H | 28    | 56       | 60        | 12      | 35    | 0,171 - 0,069 | 28,42       | 99,26  | 0,498 | 68,36 €         | 112,77 € |

# MODULE

# 2,0



## REMISES

|           |     |      |             |     |
|-----------|-----|------|-------------|-----|
| Qté       | 1+  | 6+   | 19+         | 50+ |
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande |     |

| Références |            | Z     | OP       | OD        | OA      | OM    | Jeu           | Couple (Nm) |        | Masse | Prix Uni. 1 à 5 |          |
|------------|------------|-------|----------|-----------|---------|-------|---------------|-------------|--------|-------|-----------------|----------|
| Standard   | Trempé     | Dents | Primitif | Extérieur | Alésage | Moyeu | (mm)          | Standard    | Trempé | (kg)  | Standard        | Trempé   |
| PSG2-0-29  | PSG2,0-29H | 29    | 58       | 62        | 14      | 45    | 0,171 - 0,069 | 29,44       | 102,80 | 0,612 | 70,06 €         | 115,61 € |
| PSG2-0-30  | PSG2,0-30H | 30    | 60       | 64        | 14      | 45    | 0,171 - 0,069 | 33,50       | 105,67 | 0,640 | 71,61 €         | 118,13 € |
| PSG2-0-32  | PSG2,0-32H | 32    | 64       | 68        | 14      | 45    | 0,171 - 0,069 | 35,73       | 112,71 | 0,701 | 77,77 €         | 128,33 € |
| PSG2-0-35  | PSG2,0-35H | 35    | 70       | 74        | 14      | 45    | 0,171 - 0,069 | 39,08       | 123,28 | 0,799 | 85,84 €         | 141,65 € |
| PSG2-0-38  | PSG2,0-38H | 38    | 76       | 80        | 14      | 45    | 0,171 - 0,069 | 42,43       | 133,85 | 0,907 | 94,24 €         | 155,47 € |
| PSG2-0-40  | PSG2,0-40H | 40    | 80       | 84        | 16      | 55    | 0,171 - 0,069 | 57,07       | 156,72 | 1,092 | 98,20 €         | 162,04 € |
| PSG2-0-42  | PSG2,0-42H | 42    | 84       | 88        | 16      | 55    | 0,173 - 0,067 | 59,93       | 164,56 | 1,172 | 101,19 €        | 167,02 € |
| PSG2-0-45  | PSG2,0-45H | 45    | 90       | 94        | 16      | 55    | 0,173 - 0,067 | 64,21       | 176,31 | 1,300 | 105,63 €        | 174,25 € |
| PSG2-0-48  | PSG2,0-48H | 48    | 96       | 100       | 16      | 55    | 0,173 - 0,067 | 68,49       | 188,06 | 1,437 | 113,74 €        | 187,66 € |
| PSG2-0-50  | PSG2,0-50H | 50    | 100      | 104       | 20      | 65    | 0,173 - 0,067 | 84,59       | 212,58 | 1,646 | 121,77 €        | 200,92 € |
| PSG2-0-52  | PSG2,0-52H | 52    | 104      | 108       | 20      | 65    | 0,173 - 0,067 | 87,98       | 221,08 | 1,746 | 126,26 €        | 208,39 € |
| PSG2-0-55  | PSG2,0-55H | 55    | 110      | 114       | 20      | 65    | 0,173 - 0,067 | 93,05       | 233,84 | 1,903 | 142,59 €        | 235,27 € |
| PSG2-0-58  | PSG2,0-58H | 58    | 116      | 120       | 20      | 65    | 0,173 - 0,067 | 98,13       | 246,59 | 2,070 | 151,22 €        | 249,53 € |
| PSG2-0-60  | PSG2,0-60H | 60    | 120      | 124       | 20      | 65    | 0,173 - 0,067 | 120,80      | 265,61 | 2,186 | 155,05 €        | 255,89 € |
| PSG2-0-62  | PSG2,0-62H | 62    | 124      | 128       | 20      | 65    | 0,175 - 0,065 | 124,83      | 274,46 | 2,306 | 158,87 €        | 262,08 € |