


# Module Engrenage droit

## 2,5 Delrin ou Peek



- Qualité grade 8e25 DIN 3961 (AGMA Q9)

- Matière :

Delrin POM (Blanc)

Peek GF30® (Marron clair)

- Denture taillée selon DIN 867

- Epaisseur de dent selon DIN 3967

- Rendement proche de 98%

### Options

- Changement d'alésage (H7)

- Rainure de clavette normalisée

selon DIN 6885 (JS9)

- Trou taraudé

- Trou de goupille

Qualité grade 8e25

### Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min

### REMISES

| Qté       | 1+  | 6+   | 19+         | 50+ |
|-----------|-----|------|-------------|-----|
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande |     |

| Références  |             | Z     | ØP        | ØD        | ØA      | ØM    | Jeu           | Couple (Nm) |       | Masse | Prix Uni. | 1 à 5 |
|-------------|-------------|-------|-----------|-----------|---------|-------|---------------|-------------|-------|-------|-----------|-------|
| Delrin      | Peek        | Dents | Primitive | Extérieur | Alésage | Moyeu | (mm)          | Delrin      | Peek  | (kg)  | Delrin    | Peek  |
| PSG2.5-18DL | PSG2.5-18PK | 18    | 45,0      | 50,0      | 14      | 35    | 0,129 - 0,051 | 4,78        | 5,40  | 0,078 | 66,37 €   |       |
| PSG2.5-19DL | PSG2.5-19PK | 19    | 47,5      | 52,5      | 14      | 35    | 0,129 - 0,051 | 5,38        | 6,08  | 0,085 | 68,17 €   |       |
| PSG2.5-20DL | PSG2.5-20PK | 20    | 50,0      | 55,0      | 14      | 35    | 0,129 - 0,051 | 6,02        | 6,81  | 0,091 | 70,66 €   |       |
| PSG2.5-21DL | PSG2.5-21PK | 21    | 52,5      | 57,5      | 14      | 35    | 0,171 - 0,069 | 6,70        | 7,58  | 0,098 | 72,36 €   |       |
| PSG2.5-22DL | PSG2.5-22PK | 22    | 55,0      | 60,0      | 14      | 35    | 0,171 - 0,069 | 7,43        | 8,40  | 0,106 | 75,00 €   |       |
| PSG2.5-23DL | PSG2.5-23PK | 23    | 57,5      | 62,5      | 16      | 45    | 0,171 - 0,069 | 8,20        | 9,27  | 0,132 | 76,90 €   |       |
| PSG2.5-24DL | PSG2.5-24PK | 24    | 60,0      | 65,0      | 16      | 45    | 0,171 - 0,069 | 9,01        | 10,19 | 0,140 | 79,09 €   |       |
| PSG2.5-25DL | PSG2.5-25PK | 25    | 62,5      | 67,5      | 16      | 45    | 0,171 - 0,069 | 9,87        | 11,17 | 0,149 | 83,42 €   |       |
| PSG2.5-26DL | PSG2.5-26PK | 26    | 65,0      | 70,0      | 16      | 45    | 0,171 - 0,069 | 10,77       | 12,19 | 0,157 | 87,63 €   |       |
| PSG2.5-27DL | PSG2.5-27PK | 27    | 67,5      | 72,5      | 16      | 45    | 0,171 - 0,069 | 11,72       | 13,27 | 0,167 | 89,49 €   |       |
| PSG2.5-28DL | PSG2.5-28PK | 28    | 70,0      | 75,0      | 16      | 45    | 0,171 - 0,069 | 12,72       | 14,39 | 0,176 | 91,83 €   |       |
| PSG2.5-29DL | PSG2.5-29PK | 29    | 72,5      | 77,5      | 18      | 55    | 0,171 - 0,069 | 13,77       | 15,58 | 0,210 | 94,84 €   |       |
| PSG2.5-30DL | PSG2.5-30PK | 30    | 75,0      | 80,0      | 18      | 55    | 0,171 - 0,069 | 14,86       | 16,81 | 0,220 | 98,08 €   |       |
| PSG2.5-32DL | PSG2.5-32PK | 32    | 80,0      | 85,0      | 18      | 55    | 0,171 - 0,069 | 17,20       | 19,46 | 0,241 | 103,99 €  |       |
| PSG2.5-35DL | PSG2.5-35PK | 35    | 87,5      | 92,5      | 18      | 55    | 0,173 - 0,067 | 21,08       | 23,85 | 0,276 | 110,20 €  |       |
| PSG2.5-38DL | PSG2.5-38PK | 38    | 95,0      | 100,0     | 20      | 70    | 0,173 - 0,067 | 25,42       | 28,76 | 0,361 | 121,11 €  |       |
| PSG2.5-40DL | PSG2.5-40PK | 40    | 100,0     | 105,0     | 20      | 70    | 0,173 - 0,067 | 28,58       | 32,34 | 0,388 | 125,88 €  |       |
| PSG2.5-42DL | PSG2.5-42PK | 42    | 105,0     | 110,0     | 20      | 70    | 0,173 - 0,067 | 31,96       | 36,17 | 0,416 | 130,88 €  |       |
| PSG2.5-45DL | PSG2.5-45PK | 45    | 112,5     | 117,5     | 20      | 70    | 0,173 - 0,067 | 37,45       | 42,38 | 0,461 | 135,53 €  |       |
| PSG2.5-48DL | PSG2.5-48PK | 48    | 120,0     | 125,0     | 20      | 70    | 0,173 - 0,067 | 43,46       | 49,17 | 0,509 | 145,19 €  |       |
| PSG2.5-50DL | PSG2.5-50PK | 50    | 125,0     | 130,0     | 20      | 70    | 0,175 - 0,065 | 47,75       | 54,02 | 0,543 | 153,20 €  |       |

Dimensions en mm

Sur demande