

MODULE Engrenage droit

Inox 303 ou inox 316

2,0



- **Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)**
- Matière :
 - inox 303
 - inox 316
- Denture taillée selon DIN 867
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%

Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (J59)
- Trou taraudé
- Trou de goupille

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.


Qualité grade 7e25

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Inox 303	Inox 316	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Inox 303	Inox 316	Inox 303 (kg)	Inox 303	Inox 316
PSG2.0-18S	PSG2.0-18SL	18	36	40	10	30	0,129 - 0,051	7,37	5,73	0,249	70,51 €	80,92 €
PSG2.0-19S	PSG2.0-19SL	19	38	42	10	30	0,129 - 0,051	7,78	6,05	0,267	72,08 €	82,79 €
PSG2.0-20S	PSG2.0-20SL	20	40	44	10	30	0,129 - 0,051	10,35	8,05	0,287	73,61 €	84,49 €
PSG2.0-21S	PSG2.0-21SL	21	42	46	12	35	0,129 - 0,051	10,87	8,46	0,337	75,57 €	86,75 €
PSG2.0-22S	PSG2.0-22SL	22	44	48	12	35	0,129 - 0,051	11,39	8,86	0,358	76,70 €	88,10 €
PSG2.0-23S	PSG2.0-23SL	23	46	50	12	35	0,129 - 0,051	11,91	9,26	0,380	78,33 €	89,93 €
PSG2.0-24S	PSG2.0-24SL	24	48	52	12	35	0,129 - 0,051	12,43	9,66	0,404	80,06 €	91,90 €
PSG2.0-25S	PSG2.0-25SL	25	50	54	12	35	0,129 - 0,051	12,94	10,07	0,428	84,53 €	97,02 €
PSG2.0-26S	PSG2.0-26SL	26	52	56	12	35	0,171 - 0,069	15,84	12,32	0,454	87,20 €	100,14 €
PSG2.0-27S	PSG2.0-27SL	27	54	58	12	35	0,171 - 0,069	16,44	12,79	0,480	90,30 €	103,71 €
PSG2.0-28S	PSG2.0-28SL	28	56	60	12	35	0,171 - 0,069	17,05	13,26	0,507	92,26 €	105,95 €

MODULE 2,0



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	ØP	ØD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Inox 303	Inox 316	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Inox 303	Inox 316	(kg)	Inox 303	Inox 316
PSG2,0-29S	PSG2,0-29SL	29	58	62	14	45	0,171 - 0,069	17,66	13,74	0,623	94,61 €	108,59 €
PSG2,0-30S	PSG2,0-30SL	30	60	64	14	45	0,171 - 0,069	20,10	15,63	0,653	96,65 €	110,99 €
PSG2,0-32S	PSG2,0-32SL	32	64	68	14	45	0,171 - 0,069	21,44	16,68	0,714	105,00 €	120,56 €
PSG2,0-35S	PSG2,0-35SL	35	70	74	14	45	0,171 - 0,069	23,45	18,24	0,815	115,89 €	133,06 €
PSG2,0-38S	PSG2,0-38SL	38	76	80	14	45	0,171 - 0,069	25,46	19,80	0,924	127,21 €	94,24 €
PSG2,0-40S	PSG2,0-40SL	40	80	84	16	55	0,171 - 0,069	34,24	26,63	1,113	132,58 €	152,20 €
PSG2,0-42S	PSG2,0-42SL	42	84	88	16	55	0,173 - 0,067	35,96	27,97	1,194	136,66 €	156,89 €
PSG2,0-45S	PSG2,0-45SL	45	90	94	16	55	0,173 - 0,067	38,52	29,96	1,325	142,56 €	163,66 €
PSG2,0-48S	PSG2,0-48SL	48	96	100	16	55	0,173 - 0,067	41,09	31,96	1,464	153,53 €	176,30 €
PSG2,0-50S	PSG2,0-50SL	50	100	104	20	65	0,173 - 0,067	50,76	39,48	1,677	164,38 €	188,71 €
PSG2,0-52S	PSG2,0-52SL	52	104	108	20	65	0,173 - 0,067	52,79	41,06	1,779	170,47 €	195,77 €
PSG2,0-55S	PSG2,0-55SL	55	110	114	20	65	0,173 - 0,067	55,83	43,42	1,940	192,49 €	221,05 €
PSG2,0-58S	PSG2,0-58SL	58	116	120	20	65	0,173 - 0,067	58,88	45,79	2,109	204,14 €	234,38 €
PSG2,0-60S	PSG2,0-60SL	60	120	124	20	65	0,173 - 0,067	72,48	56,37	2,227	209,34 €	240,37 €
PSG2,0-62S	PSG2,0-62SL	62	124	128	20	65	0,175 - 0,065	74,90	58,25	2,350	214,43 €	246,19 €