

Pignon de traction pour chaîne à palettes

PT882

Pour chaîne série 882 TAB

- À utiliser avec les chaînes CAP882T
- Alésage avec rainure de clavette normalisée
- Matières :
Polyamide renforcé
Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique


Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques.

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PT882-12-25	12	148,5	147,2	25	0,38	27,82 €
PT882-12-30	12	148,5	147,2	30	0,38	27,82 €
PT882-12-35	12	148,5	147,2	35	0,38	27,82 €
PT882-12-40	12	148,5	147,2	40	0,38	27,82 €
PT882-12-45	12	148,5	147,2	45	0,38	27,82 €