

PW_{DL}
PSW_{DL}

Couple roue et vis sans fin

Vis sans fin Delrin ou Peek




Module
2,0

- **Qualité grade 8e25 DIN 3974**
- Angle de pression : 20°
- Matière :
 - Delrin POM (Blanc)
 - Peek GF30® (Marron clair)
- Epaisseur de dent selon DIN 3967

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.

plastique



PSWDL Vis arbrée

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	Sur demande

Références		Nombre de filets	Prix Uni. 1 à 5	
Delrin	Peek		Delrin	Peek
Vis alésée				
PW2.0-1DL	PW2.0-1PK	1	79,72 €	Sur demande
PW2.0-2DL	PW2.0-2PK	2	85,62 €	Sur demande
PW2.0-3DL	PW2.0-3PK	3	91,98 €	Sur demande
PW2.0-4DL	PW2.0-4PK	4	101,13 €	Sur demande
Vis arbrée				
PSW2.0-1DL	PSW2.0-1PK	1	120,90 €	Sur demande
PSW2.0-2DL	PSW2.0-2PK	2	128,33 €	Sur demande
PSW2.0-3DL	PSW2.0-3PK	3	131,09 €	Sur demande
PSW2.0-4DL	PSW2.0-4PK	4	139,02 €	Sur demande

Dimensions en mm

Couple roue et vis sans fin

PWGDL


Roue Delrin

Module
2,0

- Qualité grade 8e25 DIN 3974
- Angle de pression : 20°
- Matière : Delrin POM (Blanc)
- Epaisseur de dent selon DIN 3967

Options

- Matière Peek GF30® (Marron clair) nous consulter
- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (JS9)
- Trou taraudé
- Trou de goupille



Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.
- Pour commander, ajouter le nombre de filets de la vis à la référence de la roue : ex. vis PW2.0-4DL, roue PWG2.0-15-4DL

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Nbre dents	a	ØD	ØDa	ØDe	Alésage ØA	ØM	Jeu théorique (mm) Max. - Min.	Couple (Nm)	Prix Uni. 1 à 5
PWG2.0-15-1DL	15	27,50	30	34	36	10	25	0,114 - 0,040	5,65	90,26 €
PWG2.0-16-1DL	16	28,50	32	36	38	10	25	0,114 - 0,040	6,35	95,45 €
PWG2.0-17-1DL	17	29,50	34	38	40	10	25	0,114 - 0,040	7,08	97,26 €
PWG2.0-18-1DL	18	30,50	36	40	42	10	25	0,117 - 0,038	7,85	99,07 €
PWG2.0-19-1DL	19	31,50	38	42	44	10	25	0,117 - 0,038	8,65	100,93 €
PWG2.0-20-1DL	20	32,50	40	44	46	10	25	0,117 - 0,038	9,65	102,78 €
PWG2.0-21-1DL	21	33,50	42	46	48	12	35	0,117 - 0,038	10,53	108,57 €
PWG2.0-22-1DL	22	34,50	44	48	50	12	35	0,117 - 0,038	11,64	115,07 €
PWG2.0-23-1DL	23	35,50	46	50	52	12	35	0,117 - 0,038	12,81	118,25 €
PWG2.0-24-1DL	24	36,50	48	52	54	12	35	0,117 - 0,038	14,05	121,26 €
PWG2.0-25-1DL	25	37,50	50	54	56	12	35	0,117 - 0,038	15,12	124,45 €
PWG2.0-26-1DL	26	38,50	52	56	58	12	35	0,137 - 0,048	16,23	127,46 €
PWG2.0-27-1DL	27	39,50	54	58	60	12	35	0,137 - 0,048	17,37	128,46 €
PWG2.0-28-1DL	28	40,50	56	60	62	12	35	0,137 - 0,048	18,54	130,52 €
PWG2.0-29-1DL	29	41,50	58	62	64	14	50	0,137 - 0,048	19,75	132,58 €
PWG2.0-30-1DL	30	42,50	60	64	66	14	50	0,137 - 0,048	20,99	133,63 €
PWG2.0-32-1DL	32	44,50	64	68	70	14	50	0,137 - 0,048	23,58	162,89 €
PWG2.0-35-1DL	35	47,50	70	74	76	14	50	0,137 - 0,048	27,71	188,95 €
PWG2.0-38-1DL	38	50,50	76	80	82	14	50	0,139 - 0,045	32,13	188,95 €
PWG2.0-40-1DL	40	52,50	80	84	86	14	50	0,139 - 0,045	35,23	207,33 €
PWG2.0-42-1DL	42	54,50	84	88	90	14	50	0,139 - 0,045	38,47	226,67 €
PWG2.0-45-1DL	45	57,50	90	94	96	14	50	0,139 - 0,045	44,23	257,16 €
PWG2.0-48-1DL	48	60,50	96	100	102	14	50	0,139 - 0,045	49,68	287,90 €
PWG2.0-50-1DL	50	62,50	100	104	106	16	65	0,139 - 0,045	53,47	310,45 €
PWG2.0-52-1DL	52	64,50	104	108	110	16	65	0,139 - 0,045	57,38	333,88 €
PWG2.0-55-1DL	55	67,50	110	114	116	16	65	0,139 - 0,045	63,48	367,06 €
PWG2.0-58-1DL	58	70,50	116	120	122	16	65	0,139 - 0,045	69,84	405,40 €
PWG2.0-60-1DL	60	72,50	120	124	126	16	65	0,139 - 0,045	76,52	431,95 €

Au choix : toute roue de 15 dents jusqu'à 60 dents

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ④ 2016

4 379