

PW_{DL}
PSW_{DL}


Couple roue et vis sans fin

Vis sans fin Delrin ou Peek

Module
3,0


- **Qualité grade 8e25 DIN 3974**
- Angle de pression : 20°
- Matière :
Delrin POM (Blanc)
Peek GF30® (Marron clair)
- Epaisseur de dent selon DIN 3967

plastique



Info.


- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.



PWDL Vis alésée



2 x M8 à 90°



PSWDL Vis arbrée

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	Sur demande

Références		Nombre de filets	Prix Uni. 1 à 5	
Delrin	Peek		Delrin	Peek
Vis alésée				
PW3.0-1DL	PW3.0-1PK	1	144,67 €	Sur demande
PW3.0-2DL	PW3.0-2PK	2	149,63 €	Sur demande
PW3.0-3DL	PW3.0-3PK	3	153,96 €	Sur demande
PW3.0-4DL	PW3.0-4PK	4	159,97 €	Sur demande
Vis arbrée				
PSW3.0-1DL	PSW3.0-1PK	1	207,02 €	Sur demande
PSW3.0-2DL	PSW3.0-2PK	2	219,65 €	Sur demande
PSW3.0-3DL	PSW3.0-3PK	3	229,02 €	Sur demande
PSW3.0-4DL	PSW3.0-4PK	4	238,02 €	Sur demande

Dimensions en mm

Couple roue et vis sans fin

PWGDL

Roue delrin

Module
3,0


- Qualité grade 8e25 DIN 3974
- Angle de pression : 20°
- Matière : Delrin POM (Blanc)
- Epaisseur de dent selon DIN 3967

Options

- Matière Peek GF30® (Marron clair) nous consulter
- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (JS9)
- Trou taraudé
- Trou de goupille

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.
- Pour commander, ajouter le nombre de filets de la vis à la référence de la roue :
ex. vis PW3.0-4DL, roue PWG3.0-15-4DL



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	Sur demande

Références	Nbre dents	a	ØD	ØDa	ØDe	Alésage ØA	ØM	Jeu théorique (mm) Max. - Min.	Couple (Nm)	Prix Uni. 1 à 5
PWG3.0-15-1DL	15	42,50	45	51	54	12	35	0,117 - 0,038	16,60	107,26 €
PWG3.0-16-1DL	16	44,00	48	54	57	12	35	0,117 - 0,038	18,64	111,36 €
PWG3.0-17-1DL	17	45,50	51	57	60	12	35	0,137 - 0,048	20,79	118,31 €
PWG3.0-18-1DL	18	47,00	54	60	63	12	35	0,137 - 0,048	23,04	125,30 €
PWG3.0-19-1DL	19	48,50	57	63	66	12	35	0,137 - 0,048	25,87	132,20 €
PWG3.0-20-1DL	20	50,00	60	66	69	12	35	0,137 - 0,048	28,37	135,53 €
PWG3.0-21-1DL	21	51,50	63	69	72	14	50	0,139 - 0,045	31,53	146,16 €
PWG3.0-22-1DL	22	53,00	66	72	75	14	50	0,139 - 0,045	34,29	153,15 €
PWG3.0-23-1DL	23	54,50	69	75	78	14	50	0,139 - 0,045	37,14	158,17 €
PWG3.0-24-1DL	24	56,00	72	78	81	14	50	0,139 - 0,045	40,82	160,45 €
PWG3.0-25-1DL	25	57,50	75	81	84	14	50	0,139 - 0,045	43,93	163,21 €
PWG3.0-26-1DL	26	59,00	78	84	87	14	50	0,139 - 0,045	47,14	186,42 €
PWG3.0-27-1DL	27	60,50	81	87	90	14	50	0,139 - 0,045	50,90	199,83 €
PWG3.0-28-1DL	28	62,00	84	90	93	14	50	0,139 - 0,045	54,34	215,33 €
PWG3.0-29-1DL	29	63,50	87	93	96	16	65	0,139 - 0,045	58,39	225,36 €
PWG3.0-30-1DL	30	65,00	90	96	99	16	65	0,139 - 0,045	62,06	234,99 €
PWG3.0-32-1DL	32	68,00	96	102	105	16	65	0,139 - 0,045	69,71	277,87 €
PWG3.0-35-1DL	35	72,50	105	111	114	16	65	0,139 - 0,045	81,91	319,97 €
PWG3.0-38-1DL	38	77,00	114	120	123	16	65	0,139 - 0,045	98,25	360,93 €
PWG3.0-40-1DL	40	80,00	120	126	129	16	65	0,139 - 0,045	107,75	417,93 €

Au choix : toute roue de 15 dents jusqu'à 40 dents

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ④ 2016

4 383